

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ
TRUSCO
日本

M5 type Medium-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity:500kg per Shelf)
中量ボルトレス棚“M5型” (500kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

RoHS 組立 式 2人 目安 30分

同商品群
在庫数 1,485アイテム

Com eco
グリーン購入法適合

Com
図面

仕様 ●色:ネオグレー



M5-6663:NG
(単体型)



M5-6663B:NG
(連結型)

単体型 (高さ1800mm 棚段数3段タイプ)

発注単位1台 (価格改定日 22.01) トラスコ中山[436600]

発注コード	品番	OP 色別	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
780-2781	M5-6353	NG	¥24,009	¥28,010	900×471	840	45.6	0(-)
780-2820	M5-6363	NG	¥25,577	¥29,840	900×571	840	48.1	0(-)
780-2862	M5-6373	NG	¥27,737	¥32,360	900×721	840	51.9	1(50)
780-2901	M5-6393	NG	¥31,543	¥36,800	900×921	840	63.5	1(-)
780-2943	M5-6453	NG	¥28,020	¥32,690	1200×471	1140	54.1	4(67)
780-2986	M5-6463	NG	¥29,897	¥34,880	1200×571	1140	57.2	4(58)
780-3028	M5-6473	NG	¥33,600	¥39,200	1200×721	1140	64.4	2(200)
780-3061	M5-6493	NG	¥37,457	¥43,700	1200×921	1140	76.1	1(50)
780-3109	M5-6553	NG	¥32,366	¥37,760	1500×471	1440	62.6	0(-)
780-3141	M5-6563	NG	¥35,323	¥41,210	1500×571	1440	69.6	1(-)
780-3184	M5-6573	NG	¥39,386	¥45,950	1500×721	1440	74.9	4(67)
780-3222	M5-6593	NG	¥43,680	¥50,960	1500×921	1440	88.6	0(-)
780-3265	M5-6653	NG	¥37,294	¥43,510	1800×471	1740	78.2	2(17)
780-3303	M5-6663	NG	¥40,766	¥47,560	1800×571	1740	82.6	16(56)
780-3346	M5-6673	NG	¥43,749	¥51,040	1800×721	1740	89.3	7(47)
780-3389	M5-6693	NG	¥52,029	¥60,700	1800×921	1740	115.2	23(105)

連結型 (高さ1800mm 棚段数3段タイプ)

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	OP 色別	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
780-2790	M5-6353B	NG	¥20,340	¥23,730	900×471	840	38.0	0(-)
780-2838	M5-6363B	NG	¥21,909	¥25,560	900×571	840	40.5	1(-)
780-2871	M5-6373B	NG	¥24,069	¥28,080	900×721	840	44.4	1(-)
780-2919	M5-6393B	NG	¥27,874	¥32,520	900×921	840	55.9	0(-)
780-2951	M5-6453B	NG	¥24,351	¥28,410	1200×471	1140	46.5	0(-)
780-2994	M5-6463B	NG	¥26,229	¥30,600	1200×571	1140	49.6	0(-)
780-3036	M5-6473B	NG	¥29,931	¥34,920	1200×721	1140	56.8	0(-)
780-3079	M5-6493B	NG	¥33,789	¥39,420	1200×921	1140	68.5	0(-)
780-3117	M5-6553B	NG	¥28,697	¥33,480	1500×471	1440	55.0	1(-)
780-3150	M5-6563B	NG	¥31,654	¥36,930	1500×571	1440	62.0	3(300)
780-3192	M5-6573B	NG	¥35,717	¥41,670	1500×721	1440	67.3	0(-)
780-3231	M5-6593B	NG	¥40,011	¥46,680	1500×921	1440	81.0	1(100)
780-3273	M5-6653B	NG	¥33,626	¥39,230	1800×471	1740	70.6	1(-)
780-3311	M5-6663B	NG	¥37,097	¥43,280	1800×571	1740	75.0	2(9)
780-3354	M5-6673B	NG	¥40,080	¥46,760	1800×721	1740	81.7	6(-)
780-3397	M5-6693B	NG	¥48,360	¥56,420	1800×921	1740	107.6	9(225)

● 連結型のみではご使用できません。

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO
日本

M5 type Medium-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity:500kg per Shelf)
中量ボルトレス棚“M5型” (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

RoHS 組立 式 2人 目安 30分

同商品群
在庫数 1,485アイテム

Com eco
グリーン購入法適合

Com
図面

仕様 ●色:ネオグレー



M5-6694:NG
(単体型)



M5-6694B:NG
(連結型)

単体型 (高さ1800mm 棚段数4段タイプ)

発注単位1台 (価格改定日 22.01) トラスコ中山[436600]

発注コード	品番	OP 色別	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
506-3787	M5-6354	NG	¥28,354	¥33,080	900×471	840	53.9	15(300)
506-3825	M5-6364	NG	¥30,480	¥35,560	900×571	840	57.3	9(70)
506-3868	M5-6374	NG	¥33,394	¥38,960	900×721	840	62.4	1(25)
506-3906	M5-6394	NG	¥38,469	¥44,880	900×921	840	78.1	3(60)
506-0702	M5-6454	NG	¥33,394	¥38,960	1200×471	1140	64.6	18(113)
506-0745	M5-6464	NG	¥35,931	¥41,920	1200×571	1140	68.7	67(217)
506-0788	M5-6474	NG	¥40,903	¥47,720	1200×721	1140	78.4	8(29)
506-0826	M5-6494	NG	¥46,046	¥53,720	1200×921	1140	94.2	2(19)
506-3949	M5-6554	NG	¥38,811	¥45,280	1500×471	1440	75.3	20(37)
506-3981	M5-6564	NG	¥42,789	¥49,920	1500×571	1440	84.6	60(85)
506-4023	M5-6574	NG	¥48,240	¥56,280	1500×721	1440	91.7	25(54)
506-4066	M5-6594	NG	¥53,966	¥62,960	1500×921	1440	110.3	20(112)
506-0869	M5-6654	NG	¥45,051	¥52,560	1800×471	1740	95.4	77(175)
506-0907	M5-6664	NG	¥49,714	¥58,000	1800×571	1740	101.3	83(54)
506-0940	M5-6674	NG	¥53,726	¥62,680	1800×721	1740	110.3	55(54)
506-0982	M5-6694	NG	¥64,766	¥75,560	1800×921	1740	145.1	79(91)

連結型 (高さ1800mm 棚段数4段タイプ)

発注単位1台 (価格改定日 22.01)

発注コード	品番	OP 色別	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
509-0920	M5-6354B	NG	¥24,686	¥28,800	900×471	840	46.3	3(100)
509-0962	M5-6364B	NG	¥26,811	¥31,280	900×571	840	49.7	8(267)
509-1004	M5-6374B	NG	¥29,726	¥34,680	900×721	840	54.9	0(-)
509-1047	M5-6394B	NG	¥34,800	¥40,600	900×921	840	70.5	2(50)
509-0938	M5-6454B	NG	¥29,726	¥34,680	1200×471	1140	57.0	5(167)
509-0971	M5-6464B	NG	¥32,263	¥37,640	1200×571	1140	61.1	7(117)
509-1012	M5-6474B	NG	¥37,234	¥43,440	1200×721	1140	70.8	8(73)
509-1055	M5-6494B	NG	¥42,377	¥49,440	1200×921	1140	86.6	0(-)
509-1080	M5-6554B	NG	¥35,143	¥41,000	1500×471	1440	67.7	3(100)
509-1128	M5-6564B	NG	¥39,120	¥45,640	1500×571	1440	77.0	9(29)
509-1161	M5-6574B	NG	¥44,571	¥52,000	1500×721	1440	84.1	5(20)
509-1209	M5-6594B	NG	¥50,297	¥58,680	1500×921	1440	102.7	2(25)
509-1098	M5-6654B	NG	¥41,383	¥48,280	1800×471	1740	87.8	15(215)
509-1136	M5-6664B	NG	¥46,046	¥53,720	1800×571	1740	93.7	13(65)
509-1179	M5-6674B	NG	¥50,057	¥58,400	1800×721	1740	102.7	9(41)
509-1217	M5-6694B	NG	¥61,097	¥71,280	1800×921	1740	137.5	9(60)

● 連結型のみではご使用できません。

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>