

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

オフィス家具

デスクシステム

パソコンラック

会議用テーブル

食堂用テーブル

オフィスチェア

イス用クッション

会議用チェア

作業用チェア

導電性チェア

ロビーチェア・ベンチ

応接セット

ハンガラック

傘立て

パーテーション

書庫

カウンター

ファイリングキャビネット

カタログケース

マップケース・レターケース

パンフレットスタンド

ファイルワゴン

ロッカー

シューズボックス

金庫

メールボックス

キーボックス

インテリアブラインド

窓用フィルム

OAフロア



Flexible Partition

**フレキシブルパーテーション**



組立 2人  
目安 20分

同商品群在庫数 30 アイテム



- 特長**
- フラットにも、緩やかなカーブにもなるパーテーションです。
  - 付属のパーツを使用して、カーブにも十文字にも簡単に連結可能です。
  - パーテーションの向こう側がうすら見える半透明タイプです。
- 材質**
- パネル:ポリプロピレン
  - フレーム:アルミ押出型材、アルマイト仕上
  - ベース:スチール メラミン焼付塗装
  - キャップ:ABS樹脂
- 付属品**
- 連結パーツ、六角レンチ
- 製造国**
- 日本



トラスコ中山様[669735]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	間口×奥行×高さ(mm)	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
124-7354	TFP-1F-1500	¥36,750	¥49,000	半透明	1000×404×1529	単体型	1	7.0	35(175)
124-7353	TFP-1F-1800	¥39,000	¥52,000	半透明	1000×404×1800	単体型	1	7.4	44(158)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Punching Screen

**パンチングスクリーン**



組立 2人  
目安 20分

同商品群在庫数 30 アイテム



- 特長**
- 掲示板とパンフレットラック、2wayに使えるスクリーンです。
  - 片面はマグネットが使える掲示板です。
  - パンフレットラック面のパンフレット受け部は高さをお好みで調節できます。
- 用途**
- 空間を手軽に仕切れるスクリーン掲示板として。
- 材質**
- スチール、アルミ
- 製造国**
- 中国

発注単位1台

(価格改定日 22.01) トラスコ中山様[193250]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-4658	PMS-815-LGY	¥20,888	¥27,850	グレー	816×400×1541	1	14.9	41(108)
116-4659	PMS-815-Y	¥20,888	¥27,850	イエロー	816×400×1541	1	14.9	5(84)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Pin-Up Screen

**ピンナップスクリーン**



組立 2人  
目安 15分

同商品群在庫数 30 アイテム



PNS-CS (キャスターセット)

- 特長**
- パネル面は布張りで、プッシュピン等を使った掲示が可能です。
  - 巾貼りのため、空間に柔らかさを演出します。
  - 空間を手軽に仕切れるスクリーン掲示板として。
- 用途**
- 空間を手軽に仕切れるスクリーン掲示板として。
- 材質**
- 板面:布、発泡材 ●フレーム:アルミ
  - 脚:スチール
  - 本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)
  - アジャスター:PP
- 製造国**
- 中国

キャスターセット

発注単位1セット

(価格改定日 22.01)

発注単位1台

(価格改定日 22.01) トラスコ中山様[193250]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-4664	PNS-815-LGY	¥15,180	¥20,240	グレー	816×400×1541	1	14.8	20(65)
116-4663	PNS-815-GN	¥15,180	¥20,240	グリーン	816×400×1541	1	14.8	20(125)
116-4662	PNS-1215-LGY	¥20,865	¥27,820	グレー	1216×400×1541	1	16.6	41(47)
116-4661	PNS-1215-GN	¥20,865	¥27,820	グリーン	1216×400×1541	1	16.6	34(170)

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(個)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
122-2403	PNS-CS	¥3,600	¥4,200	4	10	600	39(126)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Element Panel

**エレメントパネル**



組立 2人  
目安 20分



- 特長**
- キャスター付で移動が楽です。
  - 急な場面でも仕切りが簡単にできます。
- 仕様**
- パネル厚:25mm
  - フレーム厚:33mm(アルミ粉体塗装仕上)
- 材質**
- フレーム:アルミ
  - パネル部:再生紙ハニカムコア
  - 脚部:スチール、ポリプロピレン、ナイロン双輪キャスター
- 製造国**
- 日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 19.01) ㈱ノリツイス[672304]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	間口×奥行×高さ(mm)	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★859-1110	EP-F1209-B	¥55,200	¥64,400	ブルー	900×430×1200	単体型	1	10.0	0(-)
★859-1111	EP-F1212-B	¥58,029	¥67,700	ブルー	1200×430×1200	単体型	1	12.3	3(-)
★859-1112	EP-F1509-B	¥58,200	¥67,900	ブルー	900×430×1500	単体型	1	11.6	0(-)
★859-1113	EP-F1512-B	¥61,029	¥71,200	ブルー	1200×430×1500	単体型	1	14.2	1(100)
★859-1114	EP-F1809-B	¥63,857	¥74,500	ブルー	900×430×1800	単体型	1	13.2	1(-)
★355-4236	EP-F1812-B	¥67,629	¥78,900	ブルー	1200×430×1800	単体型	1	16.1	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0567-52-0511 <http://www.noritsu.co.jp/>