

在庫 6アイテム クリーンルームベンチ・チェア

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ Clean Bench
TRUSCO 日本 クリーンベンチ

別作可能 完成品

同商品群
在庫数 4 アイテム
Com 図面

特長 ●天板をパンチング構造にすることによりホコリが溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
●別作にてサイズ変更も可能です。
仕様 ●天板:パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
材質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●日本



注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。



T型脚で強固に支えています。トラスコ中山株[405155]

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★458-8291	CBP-900	¥78,086	¥91,100	900×464×450	1	15.2	7(175)
★458-8266	CBP-1200	¥97,543	¥113,800	1200×464×450	1	18.1	11(275)
★458-8274	CBP-1500	¥112,886	¥131,700	1500×464×450	1	20.9	6(600)
★458-8282	CBP-1800	¥131,400	¥153,300	1800×464×450	1	25.9	9(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Chair for Clean Room 導電クリーンルームチェア

組立式

同商品群
在庫数 4 アイテム

特長 ●背面裏、座面裏にHEPAフィルターをつけており、使用時に背部、座部からの発塵を抑えています。
仕様 ●表面抵抗値:10⁵~⁸Ω
●座上下昇降機能:ガス調節式
●肘なしタイプ
●背部、座部にHEPAフィルター付
材質 ●背部、座部:PVC導電レザー
●キャスター:双輪導電ナイロン
製造国 ●韓国



アース付 背面裏、座面裏にHEPAフィルター付 トラスコ中山株[534075]

発注単位1脚

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	色	座幅×座奥行×座高(mm)	タイプ	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
115-6479	CC-HEP2	¥54,750	¥73,000	ブラック	430×440×480~610	リング無し	1	10.7	26(124)
115-6480	CC-HEP2R	¥60,000	¥80,000	ブラック	430×440×530~715	リング付き	1	12.0	30(77)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Chair for Clean Room FRPクリーンルームチェア

組立式

同商品群
在庫数 4 アイテム

特長 ●レザータ입より埃の出にくいFRP素材を使ったクリーンルームチェアです。
仕様 ●座上下昇降機能:ガス調節式
●肘なしタイプ
●ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
材質 ●背部、座部:FRP
●キャスター:双輪導電ナイロン
製造国 ●韓国



アース付 トラスコ中山株[534075]

発注単位1脚

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	色	座幅×座奥行×座高(mm)	タイプ	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
115-4709	CC-FR1R-LB	¥64,500	¥86,000	ライトブルー	440×450×445~575	リング無し	1	14	9(113)
115-4710	CC-FR1R-LB	¥67,500	¥90,000	ライトブルー	440×450×465~680	リング付き	1	16	7(700)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウチダ Clean Room Chair 200 type クリーンルームチェア(キャスター付)

完成品

Com eco グリーン購入法適合

特長 ●導電性樹脂を上下昇降レバーに採用しています。
仕様 ●座面昇降機能:ガス調節式 ●肘なしタイプ ●ISO Class5(Fed/STDクラス100)対応 ●導電性能:10⁸Ω以下(工場出荷時) ●張地:導電性ビニールレザー張り ●クリーン梱包(クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包実施)
材質 ●脚部:スチール(クロムメッキ仕上げ) ●製造国 ●マレーシア



背もたれなし 材質 ●座部:ウレタンフォームクッション

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送 | 株内田洋行[202099]

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	色	座幅×座奥行×座高(mm)	タイプ	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★456-1741	5-310-0020	¥52,000	¥56,000	白	382×382×385~480	リング無し	1	8	57(163)
★456-1759	5-310-0025	¥60,171	¥64,800	白	382×382×490~685	リング付き	1	9	57(204)

背もたれあり 材質 ●背部、座部:ウレタンフォームクッション

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	色	座幅×座奥行×座高(mm)	タイプ	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★456-1767	5-310-0040	¥64,914	¥69,900	白	396×420×395~490	リング無し	1	13	83(84)
★456-1775	5-310-0045	¥73,829	¥79,500	白	396×420×505~700	リング付き	1	15	78(71)

☎商品のお問い合わせ:0120-077-266 <http://www.uchida.co.jp/>