



QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

トラスコ **Unichrome Wing Bolt**
蝶ボルト(スチール)

全23品他バリエーション有



B39タイプ



● 圧造蝶ボルトの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。● 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。● パッケージ:ボルトンバック(プリスター) [材質] ● 蝶部:ステンレス(SUS304) ● ねじ部:ステンレス(SUS304相当) [製造国] ● 日本

● 表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ [製造国] ● 日本

寸法図


発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	呼び径(d×L)	羽根幅D(mm)	羽根高H(mm)	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
342-9873	B39-0410	¥797	M4×10	21	11.8	26	10	4.7	519(107)
342-9881	B39-0412	¥797	M4×12	21	11.8	26	10	4.8	187(84)
342-9890	B39-0415	¥797	M4×15	21	11.8	26	10	5.0	359(63)
342-9903	B39-0420	¥797	M4×20	21	11.8	26	10	5.5	335(133)
342-9911	B39-0425	¥797	M4×25	21	11.8	25	10	6.1	120(84)
342-9920	B39-0430	¥797	M4×30	21	11.8	25	10	6.6	146(118)


トラスコ中山 0120-509-849

トラスコ **Stainless Steel Wing Bolt**
プレス蝶ボルト(ステンレス)

全35品他バリエーション有



B71タイプ



● 手で締められるボルトです。● パッケージ:ボルトンバック(プリスター) [材質] ● 蝶部:ステンレス(SUS304) ● ねじ部:ステンレス(SUS304相当) [製造国] ● 日本

寸法図

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	呼び径(d×L)	羽根幅D(mm)	羽根高H(mm)	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
783-3687	B71-0408	¥1,243	M4×8	20	9.0	10	10	44.6	8(10)
783-3695	B71-0410	¥1,243	M4×10	20	9.0	10	10	45.9	24(49)
783-3709	B71-0412	¥1,243	M4×12	20	9.0	10	10	46.8	21(300)
783-3717	B71-0415	¥1,243	M4×15	20	9.0	10	10	49.8	52(141)
783-3725	B71-0420	¥1,243	M4×20	20	9.0	10	10	53.0	10(200)
783-3733	B71-0425	¥1,243	M4×25	20	9.0	10	10	56.4	1(13)

トラスコ中山 0120-509-849

トラスコ **Decorate Screw Roulette**
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮)

全25品他バリエーション有



縦目ローレットタイプ



● 装飾用の平小ねじです。● 縦目の入れたローレットの滑り止め効果により、締め付けを簡単に行うことができます。● 化粧ねじとして。 [材質] ● 真鍮 ● 表面処理:クロームメッキ仕上げ [製造国] ● 日本

寸法図


発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	呼び径(d×L)	頭部径(mm)	厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5799	DS-AB150	¥240	M4×10	10	5	10	4	690(62)
855-5800	DS-AB151	¥266	M4×15	10	5	10	5	166(41)
855-5801	DS-AB152	¥317	M4×20	10	5	10	7	140(66)
855-5802	DS-AB160	¥240	M4×10	12	5	10	6	1048(93)
855-5803	DS-AB161	¥266	M4×15	12	5	10	7	343(119)
855-5804	DS-AB162	¥317	M4×20	12	5	10	9	245(270)


トラスコ中山 0120-509-849

トラスコ **Decorate Screw Slit Low Head**
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン(真鍮)

全25品他バリエーション有



低頭すり割りコインタイプ



● 装飾用の平小ねじです。● 頭部に割りが入っており硬質で回すことができます。● 化粧ねじとして。 [材質] ● 真鍮 ● 表面処理:クロームメッキ仕上げ [製造国] ● 日本

寸法図


発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	呼び径(d×L)	頭部径(mm)	厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5836	DS-AB250	¥249	M6×15	12	3	10	5	209(26)
855-5837	DS-AB251	¥300	M6×20	12	3	10	6	24(142)
855-5838	DS-AB252	¥343	M6×25	12	3	10	8	18(113)
855-5839	DS-AB260	¥351	M6×15	16	3	10	7	86(57)
855-5840	DS-AB261	¥394	M6×20	16	3	10	9	40(50)
855-5841	DS-AB262	¥429	M6×25	16	3	10	10	60(63)


トラスコ中山 0120-509-849

トラスコ **Sign Nut**
サインナット 平丸(真鍮)

全15品他バリエーション有



平丸タイプ



● 壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。● 飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。● 使用皿ビス径:4mm(別売) ● パッキン2枚付 ● 取付物穴径:6mm ● 取付物厚さ:12mm以下 [材質] ● 本体:真鍮 ● 表面処理:クロームメッキ仕上げ [製造国] ● 中国

寸法図

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	ナット頭部径×高さ(mm)	胴部高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5694	SN-AA110	¥591	12×7	10	10	14	777(195)
855-5697	SN-AA111	¥686	12×7	15	10	18	101(90)
855-5700	SN-AA112	¥669	12×7	20	10	22	68(107)
855-5709	SN-AA115	¥857	16×7	10	10	26	41(114)
855-5712	SN-AA116	¥917	16×7	15	10	35	91(228)
855-5715	SN-AA117	¥1,037	16×7	20	10	42	43(269)

トラスコ中山 0120-509-849

トラスコ **Bolt Sign Nut**
ボルトサインナット(真鍮)

全15品他バリエーション有



SN-AA210, 256



● ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。● 手の届きにくい場所や、頻りにサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。● 案内板やメニューボードなど。● 使用皿ビス径:4mm(別売) ● パッキン2枚付 ● 取付物穴径:8mm ● 取付物厚さ:3~10mm [材質] ● 本体:真鍮 ● 表面処理:クロームメッキ仕上げ ● 付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ) ● 座金:真鍮生地 [製造国] ● 中国

寸法図

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	ナット頭部径×高さ(mm)	胴部高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5736	SN-AA210	¥1,363	20×10	25	10	88	128(94)
855-5737	SN-AA256	¥1,886	20×10	35	10	108	20(500)

トラスコ中山 0120-509-849

トラスコ **Panel Fix Bar**
パネルフィクサー用ボルト

全15品他バリエーション有



ボルト



● パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。● 写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 [材質] ● 真鍮 ● 表面処理:クロームメッキ仕上げ [製造国] ● 日本

寸法図

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	外径×厚さ(mm)	首下(mm)	呼び径	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5772	PF-AB050	¥429	6×2	10	M4	4	10	6	422(330)
855-5773	PF-AB051	¥429	6×6	10	M4	4	10	10	117(85)
855-5787	PF-AB080	¥1,191	8×3	12	M5	4	10	11	48(68)
855-5788	PF-AB081	¥1,200	8×7	12	M5	4	10	18	69(238)

トラスコ中山 0120-509-849

トラスコ **Cross Recessed Head Ornamental Screw**
十字穴付化粧ビス(スチール)

全15品他バリエーション有



TRKSC3-6



● 十字穴のついた化粧ビスです。● 手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。● 化粧ねじ、化粧ノブとして。 [材質] ● ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート [製造国] ● 日本

寸法図

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	色	呼び径(d×L)	頭部径(mm)	頭部高さ(mm)	袋入数(個)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
370-1521	TRKSC3-6	¥540	白	M3×6	11	4.6	10	10	10.6	-
370-1533	TRKSC3-8	¥540	白	M3×8	11	4.6	10	10	11.4	-
370-1525	TRKSC3-10	¥540	白	M3×10	11	4.6	10	10	12.4	-
370-1527	TRKSC3-12	¥540	白	M3×12	11	4.6	10	10	13.4	-
370-1523	TRKSC4-6	¥566	白	M4×6	15	4.6	10	10	21.4	-
370-1524	TRKSC4-8	¥566	白	M4×8	15	4.6	10	10	22.6	-

トラスコ中山 0120-509-849