

# プレート式ゴムキャスター

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

キャスター

プレート式  
ゴム車

プレート式  
ウラン車

プレート式  
ナイロン車

プレート式  
樹脂車

ねじ込み式  
ゴム車

ねじ込み式  
ウラン車

ねじ込み式  
ナイロン車

ねじ込み式  
樹脂車

差し込み式  
キャスター

ステンレス  
キャスター

アングル式  
キャスター

コーナー  
キャスター

双輪  
キャスター

省音  
キャスター

静電  
キャスター

緩衝  
キャスター

特殊環境用  
キャスター

空気入・  
ノーパンク  
キャスター

低床式  
キャスター

重荷重用  
キャスター

鋳物製  
キャスター

ストッパー

キャスター用  
ナット/スパ

## トラスコ Rubber Caster(TYG Series) プレート式キャスター“TYGシリーズ”(ゴム車)

全16品車輪径D(mm)25~75まで有

●標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。  
●プレート式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ ●車輪:ゴム [製造国]●日本



TYGタイプ



TYGBタイプ TYGKタイプ

発注単位1個

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	幅包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
856-4098	TYG-25	¥94	25	自在式	8 8.2	12	200	35	1926(71)
856-4104	TYGB-38	¥257	38	自在式(ストッパー付)	20 20.4	17	100	95	2366(102)
856-4108	TYGK-25	¥77	25	固定式	8 8.2	12	200	25	628(124)

## ハンマーキャスター Topplate Rubber Caster プレート式キャスター“420Gシリーズ”(ゴム車)

全15品車輪径D(mm)25~75まで有

●最も生産量が多く、様々な場所で使用されています。●プレート式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ [製造国]●日本



420G-Rタイプ



415G-Rタイプ 420R-Rタイプ

発注単位1個

ハンマーキャスター様

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	幅包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-2399	420G-R25	¥157	25	自在式	8 8.16	12	16	35	14701(104)
221-8933	415G-R50	¥566	50	自在式(ストッパー付)	30 30.6	20	4	212	6518(80)
125-2844	420R-R25	¥129	25	固定式	8 8.16	12	20	27	4849(88)

## トラスコ Press Caster(Rubber Wheel) プレート式キャスター(プレス製ゴム車)

全20品車輪径D(mm)75~200まで有

●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) ●自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。●車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。●プレート式 ●自在旋回部:ダブルベアリング入 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロムメッキ ●車輪:スチールホイール、ゴム [製造国]●日本



TJタイプ

TJBタイプ

TKタイプ



TKBタイプ

発注単位1個

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	幅包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
171-2322	TJ-75	¥1,183	75	自在式	80 82	32	18	0.60	5596(106)
171-2420	TJB-75	¥2,100	75	自在式(ダブルストッパー付)	80 82	32	18	0.65	3502(115)
171-2527	TK-75	¥909	75	固定式	80 82	32	18	0.50	2362(98)
171-2721	TKB-75	¥1,637	75	固定式(ストッパー付)	80 82	32	18	0.55	485(109)

## トラスコ Press Caster プレート式キャスター“αプレス製ゴムキャスター”

全12品車輪径D(mm)100~200まで有

●自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。●車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) ●プレート式 ●ラジアルベアリング入 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ ●車輪:スチールホイール、ゴム [製造国]●中国



TJ-Cタイプ

TK-Cタイプ

発注単位1個

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	幅包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
288-9951	TJ-100C	¥1,423	100	自在式	80 82	35	10	1.15	1755(104)
289-0020	TJB-100C	¥1,989	100	自在式(ダブルストッパー付)	80 82	35	10	1.25	1596(114)
288-9986	TK-100C	¥1,037	100	固定式	80 82	35	10	0.85	1400(111)

## ハンマーキャスター Highgrade Topplate Rubber Caster プレート式キャスター“420YSシリーズ”(ゴム車) New

全9品車輪径D(mm)100~150まで有

●特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。●産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。●特殊鋼板製 ●ラジアルボールベアリング入り ●プレート式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロム化成処理 ●車輪:ゴム [製造国]●日本



420YS-RBBタイプ

413YS-RBBタイプ

420SR-RBBタイプ

発注単位1個

ハンマーキャスター様

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	幅包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
337-6302	420YS-RBB100	¥2,689	100	自在式	160 163.2	32	20	978	-
337-1579	413YS-RBB100	¥3,176	100	自在式(ストッパー付)	160 163.2	32	20	1082	-
336-2185	420SR-RBB100	¥2,269	100	固定式	160 163.2	32	20	800	-

## トラスコ Brake Sign Plate For Dolly プレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)

●車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を自視できるようにしました。●自在式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ ●車輪:ナイロンホイール、ゴム ●サインプレート:6ナイロン [製造国]●日本



TWRJB-150RSP

TYNWRJB-150RSP



発注単位1個

ブレーキが掛かっているか一目でわかります。 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	幅包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-4650	TWRJB-150RSP	¥3,651	150	200 204.0	34	8	1.86	41(90)
116-4649	TWRJB-150LSP	¥3,651	150	200 204.0	34	8	1.86	33(158)
116-4654	TYNWRJB-150RSP	¥3,523	150	160 163.2	34	8	1.73	15(50)
116-4653	TYNWRJB-150LSP	¥3,523	150	160 163.2	34	8	1.73	54(258)

## ハンマーキャスター Topplate Rubber Caster プレート式キャスター“420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)

全18品車輪径D(mm)50~150まで有

●荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。●プレート式 ●車輪形状:ゴム一体車輪(樹脂プッシュ入) [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロム化成処理 ●車輪:ゴム [製造国]●日本



420S-Rタイプ

413S-Rタイプ

420SR-Rタイプ

発注単位1個

ハンマーキャスター様

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	幅包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-1546	420S-RD50	¥640	50	自在式	50 51	26	4	0.31	2898(96)
125-1660	413S-RD50	¥934	50	自在式(ストッパー付)	50 51	26	4	0.36	3473(153)
125-1856	420SR-RD50	¥503	50	固定式	50 51	26	4	0.20	958(113)

## ハンマーキャスター Topplate Rubber Caster プレート式キャスター“420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)

全9品車輪径D(mm)100~150まで有

●新車輪採用による420Sタイプの軽量キャスターです。●プレート式 ●車輪形状:スチールホイール、ゴム巻車輪(樹脂プッシュ入) [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロム化成処理 ●車輪:スチールホイール、ゴム [製造国]●日本



420S-1Rタイプ

4132S-1Rタイプ



発注単位1個

ハンマーキャスター様

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D(mm)	タイプ	許容荷重(daN)(kgf)	車輪幅(mm)	幅包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
342-2402	420S-1R100	¥1,803	100	自在式	120 122.4	32	20	0.93	9377(97)
342-2437	4132S-1R100	¥2,031	100	自在式(ストッパー付)	120 122.4	32	20	1.07	6047(106)
342-2461	420SR-1R100	¥1,407	100	固定式	120 122.4	32	20	0.81	2288(77)