





QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

**ユーエイ**   CushionSky Caster  
**プレート式牽引用緩衝キャスター“SKY-2” (耐摩耗ゴム車)** **New**


●内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。●抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。●プレート式 [材質] ●金具: スチール ●金具表面処理: 三価ユニクロ仕上げ ●車輪: 鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入) [製造国] ●日本

SKY-2S (R) 200WF (AR) -A-2

発注単位1個 株式会社ユーエイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
363-8900	SKY-2S200WF (AR) -A-2	¥13,990	200	自在式	200	204.0	43	5.332	-
363-8905	SKY-2R200WF (AR) -A-2	¥12,591	200	固定式	200	204.0	43	5.300	-

**シシク**   Cushion Spring Caster  
**ねじ込み式緩衝スプリングキャスター(ゴム車)**






●トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。●特許取得済みです。(第4579285号) ●ねじ込み式 [材質] ●金具: スチール ●金具表面処理: U三価クロメート ●車輪: Rゴム [製造国] ●日本

SAJ-TS6-SJ-50R

発注単位1個 シシクSISIKUアドクライス㈱ ☎076-234-0449

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	設定荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
441-4055	SAJ-TS6-SJ-50R	¥3,500	50	自在式	29	30	25	20	0.38 73 (52)
441-4063	SAJ-TS6-SJ-75R	¥3,629	75	自在式	39	40	25	20	0.46 51 (300)
441-4039	SAJ-TS6-SJ-100R	¥3,771	100	自在式	49	50	25	20	0.59 125 (102)

**トラスコ**   Oil Resistant Caster  
**耐油性キャスター(プレス製ゴム車)**






●従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。●油を多く使用する工場などでの重量物運搬用などに最適です。●プレート式 ●コマmercialベアリング入 [材質] ●金具: スチール ●金具表面処理: 三価ユニクロ仕上げ ●車輪: スチールホイル、耐油ゴム [製造国] ●日本



TYOJタイプ TYOJBタイプ TYOKタイプ

全9品番 車輪径D (mm) 100~150まで有

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
278-1263	TYOJ-100	¥2,640	100	自在式	100	102.0	32	20	1.09 364 (133)
450-9790	TYOJB-100A	¥3,231	100	自在式(ダブルスタッパ付)	100	102.0	32	20	1.22 190 (106)
278-1719	TYOK-100	¥2,229	100	固定式	100	102.0	32	20	0.84 121 (76)

**トラスコ**   Heat Resistant Phenol Caster  
**耐熱性キャスター(フェノール樹脂車)**

●車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性・耐荷重性に優れています。●高温の環境に使用するのに適したキャスターです。●プレート式 ●耐熱加工仕様 [材質] ●金具: スチール ●金具表面処理: 三価ユニクロ仕上げ ●車輪: フェノール [製造国] ●日本

TYPBJ-100 TYPBJB-100A TYPBK-100

全9品番 車輪径D (mm) 100~150まで有

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
278-3622	TYPBJ-100	¥6,711	100	自在式	100	102.0	32	20	1.01 678 (132)
450-9820	TYPBJB-100A	¥7,277	100	自在式(ダブルスタッパ付)	100	102.0	32	20	1.16 229 (115)
278-2138	TYPBK-100	¥6,334	100	固定式	100	102.0	32	20	0.76 191 (72)

**ユーエイ**   Plate type Urethane Caster  
**IoTセンサキャスター“EOタイプ”** **New**




●キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。●電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。●ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。●台車、カート等の動線分析に。 [材質] ●金具: スチール ●金具表面処理: 三価ユニクロ仕上げ ●車輪: ナイロンホイル、ウレタン [製造国] ●日本

SUS-IE-100GUB-EO SUS-IER-100GUB-EO

発注単位1個 株式会社ユーエイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★385-0833	SUS-IE-100GUB-EO	¥43,057	100	自在式	40	40.8	28	24	750
★385-0832	SUS-IJ2-150GUB-EO	¥43,057	150	自在式	180	183.6	40	10	2000
★385-0718	SUS-IER-100GUB-EO	¥42,857	100	固定式	40	40.8	28	24	700
★385-0719	SUS-IK2-150GUB-EO	¥43,199	150	固定式	180	183.6	40	10	2000

**ユーエイ**   IoT Gateway  
**IoTゲートウェイ**




●IoTゲートウェイは、様々なEnOceanセンサ機器を登録でき、センシングデータを収集し、上位システムへ連携します。●EnOceanおよびWi-SUN FANモジュールを搭載。●EnOceanセンサのプロファイルをプリインストール。●登録したEnOceanセンサ機器からのセンシングデータを、上位システムへ連携する際に、●無線LAN 対応規格: 802.11b/g/n ●無線LAN 周波数: 2.4 ●有線LAN 対応規格: 100BASE-TX ●有線LAN インターフェース: RJ45 ●ハードウェア 電源: DC5V 2A ●ハードウェア USBコネクタ: USB2.0準拠、USB (メス) [製造国] ●日本

発注単位1個 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 株式会社ユーエイ ☎06-6747-5618

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	EnOcean 周波数 (MHz)	Wi-SUN FAN 周波数 (MHz)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★250-9335	IGW1000A	¥204,286	928.35	920	1	250	0 (-)

**シシク**   Tire with Air  
**空気入車輪付キャスター**




●空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。●プレート式 [材質] ●金具: スチール ●金具表面処理: 三価クロメート仕上げ ●車輪: スチールホイル、ゴムSBR [製造国] ●日本

AIJ-2.50-4 AIK-2.50-4

発注単位1個 シシクSISIKUアドクライス㈱ ☎076-234-0449

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
398-5431	AIJ-2.50-4	¥11,657	220	自在式	83	85	65	2	5.54 297 (105)
398-5440	AIK-2.50-4	¥9,629	220	固定式	83	85	65	2	4.33 173 (125)

**ヨドノ**   No Puncture Tire  
**ノーパンクタイヤ** **別作**




●空気入タイヤに比べ、耐荷重について優れています。●パンクしません。●プレート式 [材質] ●金具: スチール ●金具表面処理: ユニクロムメッキ仕上げ ●車輪: スチールホイル、ゴム [製造国] ●日本

AL-WJシリーズ AL-WKシリーズ

全8品番 車輪径D (mm) 177~286まで有 株式会社ヨドノ ☎06-6972-3737

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
362-1910	AL-WJ61/2X2-4	¥14,786	177	自在式	78.4	80	60	2	4.4 144 (147)
362-1952	AL-WK61/2X2-4	¥14,071	177	固定式	78.4	80	60	2	3.4 104 (117)

●実績 (前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績 (前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

キャスター

- プレート式  
ゴム車
- プレート式  
ウレタン車
- プレート式  
ナイロン車
- プレート式  
樹脂車
- ねじ込み式  
ゴム車
- ねじ込み式  
ウレタン車
- ねじ込み式  
ナイロン車
- ねじ込み式  
樹脂車
- 差し込み式  
キャスター
- ステンレス  
キャスター
- アングル式  
キャスター
- コーナー  
キャスター
- 双輪  
キャスター
- 省音  
キャスター
- 静電  
キャスター
- 緩衝  
キャスター
- 特殊環境用  
キャスター
- 空気入・  
ノーパンク  
キャスター
- 低床式  
キャスター
- 重荷重用  
キャスター
- 鋳物製  
キャスター
- ストッパー
- キャスター用  
ネット受け