

# 針金/結束線/番線用工具/金網

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

建築金物

荷役金具

建築蝶番

貫抜

キャッチ

取手

鍵

チェーン

ワイヤロープ

吊金具

棚受金具

ジョイント金具

木造住宅建築金物

天井工事部材

針金

金網

点検口・給排気口・投入口

手すり・スロープ

ドアクローザ

ドアストッパー

戸車

ドアハンガー

カーテンレール

## Steel Wire スチール針金

全8品番 番手8~22まで有



TYW-26



●鉄線にメッキを施しています。●各種結束に。[材質]●スチール●表面処理:溶融亜鉛メッキ [製造国]●中国

発注単位1巻 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	番手	線径×長さ(mm×m)	使用荷重(kgf)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
282-5074	TYW-07	¥2,177	22	0.7×320	4	10	1	996(96)
282-5066	TYW-09	¥1,971	20	0.9×200	7	10	1	2327(101)
282-5058	TYW-12	¥1,877	18	1.2×110	13	10	1	3212(102)
282-5040	TYW-16	¥1,766	16	1.6×60	21	10	1	3151(101)
282-5031	TYW-20	¥1,731	14	2×40	36	10	1	2061(101)
282-5023	TYW-26	¥1,543	12	2.6×23	60	10	1	521(68)

## Stainless Steel Wire ステンレス針金



TSW-26



●サビに強く長く使えます。●園芸、農園、その他結束などに使用。●サビやすい場所の結束に。[材質]●ステンレス(SUS304) [製造国]●中国

発注単位1巻 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	番手	線径×長さ(mm×m)	使用荷重(kgf)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
282-5635	TSW-09	¥5,443	20	0.9×200	14	10	1	3280(115)
282-5627	TSW-12	¥5,443	18	1.2×110	25	10	1	1873(102)
282-5619	TSW-16	¥5,486	16	1.6×62	43	10	1	1069(117)
282-5601	TSW-20	¥5,400	14	2×40	66	10	1	925(101)
282-5597	TSW-26	¥5,400	12	2.6×23	83	10	1	387(89)

## Vinyl Wire ビニールワイヤー



10155872

10155873



●引っ張りに強い、より線タイプの針金です。●工作、園芸、各種結束に。[材質]●スチール●表面処理:ビニール被膜 [製造国]●中国

発注単位1巻 株式会社ダイドーハント ☎06-6192-9851

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	被覆カラー	番手	線径(mm)	線芯(mm)	長さ(m)	使用荷重(kgf)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
858-6082	10155872	¥503	透明	10	3.2	2.3	8	25	5	290	252(324)
858-6083	10155873	¥403	緑	12	2.6	1.8	10	17	5	200	211(414)

## Iron Wire なまし鉄線



10155332



●軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。●建設現場や農園などの用途に。[材質]●なまし鉄線 [製造国]●タイ



発注単位1巻 株式会社ダイドーハント ☎06-6192-9851

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	鉄線径(mm)	全長(m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
382-0271	10155333	¥1,956	2.6	約72	5	3	2025(112)
382-0262	10155332	¥1,970	3.2	約45	5	3	1826(100)
789-4422	10155334	¥1,879	4	約30	5	3	624(83)

## Annealing Wire 番線



TAW-10



●軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。●建築用足場の結束などに。[材質]●なまし鉄線 [製造国]●日本



発注単位1束 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1束)	鉄線径(mm)	全長(mm)	束入数(本)	梱包数(束)	質量(kg)	実績(前年比%)
300-6425	TAW-10	¥986	3.1	700	10	20	0.85	5136(125)
402-6101	TAW-200	¥14,417	3.1	700	200	1	16.00	742(97)

## Hacker 特製ハッカー



#213



●大・中・小各サイズを揃えたハッカーシリーズです。●鉄筋結束用に。[材質]●ステンレス(鍛造製品) [製造国]●日本

発注単位1個 杉野工業㈱ ☎0256-32-3712

発注コード	品番	税抜価格(1個)	全長(mm)	タイプ	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
114-9048	#212	¥3,321	300	大	12	310	30(137)
114-9049	#213	¥3,169	260	中	12	260	120(145)
114-9050	#214	¥2,871	220	小	12	240	28(64)

## Stainless Steel Wire Net ステンレス平織金網



SHシリーズ



●縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。●ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉋業用、理化学用。[材質]●ステンレス(番手18~44:SUS304、番手46,47:SUS316) [製造国]●日本

発注単位1巻 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	仕様	番手	線径(mm)	目(A)(mm)	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
751-8412	SH-005200-1	¥8,957	メッシュ:200	47	0.05	0.077	1000×1	1	0.26	205(114)
751-8421	SH-006150-1	¥6,977	メッシュ:150	46	0.06	0.109	1000×1	1	0.28	105(109)
751-8439	SH-008120-1	¥5,563	メッシュ:120	44	0.08	0.132	1000×1	1	0.40	71(105)
751-8447	SH-010100-1	¥4,714	メッシュ:100	42	0.1	0.154	1000×1	1	0.53	297(127)
751-8455	SH-012080-1	¥4,714	メッシュ:80	40	0.12	0.198	1000×1	1	0.60	302(111)
751-8463	SH-005200-5	¥40,629	メッシュ:200	47	0.05	0.077	1000×5	1	1.30	27(100)

## Barbed Wire 有刺鉄線



TUW-16-20



●スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。●園芸、農園、その他工作など。●フェンスや塀に巻き付けて不審者の侵入防止に。●庭や畑への野生動物の侵入防止に。●又釘付 ●針ピッチ:76mm [材質]●スチール(SWMMGS-2) ●表面処理:溶融亜鉛メッキ [製造国]●日本

発注単位1巻 トラスコ中山精 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	番手	線径×長さ(mm×m)	又釘本数(本)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
282-5716	TUW-16-20	¥2,949	16	1.6×20	15	10	1	340(91)
282-5708	TUW-16-100	¥8,323	16	1.6×100	60	1	5	321(83)
282-5694	TUW-20-100	¥9,214	14	1.9×100	60	1	7	221(73)