

シリコン系グリス

グリス関連用品は4-1585~1616ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

化学製品

切削油剤

防錆剤

サビ取り剤

気化性防錆剤

吸湿乾燥剤

離型剤

潤滑剤

焼付防止潤滑剤

食品機械用潤滑剤

グリスペースト

潤滑油

探傷剤

検知剤

ケガキ剤

洗浄剤

消泡剤

精製水

接点復活剤

静電・帯電防止剤

スパッタ付着防止剤

はがし剤

信越 General-purpose Silicone Grease

汎用シリコングリス(高温潤滑用)

RoHS

同商品群在庫数 19 アイテム

特長 ●広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
●密封型ベアリングの潤滑。
●使用温度範囲:-30~200℃
●主成分:シリコン系
●製造国:日本

用途 ●広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
●密封型ベアリングの潤滑。
●使用温度範囲:-30~200℃
●主成分:シリコン系
●製造国:日本

仕様 ●使用温度範囲:-30~200℃
材質 ●主成分:シリコン系
製造国 ●日本

使用例



G40M-100 G40M-1

信越化学工業株 [735605]

信越 General-purpose Silicone Grease

汎用シリコングリス(低温潤滑用)

RoHS

同商品群在庫数 19 アイテム

特長 ●広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
●一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
●低温での機器の潤滑。
●使用温度範囲:-60~180℃
●主成分:シリコン系
●製造国:日本

用途 ●広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
●一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
●低温での機器の潤滑。
●使用温度範囲:-60~180℃
●主成分:シリコン系
●製造国:日本

仕様 ●使用温度範囲:-60~180℃
材質 ●主成分:シリコン系
製造国 ●日本

使用例



G30M-100 G30M-1

信越化学工業株 [735605]

発注単位1個

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | ちょう度 | 色 | 容量(kg) | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|---------|------|--------|--------|--------|-----------|
| 126-1207 | G40M-100 | ¥1,741 | オープン | 240~280 | ベージュ | 0.1 | 20 | 0.13 | 2191(98) |
| 365-3668 | G40H-100 | ¥1,741 | オープン | 200~240 | 茶褐色 | 0.1 | 20 | 0.13 | 2211(98) |
| 365-3676 | G40L-100 | ¥1,741 | オープン | 280~320 | ベージュ | 0.1 | 20 | 0.13 | 1615(118) |
| 492-0899 | G40M-1 | ¥17,746 | オープン | 240~280 | ベージュ | 1.0 | 10 | 1.15 | 658(103) |

ホームページ <http://www.silicone.jp/>

発注単位1個

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | ちょう度 | 色 | 容量(kg) | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|---------|-----|--------|--------|--------|------------|
| 126-1185 | G30M-100 | ¥1,741 | オープン | 240~280 | 灰白色 | 0.1 | 20 | 0.13 | 10794(103) |
| 365-3641 | G30H-100 | ¥1,754 | オープン | 200~240 | 灰白色 | 0.1 | 20 | 0.13 | 898(141) |
| 365-3650 | G30L-100 | ¥1,754 | オープン | 280~320 | 灰白色 | 0.1 | 20 | 0.13 | 1080(103) |
| 492-0881 | G30M-1 | ¥17,746 | オープン | 240~280 | 灰白色 | 1.0 | 10 | 1.15 | 415(100) |

ホームページ <http://www.silicone.jp/>

信越 Silicone Grease for Plastic

シリコングリス(プラスチック潤滑用)

RoHS

同商品群在庫数 19 アイテム

特長 ●PC、POM、ABSなど各種プラスチックに対し、ストレスクラックを起こしにくいタイプです。
●プラスチックの潤滑用。
●使用温度範囲:-50~150℃
●主成分:シリコン系
●製造国:日本

用途 ●プラスチックの潤滑用。
●使用温度範囲:-50~150℃
●主成分:シリコン系
●製造国:日本

仕様 ●使用温度範囲:-50~150℃
材質 ●主成分:シリコン系
製造国 ●日本

使用例



G501-80 G501-16

信越化学工業株 [735605]

住鉱 Silicone Grease

シリコングリス

RoHS

同商品群在庫数 55 アイテム

特長 ●シリコンオイルをベースとしたグリスです。
●優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを侵しにくいタイプです。
●広い温度範囲で使用が可能です。
●低温・高温での機器の潤滑。
●自動車ブレーキ回りの各種潤滑。
●樹脂・ゴムの潤滑に。
●使用温度範囲:-30~200℃
●主成分:シリコンオイル、リチウム石けん
●製造国:日本

用途 ●シリコンオイルをベースとしたグリスです。
●優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを侵しにくいタイプです。
●広い温度範囲で使用が可能です。
●低温・高温での機器の潤滑。
●自動車ブレーキ回りの各種潤滑。
●樹脂・ゴムの潤滑に。
●使用温度範囲:-30~200℃
●主成分:シリコンオイル、リチウム石けん
●製造国:日本

仕様 ●使用温度範囲:-30~200℃
材質 ●主成分:シリコンオイル、リチウム石けん
製造国 ●日本

使用例



253960

住鉱潤滑剤株 [526623]

発注単位1個 青色 メーカー直送 運賃元払

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | ちょう度 | 色 | 容量(kg) | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|---------|----------|----------------|------|------|--------|--------|--------|----------|
| 492-0911 | G501-80 | ¥2,384 | オープン | 306 | 白~淡黄 | 0.08 | 20 | 0.09 | 3704(88) |
| 814-8121 | G501-1 | ¥26,008 | オープン | 306 | 白~淡黄 | 1 | 10 | 1.00 | - |
| ★492-0902 | G501-16 | ¥401,249 | オープン | 306 | 白~淡黄 | 16 | 1 | 17.90 | 1(100) |

ホームページ <http://www.silicone.jp/>

発注単位1個

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | ちょう度 | 色 | 容量(g) | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|------|---|-------|--------|-------|----------|
| 384-9872 | 253960 | ¥1,963 | オープン | No.2 | 白 | 100 | 24 | 175 | 688(103) |

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

モメンティブ Heat and Cold-Resistant Lubrication Grease

耐熱・耐寒潤滑グリス

RoHS

同商品群在庫数 2 アイテム

特長 ●境界油性に優れています。
●酸化安定性に優れています。
●耐水性に優れています。
●用途 ●モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑。
●各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑。
●使用温度範囲:-40~150℃
●主成分:シリコン・金属石ケン増稠グリス
●製造国:日本

用途 ●モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑。
●各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑。
●使用温度範囲:-40~150℃
●主成分:シリコン・金属石ケン増稠グリス
●製造国:日本

仕様 ●使用温度範囲:-40~150℃
材質 ●主成分:シリコン・金属石ケン増稠グリス
製造国 ●日本

使用例



TSK5401L-95

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 [114776]

モメンティブ Heat and Cold-Resistant Lubrication Grease

耐熱・耐寒潤滑グリス

RoHS

同商品群在庫数 2 アイテム

特長 ●境界油性に優れています。
●酸化安定性に優れています。
●耐水性に優れています。
●用途 ●モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑。
●各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑。
●使用温度範囲:-40~150℃
●主成分:シリコン・金属石ケン増稠グリス
●製造国:日本

用途 ●モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑。
●各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑。
●使用温度範囲:-40~150℃
●主成分:シリコン・金属石ケン増稠グリス
●製造国:日本

仕様 ●使用温度範囲:-40~150℃
材質 ●主成分:シリコン・金属石ケン増稠グリス
製造国 ●日本

使用例



TSK5401L-1

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 [114776]

発注単位1缶 (価格改定日 21.07)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1缶) | メーカー希望小売価格(1缶) | ちょう度 | 色 | 容量(g) | 梱包数(缶) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-------------|----------|----------------|------|----|-------|--------|-------|----------|
| 778-2403 | TSK5401L-95 | ¥4,979 | ¥7,966 | 305 | 灰白 | 95 | 20 | 130 | 487(99) |

☎商品のお問い合わせ:0120-975-400 <http://www.momentive.jp/>

発注単位1缶 (価格改定日 21.07)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1缶) | メーカー希望小売価格(1缶) | ちょう度 | 色 | 容量(g) | 梱包数(缶) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|------------|----------|----------------|------|---|-------|--------|-------|----------|
| 293-0030 | TSK5401L-1 | ¥41,623 | ¥66,596 | 305 | 黄 | 1 | 10 | 1.185 | 237(98) |

☎商品のお問い合わせ:0120-975-400 <http://www.momentive.jp/>

モリコート MOLYKOTE® Silicone Grease

“モリコート®SH33Mグリス”

RoHS

同商品群在庫数 27 アイテム

特長 ●低温性に優れたちょう度260の汎用シリコングリスです。
●軽荷重低温潤滑用。
●使用温度範囲:-50~160℃
●主成分:メチルフェニルシリコンオイル、リチウム石鹸
●製造国:日本

用途 ●軽荷重低温潤滑用。
●使用温度範囲:-50~160℃
●主成分:メチルフェニルシリコンオイル、リチウム石鹸
●製造国:日本

仕様 ●使用温度範囲:-50~160℃
材質 ●主成分:メチルフェニルシリコンオイル、リチウム石鹸
製造国 ●日本

使用例



SH-33M-01

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株 [564727]

モリコート MOLYKOTE® Silicone Grease

“モリコート®SH45グリス”

RoHS

同商品群在庫数 27 アイテム

特長 ●ニューマチック系の動体潤滑シール用のちょう度280のシリコングリスです。
●シール潤滑用。
●使用温度範囲:-50~160℃
●主成分:メチルフェニルシリコンオイル、リチウム石鹸
●製造国:日本

用途 ●ニューマチック系の動体潤滑シール用のちょう度280のシリコングリスです。
●シール潤滑用。
●使用温度範囲:-50~160℃
●主成分:メチルフェニルシリコンオイル、リチウム石鹸
●製造国:日本

仕様 ●使用温度範囲:-50~160℃
材質 ●主成分:メチルフェニルシリコンオイル、リチウム石鹸
製造国 ●日本

使用例



SH-45-01

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株 [564727]

発注単位1本 (価格改定日 21.04)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | ちょう度 | 色 | 容量(g) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|------|---|-------|--------|-------|----------|
| 828-4109 | SH-33M-01 | ¥4,030 | オープン | 260 | 白 | 100 | 12 | 110 | 239(101) |

ホームページ <https://www.dupont-toray-sm.co.jp/>

発注単位1本 (価格改定日 21.04)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | ちょう度 | 色 | 容量(g) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|------|---|-------|--------|-------|----------|
| 828-4110 | SH-45-01 | ¥4,319 | オープン | 280 | 白 | 100 | 12 | 110 | 303(73) |

ホームページ <https://www.dupont-toray-sm.co.jp/>