

送風機(設置型)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

環境改善機器

テラル Induction Fan
TERAL 日本 誘引ファン

重い
記法注意



SF160-4F-0.03 (4)-1-100
(サイレンサー無)



SF160-4F-0.03 (4)RR-1-100-S
(サイレンサー付 Sタイプ)



SF160-4F-0.06 (2)RR-1-100-L
(サイレンサー付 Lタイプ)

特長 ●軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
用途 ●大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
●工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
仕様 ●ファン形状:軸流
製造国 ●日本

サイレンサー無

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く (価格改定日 19.07) テラル株[636087]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	出力(kW)(50/60Hz)	風量(m³/h)(50/60Hz)	吐出口外径(mm)	周波数(Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-9672	SF160-4F-0.03 (4)-1-100	¥181,000	¥181,000	単相100	0.03	294/ 348	140	50/60	8	0(-)
★114-9673	SF160-4F-0.03 (4)-1-200	¥181,000	¥181,000	単相200	0.03	294/ 348	140	50/60	8	0(-)
★114-9674	SF160-4F-0.03 (4)-3-200	¥181,000	¥181,000	三相200	0.03	510/ 630	140	50/60	11	1(-)
★114-9675	SF200-4F-0.03 (4)-1-100	¥187,000	¥187,000	単相100	0.03	510/ 630	140	50/60	11	0(-)
★114-9676	SF200-4F-0.03 (4)-1-200	¥187,000	¥187,000	単相200	0.03	510/ 630	140	50/60	11	0(-)
★114-9677	SF200-4F-0.03 (4)-3-200	¥187,000	¥187,000	三相200	0.03	510/ 630	140	50/60	11	0(-)
★114-9678	SF275-8F-0.2 (4)-1-100	¥356,000	¥356,000	単相100	0.2	1230/1476	220	50/60	25	0(-)
★114-9680	SF275-8F-0.25 (4)-3-200	¥316,000	¥316,000	三相200	0.25	1230/1476	220	50/60	25	0(-)
★114-9681	SF325-8F-0.2 (4)-1-100	¥390,000	¥390,000	単相100	0.2	2400/2880	270	50/60	35	0(-)
★114-9682	SF325-8F-0.25 (4)-3-200	¥350,000	¥350,000	三相200	0.25	2400/2880	270	50/60	35	10(-)

サイレンサー付 Sタイプ 特長 ●サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く (価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	出力(kW)(50/60Hz)	風量(m³/h)(50/60Hz)	吐出口外径(mm)	周波数(Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-9690	SF160-4F-0.03 (4)RR-1-100-S	¥269,000	¥269,000	単相100	0.03	294/348	140	50/60	10	0(-)
★114-9691	SF160-4F-0.03 (4)RR-1-200-S	¥269,000	¥269,000	単相200	0.03	294/348	140	50/60	10	0(-)
★114-9692	SF160-4F-0.03 (4)RR-3-200-S	¥269,000	¥269,000	三相200	0.03	294/348	140	50/60	10	0(-)
★114-9693	SF160-4F-0.06 (2)RR-1-100-S	¥282,000	¥282,000	単相100	0.06	588/702	140	50/60	14	2(-)
★114-9694	SF160-4F-0.06 (2)RR-1-200-S	¥282,000	¥282,000	単相200	0.06	588/702	140	50/60	14	0(-)
★114-9696	SF160-4F-0.06 (2)RR-3-200-S	¥282,000	¥282,000	三相200	0.06	588/702	140	50/60	14	0(-)
★114-9697	SF200-4F-0.03 (4)RR-1-100-S	¥284,000	¥284,000	単相100	0.03	510/630	140	50/60	16	0(-)
★114-9698	SF200-4F-0.03 (4)RR-1-200-S	¥284,000	¥284,000	単相200	0.03	510/630	140	50/60	16	0(-)
★114-9699	SF200-4F-0.03 (4)RR-3-200-S	¥284,000	¥284,000	三相200	0.03	510/630	140	50/60	16	0(-)
★114-9700	SF200-4F-0.12 (2)RR-1-100-S	¥309,000	¥309,000	単相100	0.12	1278/1530	175	50/60	17	0(-)
★114-9701	SF200-4F-0.12 (2)RR-1-200-S	¥309,000	¥309,000	単相200	0.12	1278/1530	175	50/60	17	0(-)
★114-9702	SF200-4F-0.12 (2)RR-3-200-S	¥309,000	¥309,000	三相200	0.12	1278/1530	175	50/60	17	0(-)
★114-9703	SF275-8F-0.2 (4)RR-1-100-S	¥480,000	¥480,000	単相100	0.2	1230/1476	220	50/60	45	0(-)
★114-9704	SF275-8F-0.25 (4)RR-3-200-S	¥440,000	¥440,000	三相200	0.25	1230/1476	220	50/60	45	0(-)
★114-9705	SF325-8F-0.2 (4)RR-1-100-S	¥518,000	¥518,000	単相100	0.2	2400/2880	270	50/60	50	0(-)
★114-9706	SF325-8F-0.25 (4)RR-3-200-S	¥478,000	¥478,000	三相200	0.25	2400/2880	270	50/60	50	0(-)
★114-9707	SF325-8/10B-1.5 (2)RRE 50HZ	¥744,000	¥744,000	三相200	1.50	4800/-	270	50	60	0(-)

サイレンサー付 Lタイプ 特長 ●サイレンサー付Sタイプより静かな運転が可能です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く (価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	出力(kW)(50/60Hz)	風量(m³/h)(50/60Hz)	吐出口外径(mm)	周波数(Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-9719	SF160-4F-0.06 (2)RR-1-100-L	¥314,000	¥314,000	単相100	0.06	588/ 702	140	50/60	17	0(-)
★114-9720	SF160-4F-0.06 (2)RR-1-200-L	¥314,000	¥314,000	単相200	0.06	588/ 702	140	50/60	17	0(-)
★114-9721	SF160-4F-0.06 (2)RR-3-200-L	¥314,000	¥314,000	三相200	0.06	588/ 702	140	50/60	17	0(-)
★114-9722	SF200-4F-0.12 (2)RR-1-100-L	¥340,000	¥340,000	単相100	0.12	1278/1530	175	50/60	21	0(-)
★114-9723	SF200-4F-0.12 (2)RR-1-200-L	¥340,000	¥340,000	単相200	0.12	1278/1530	175	50/60	21	0(-)
★114-9724	SF200-4F-0.12 (2)RR-3-200-L	¥340,000	¥340,000	三相200	0.12	1278/1530	175	50/60	21	0(-)

商品のお問い合わせ:03-3818-6752 http://www.teral.net/

昭和電機 Windracer



電動送風機“ウインドレーサー”(軸流)

別作可能 修理可能

同商品群在庫数 31 アイテム

.Com 図面

特長 ●低騒音で安定した力強い風を作り出します。
●必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途 ●熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環。
仕様 ●ファン形状:軸流
●ハネ径:φ400mm×3枚
●送風角度:35°
●50/60Hz兼用
●一台から異電圧に別作対応
製造国 ●日本



WR-200N

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く 昭和電機株[472809]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	最大風量(m³/min)(50/60Hz)	最大静圧(kPa)(50/60Hz)	吐出口外径(mm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★761-6627	WR-100N	¥117,200	¥117,200	単相100	0.1	-	-	380	2.7円/h	15	1(100)
★761-6635	WR-200N	¥135,500	¥135,500	単相100	0.2	-	-	380	5.4円/h	17	0(-)

商品のお問い合わせ:072-870-5708 http://www.showadenki.co.jp/