

単管オプション

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

はしご
脚立
作業台
踏台
足場台
荷役用
作業台
高所
作業台
高所作業
リフト
足場板
単管・
足場用品
アルミ
ブリッジ
やぐら

トラスコ **Clamp**
単クランプ 48.6φ

同商品群
在庫数 **32** アイ
テム

.Com
図面

特長 ●単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。
●単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。
●単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。

材質 ●スチール
●クロメートメッキ

製造国 ●日本

発注単位1個

トラスコ中山株[898794]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	タイプ	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-6879	TCDS	¥446	¥520	穴なし	48.6	50	350	1225(75)
856-6880	TCDS-H	¥471	¥550	13φ穴あき	48.6	50	350	3605(128)
856-6881	TCDS-BN	¥763	¥890	取付用4分ボルト付	48.6	50	420	2802(1154)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ **Clamp**
養生クランプ(防音パネル用)

同商品群
在庫数 **32** アイ
テム

.Com
図面

特長 ●支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。
●ナットの抜け止め仕様です。

仕様 ●(一社)仮設工業会認定品
(株)マルサ

材質 ●スチール
●クロメートメッキ

製造国 ●日本

発注単位1個

トラスコ中山株[898794]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	タイプ	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-6876	TCYB	¥780	¥910	単クランプ	42.7~48.6	50	430	1377(223)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ **Clamp**
養生クランプ(防音パネル用)

同商品群
在庫数 **32** アイ
テム

.Com
図面

特長 ●支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。
●ナットの抜け止め仕様です。
●次世代足場対応品です。

仕様 ●(一社)仮設工業会認定品
(株)マルサ

材質 ●スチール
●クロメートメッキ

製造国 ●日本

発注単位1個

トラスコ中山株[898794]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	タイプ	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-6875	TCYB-NX	¥1,174	¥1,370	単クランプ	42.7~48.6	50	440	78(110)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

タカミヤ **Jack Base**
パイプジャッキベース400

同商品群
在庫数 **38** アイ
テム

特長 ●枠組足場に使用するジャッキベースです。

仕様 ●(一社)仮設工業会認定品

材質 ●スチール・KSGメッキ

製造国 ●日本

発注単位1個

タカミヤ[820774]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	全長 (mm)	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
761-1471	10401675	¥2,286		400	42.7/48.6	6	2.4	994(194)
761-1480	10401685	¥2,400		450	42.7/48.6	6	2.6	347(89)

ホームページ <http://www.takamiya.co>

大洋製器工業 **Jack Base**
ジャッキベース

同商品群
在庫数 **16** アイ
テム

特長 ●建地の単管・パイプを固定するためのベースです。

仕様 ●(一社)仮設工業会認定品

材質 ●スチール

製造国 ●中国

発注単位1個

大洋製器工業株[562078]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	寸法 (mm)	ベース寸法 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
296-5364	JKB400	¥1,614		φ34×380L	140×140	6	3.3	3051(76)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

タカミヤ **Joint**
異径ジョイント

同商品群
在庫数 **38** アイ
テム

特長 ●φ48.6のパイプとφ42.7のパイプをつなぐためのジョイントです。

材質 ●スチール

製造国 ●韓国

発注単位1箱

タカミヤ[820774]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	適用パイプ径 (mm)	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★146-8018	10400100	¥34,286		48.6×42.7	30	1	18	2(200)

ホームページ <http://www.takamiya.co>

大洋製器工業 **Joint**
直線ジョイント

同商品群
在庫数 **16** アイ
テム

特長 ●足場などの荷重のかかる場所に使用します。

仕様 ●(一社)仮設工業会認定品

材質 ●スチール

製造国 ●日本

発注単位1個

大洋製器工業株[562078]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
296-5402	JTT	¥371		48.6	30	0.55	2094(115)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

タカミヤ **Joint**
直線ジョイント

同商品群
在庫数 **38** アイ
テム

特長 ●単管と単管をつなぐためのジョイントです。

仕様 ●(一社)仮設工業会認定品

材質 ●スチール

製造国 ●韓国
●ベトナム

発注単位1個

タカミヤ[820774]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
761-1439	10400021	¥434		48.6	30	0.51	468(84)

ホームページ <http://www.takamiya.co>

大洋製器工業 **Joint**
C型ジョイント

同商品群
在庫数 **16** アイ
テム

特長 ●ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
●仮囲いなどに使用します。

材質 ●スチール

製造国 ●日本

発注単位1個

大洋製器工業株[562078]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適用パイプ径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
296-5411	JTC	¥371		48.6	30	700	2536(170)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

注意
●足場用としては使用しないでください。