

スチール



同タイプのステンレスモデルは51ページにあります。

WJ

WS(ダブルストッパー)：車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。 単位：mm

車輪径 D	型 式	車 輪	ベアリング	ストッパー	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	偏 心 E	取付穴径 d	軸 径
75	WJ-75 RB	ゴム	○	S	80 kg	100	63×63	82×82	28	9.5	10
	WJ-75 UB	ウレタン	○	WS	120 kg						
	WJ-75 FB	鉄	○	WS							
	WJ-75 N	ナイロン									
	WJ-75 MCA	MCナイロン									
	WJ-75 MCB	MCナイロン	○								
100	WJ-100 RB	ゴム	○	S WS	130 kg	144	71×71	95×95	35	10.5	12
	WJ-100 UB	ウレタン	○		180 kg						
	WJ-100 FB	鉄	○								
	WJ-100 N	ナイロン									
	WJ-100 MCA	MCナイロン									
	WJ-100 MCB	MCナイロン	○								
130	WJ-130 RB	ゴム	○	S WS	180 kg	177	80×80	108×108	40	11.0	20
	WJ-130 UB	ウレタン	○		250 kg						
	WJ-130 FB	鉄	○								
	WJ-130 N	ナイロン									
	WJ-130 MCA	MCナイロン									
	WJ-130 MCB	MCナイロン	○								
150	WJ-150 RB	ゴム	○	S WS	200 kg	198	90×90	120×120	45	11.0	20
	WJ-150 UB	ウレタン	○		300 kg						
	WJ-150 FB	鉄	○								
	WJ-150 N	ナイロン									
	WJ-150 MCA	MCナイロン									
	WJ-150 MCB	MCナイロン	○								
180	WJ-180 RB	ゴム	○	— —	220 kg	240	112×112	140×140	58	11.5	20
	WJ-180 FB	鉄	○		400 kg						
	WJ-180 MCA	MCナイロン									
	WJ-180 MCB	MCナイロン	○								
200	WJ-200 RB	ゴム	○	S WS	250 kg	250	112×112	140×140	58	11.5	20
	WJ-200 UB	ウレタン	○		400 kg						
	WJ-200 FB	鉄	○								
	WJ-200 MCA	MCナイロン									
	WJ-200 MCB	MCナイロン	○								
250	WJ-250 RB	ゴム	○	— WS	330 kg	305	125×125	160×160	71	14.0	25
	WJ-250 UB	ウレタン	○		500 kg						
	WJ-250 FB	鉄	○								
	WJ-250 MCA	MCナイロン									
	WJ-250 MCB	MCナイロン	○								
300	WJ-300 RB	ゴム	○	— —	350 kg	374	140×140	175×175	71	14.0	25
	WJ-300 FB	鉄	○		600 kg						
	WJ-300 MCA	MCナイロン									
	WJ-300 MCB	MCナイロン	○								

●Sはストッパー付、WSはダブルストッパー付です。●車輪の種類はP153・154をご覧ください。