

メロディーのトーン(高低)と音量の切り替えが可能

- ミッキー・マウス・マーチとアンパンマンのマーチでお知らせ。
- お知らせ時に鍵盤部分がメロディーにあわせて光ります。
- リピート機能付き。

マグネット付 ストラップ穴付 ストラップ付

メロディータイマー

TD-382 ¥2,000 (税抜)

設定時間	最大99分59秒 1秒単位(カウントダウン)
音量切替	大:80dB以上 小:70dB以上
メロディー	1:ミッキー・マウス・マーチ 2:アンパンマンのマーチ

●商品寸法(質量):約 幅70×高さ108×奥行20mm(約100g/乾電池含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅95×高さ170×奥行30mm(約150g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):約 幅188×高さ211×奥行298mm(約4.3kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC3V 単4形乾電池2本 ●電池寿命:約1年(1日1回使用した場合) ●主な付属品:単4形乾電池2本、ストラップ



TD-382-BK(ブラック)
4904785 538207

99時間99分99秒まではかれるから研究や実験におすすめ

- 時計とタイマーを切り替え表示。
- カウントアップ機能付き。
- リピート機能付き。

マグネット付 スタンド付 ストラップ穴付

長時間タイマー

TD-375 ¥3,500 (税抜)

設定時間	最大99時間99分99秒 1秒単位(カウントダウン)
計測時間	最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)
音量	70dB以上

●商品寸法(質量):約 幅63×高さ58×奥行12mm(約40g/電池含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅80×高さ135×奥行30mm(約75g) ●個装箱形状:Bタイプ ●外装箱寸法(質量):約 幅186×高さ172×奥行226mm(約2.0kg) ●1梱包入数:24入 ●主な材質:ABS ●電源:DC1.5V LR44アルカリボタン電池1個 ●電池寿命:約1年(1日1回使用した場合) ●主な付属品:LR44アルカリボタン電池1個

長時間の設定が可能



TD-375-WH(ホワイト)
4904785 537507



TD-375-BL(ブルー)
4904785 537514

機能比較表

タイマー

	TD-409 ▶P57	TD-410 ▶P57	TD-408 ▶P58	TD-370N ▶P58	TD-395 ▶P59	TD-394 ▶P59	TD-384 ▶P60	TD-379 ▶P60	TD-378 ▶P61	TD-376 ▶P61	5366 ▶P61	5342 ▶P61	TD-382 ▶P62	TD-375 ▶P62
設定時間 最大-最小	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	23時間59分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99分59秒-1秒	99時間99分99秒-1秒
カウントアップ	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
タイマーアラーム (音色・音量)	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 65dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音 70dB以上	電子音(3段階切替) 大:100dB/中:85dB/小:70dB	電子音 70dB以上	電子音(4種類) 70dB以上	電子音 70dB以上	メロディ音* 大:80dB以上 小:70dB以上	電子音 70dB以上
設定	2キー	2キー	2キー	2キー	4キー	2キー	2キー	10キー	10キー	2キー	2キー	10キー	2キー	10キー
リピート機能	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●
特殊吸盤	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マグネット付	—	—	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
スタンド付	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●
その他	大型表示/薄型設計	大型表示/薄型設計	大型表示/薄型設計	時計	大型表示	大型表示	大型表示	—	防水	防水	防水	防水	メロディーのトーン選択	時計
商品寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約100×70×10mm(約56g/電池含む)	約85×78×9mm(約42g/電池含む)	約82×76×10mm(約62g/電池含む)	約38×55×15mm(約25g/電池含む)	約134×48×17mm(約73g/電池含む)	約103×56×20mm(約76g/乾電池含む)	約82×76×23mm(約75g/乾電池含む)	約60×96×16mm(約50g/電池含む)	約77×112×22mm(約110g/乾電池含む)	約72×66×16mm(約45g/電池含む)	約80×80×14mm(約52g/電池含む)	約88×99×13mm(約75g/電池含む)	約70×108×20mm(約100g/乾電池含む)	約63×58×12mm(約40g/電池含む)
個装箱寸法 幅×高さ×奥行(質量)	約120×170×11mm(約90g)	約105×170×11mm(約72g)	約105×170×12mm(約95g)	約77×151×17mm(約51g)	約99×179×19mm(約100g)	約100×169×23mm(約102g)	約100×170×26mm(約106g)	約95×170×17mm(約66g)	約95×170×30mm(約150g)	約90×145×30mm(約80g)	約100×127×27mm(約77g)	約106×159×30mm(約110g)	約95×170×30mm(約150g)	約80×135×30mm(約75g)
1梱包入数	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入	24入

* (ミッキー・マウス・マーチ・アンパンマンのマーチ) + ランパ