

# 牛床革手袋(溶接用)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タフティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

トラスコ



3Fingers Cow Split Leather Welding Gloves

## 溶接用ケブラー糸 高耐久3本指手袋



同商品群  
在庫数 63 アイテム



拡大図

KEVY-T3



KEVY-T3-LT  
(左手のみ)

**特長** ●縫製に難燃性のケブラー糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。  
●磨耗しやすい手のひら部に革補強付です。  
●裏綿付で汗を吸収し、はめ心地が抜群です。

**仕様** ●厚さ:1.4(±0.1)mm  
●フリーサイズ

**材質** ●牛床革 ●ケブラー糸

**製造国** ●バングラデシュ

革補強付き



**左手のみ** 特長 ●消耗が早い左手のみの販売です。

発注単位1双

トラスコ中山様[477724]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	タイプ	全長(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
837-1260	KEVY-T3	¥2,057	¥2,400	3本指	33.0	10	310	123(68)

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	タイプ	全長(cm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
837-1261	KEVY-T3-LT	¥1,114	¥1,300	3本指	33.0	10	155	14(67)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ



5Fingers Cow Split Leather Welding Gloves

## 溶接用ケブラー糸 高耐久5本指手袋



同商品群  
在庫数 63 アイテム



拡大図

KEVY-T5



KEVY-T5-LT  
(左手のみ)

**特長** ●縫製に難燃性のケブラー糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。  
●磨耗しやすい手のひら部に革補強付です。  
●裏綿付で汗を吸収し、はめ心地が抜群です。

**仕様** ●厚さ:1.4(±0.1)mm  
●フリーサイズ

**材質** ●牛床革 ●ケブラー糸

**製造国** ●バングラデシュ

革補強付き



**左手のみ** 特長 ●消耗が早い左手のみの販売です。

発注単位1双

トラスコ中山様[477724]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	タイプ	全長(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
837-1262	KEVY-T5	¥2,571	¥3,000	5本指	33.0	10	300	812(119)

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	タイプ	全長(cm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
837-1263	KEVY-T5-LT	¥1,371	¥1,600	5本指	33.0	10	150	600(556)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

TOWA



Cow Split Leather Long Gloves

## 溶接用牛床革“W-335 外縫い”(5本指)



同商品群  
在庫数 48 アイテム



460-W335SOTO

**特長** ●良質の牛床革を使用した5本指手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじんで快適に作業ができます。  
●丈夫で傷・摩擦に強い牛革ですので、重作業にも適しています。

**仕様** ●厚さ:約1.3mm

**材質** ●牛床革

**製造国** ●バングラデシュ

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
34.0	24.0	9.0

株式会社コーポレーション[680849]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
100-0061	460-W335SOTO	¥1,057		オープン	12	195	1309(127)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA



Cow Split Leather Long Gloves

## 溶接用牛床革“W-335 内縫い”(5本指)



同商品群  
在庫数 48 アイテム



460-W335UCHI

**特長** ●熱や摩擦で縫い糸が切れにくい内縫い仕上げです。  
●良質の牛床革を使用した5本指手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじんで快適に作業ができます。  
●丈夫で傷・摩擦に強い牛革ですので、重作業にも適しています。

**仕様** ●厚さ:約1.3mm

**材質** ●牛床革

**製造国** ●バングラデシュ

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
33.0	24.0	9.0

株式会社コーポレーション[680849]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
100-0062	460-W335UCHI	¥1,090		オープン	12	195	1198(105)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA



Cow Split Leather Semi-Long Gloves

## 牛床革手袋“108-A半長”(5本指)



同商品群  
在庫数 48 アイテム



108A-L

**特長** ●必要部分を保護する機能性と、使い勝手の良い作業性を両立した中長タイプの背縫い革手袋です。  
●良質の牛床革を使用した手袋ですので耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。  
●丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

**仕様** ●厚さ:約1.1mm

**材質** ●牛床革

**製造国** ●バングラデシュ

発注単位1双

株式会社コーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
102-5780	108A-L-1P	¥749		オープン	33.5	24.0	9.0	10	196	232(102)

10双入



発注単位1袋

1双あたり目安単価  
¥674

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
857-0583	108A-L	¥6,737		オープン	33.5	24.0	9.0	10	6	1960	54(104)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>