

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

おたふく Thermal Rubber Gloves Soft Catch  
"ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコート" **New**

特長 ●パイル編み+裏起毛のW保温で冬の作業でも手をしっかりとあたためます。  
仕様 ●厚さ:0.8mm  
材質 ●手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル ●コーティング部:ニトリルゴム  
製造国 ●中国

サイズ全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)  
S 24.0 19.0 7.5  
M 25.0 20.0 8.0  
L 26.0 21.0 8.5  
LL 27.0 22.0 9.0

おたふく手袋[558603]

| 発注コード    | 品番       | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色         | サイズ | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|-----------|-----|--------|-------|----------|
| 250-1817 | A-368-S  | ¥960     |                | ブラック×オレンジ | S   | 5      | 110   | -        |
| 250-3289 | A-368-M  | ¥960     |                | ブラック×オレンジ | M   | 5      | 115   | -        |
| 250-1818 | A-368-L  | ¥960     |                | ブラック×オレンジ | L   | 5      | 120   | -        |
| 250-1819 | A-368-LL | ¥960     |                | ブラック×オレンジ | LL  | 5      | 130   | -        |

◎商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

おたふく Protection Against Cold PU-KING  
防寒手袋"PU-KING"

特長 ●インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。  
●指又部分がストレッチ素材のため、指を動かしやすいです。  
仕様 ●厚さ:1.3mm  
材質 ●手のひら部、甲部:ポリウレタン、ポリエステル  
製造国 ●中国

サイズ全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)  
M 21.0 20.0 8.5  
L 22.0 20.0 9.0  
LL 22.5 20.0 9.5

おたふく手袋[558603]

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色        | サイズ | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|----------|-----|--------|-------|----------|
| 790-0562 | K-38-M  | ¥1,509   | ¥1,760         | ブラック×レッド | M   | 5      | 76    | 178(66)  |
| 790-0546 | K-38-L  | ¥1,509   | ¥1,760         | ブラック×レッド | L   | 5      | 80    | 465(154) |
| 790-0554 | K-38-LL | ¥1,509   | ¥1,760         | ブラック×レッド | LL  | 5      | 84    | 330(199) |

◎商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

おたふく Protection Against Cold PU-WAVE  
防寒手袋"PU-WAVE"

特長 ●インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。  
●甲がメリヤスなので、フィット感が強く吸汗速乾です。  
仕様 ●厚さ:1.5mm  
材質 ●手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル ●甲部:ポリエステル  
製造国 ●中国

サイズ全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)  
M 21.0 20.0 8.5  
L 22.0 20.0 9.0  
LL 22.5 20.0 9.5

おたふく手袋[558603]

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色    | サイズ | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|------|-----|--------|-------|----------|
| 790-0538 | K-28-M  | ¥1,166   | ¥1,360         | ネイビー | M   | 5      | 76    | 160(134) |
| 790-0511 | K-28-L  | ¥1,166   | ¥1,360         | ネイビー | L   | 5      | 80    | 429(143) |
| 790-0520 | K-28-LL | ¥1,166   | ¥1,360         | ネイビー | LL  | 5      | 84    | 261(256) |

◎商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

ダイヤコム Thermal Gloves DAILOVE VALUE TP1010  
防寒手袋"ダイローブバリューTP1010" **RoHS**

特長 ●独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。  
●丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。  
仕様 ●厚さ:30mm  
材質 ●アウター:PVC、ナイロン ●インナー:起毛アクリル  
製造国 ●パキスタン

サイズ全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)  
M 24 20 8.4  
L 25 21 8.4  
LL 26 22 8.8

ダイヤコム[600511]

| 発注コード    | 品番          | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色    | サイズ | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-------------|----------|----------------|------|-----|--------|-------|----------|
| 244-5163 | DVTP1010-M  | ¥750     | ¥800           | ブラック | M   | 10     | 110   | 55(-)    |
| 246-0807 | DVTP1010-L  | ¥750     | ¥800           | ブラック | L   | 10     | 128   | 226(-)   |
| 246-0803 | DVTP1010-LL | ¥750     | ¥800           | ブラック | LL  | 10     | 138   | 86(-)    |

ホームページ <https://www.dailove.com/>

TOWA Natural Rubber Coated Gloves for Cold Conditions  
防寒手袋"PowerGrab Thermo 3/4" **RoHS**

特長 ●天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。  
●あたたかい裏起毛タイプで、保温性に優れています。  
●指部分を全てコーティングしているナッフルコートのため、手袋の中に水が入りにくくなっています。  
●ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工により、抜群のグリップ力を発揮します。  
仕様 ●厚さ:約2.6mm ●10ゲージ編 ●防臭加工  
材質 ●繊維部:アクリル、ポリエステル ●すべり止め部:天然ゴム  
製造国 ●中国

中に水が入りにくいナッフルコート

東和コーポレーション[680849]

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色            | サイズ | 全長(cm) | 手のひら周り(cm) | 中指長さ(cm) | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|--------------|-----|--------|------------|----------|--------|-------|----------|
| 102-5818 | PG-346-S  | ¥646     |                | イエロー/ダークブラウン | S   | 25.0   | 20.2       | 7.6      | 5      | 99    | 98(289)  |
| 102-5819 | PG-346-M  | ¥646     |                | イエロー/ダークブラウン | M   | 26.0   | 20.7       | 7.8      | 5      | 105   | 302(202) |
| 102-5820 | PG-346-L  | ¥646     |                | イエロー/ダークブラウン | L   | 27.0   | 21.7       | 8.1      | 5      | 111   | 375(128) |
| 102-5821 | PG-346-XL | ¥646     |                | イエロー/ダークブラウン | XL  | 28.0   | 22.7       | 8.4      | 5      | 120   | 106(156) |

◎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA Natural Rubber Coated Gloves for Cold Conditions  
防寒手袋"PowerGrab Thermo W" **RoHS**

特長 ●天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。  
●あたたかい裏起毛タイプで、保温性に優れています。  
●二重ライナーであたかさをアップしています。  
●ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工により、抜群のグリップ力を発揮します。  
仕様 ●厚さ:約2.0mm ●10ゲージ編 ●防臭加工  
材質 ●繊維部外側:ポリエステル ●繊維部内側:アクリル、ポリエステル  
製造国 ●中国

二重ライナー断面図

東和コーポレーション[680849]

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色            | サイズ | 全長(cm) | 手のひら周り(cm) | 中指長さ(cm) | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|--------------|-----|--------|------------|----------|--------|-------|----------|
| 102-5822 | PG-348-S  | ¥776     |                | ブラック/ダークブラウン | S   | 25.0   | 20.4       | 7.5      | 5      | 92    | 44(71)   |
| 102-5823 | PG-348-M  | ¥776     |                | ブラック/ダークブラウン | M   | 26.0   | 21.2       | 7.6      | 5      | 96    | 217(94)  |
| 102-5824 | PG-348-L  | ¥776     |                | ブラック/ダークブラウン | L   | 27.0   | 22.0       | 7.8      | 5      | 100   | 314(90)  |
| 102-5825 | PG-348-XL | ¥776     |                | ブラック/ダークブラウン | XL  | 28.0   | 22.8       | 8.4      | 5      | 113   | 96(83)   |

◎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>