

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

標識・標示

安全
揭示板

安全標識

非常用
標識

反射シート・
テープ

消防標識

路面標示

標示幕・旗

標示
スタンド

サイン
プレート

装飾シート

ユニット Safety Sign
UNIT 日本 **安全標識**

同商品群
在庫数 **323** アイテム

特長 ●エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
仕様 ●取付方法:ビス止め(ビス別売)
●取付穴径:4.2mm (363-01A,363-02A,363-07Aは取付穴径:2.5mm)
材質 ●再生ポリプロピレン(再生材50%)
製造国 ●日本



エコマーク認定
第07118031号



発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
253-0759	307-01	¥ 729	¥ 850	関係者以外立入禁止	穴4カ所	600×300	1	170	656(84)
253-0775	307-15	¥ 729	¥ 850	あぶないからはいってはいけません	穴4カ所	600×300	1	170	407(92)
327-5396	334-03	¥ 729	¥ 850	上部作業中に付頭上注意	穴4カ所	600×300	1	170	125(74)
244-0906	324-53B	¥ 729	¥ 850	作業場内での喫煙及び飲食禁止	穴4カ所	600×300	1	170	-
244-0904	307-16A	¥ 729	¥ 850	あぶないからはいってはいけません	穴4カ所	600×300	1	170	-
327-5400	334-04	¥ 729	¥ 850	下部作業中に付足もと注意	穴4カ所	600×300	1	170	20(45)
775-7379	330-01A	¥ 729	¥ 850	足場の上に物を置くな!	穴4カ所	600×300	1	170	6(11)
244-0905	307-03B	¥ 729	¥ 850	立入禁止	穴4カ所	600×300	1	170	-
836-9020	307-04A	¥1,029	¥1,200	関係者以外立入禁止	穴4カ所	600×450	1	250	674(151)
836-9022	307-08A	¥1,714	¥2,000	工事中につき関係者以外の方の立入りを禁止します	穴6カ所	900×450	1	440	27(73)
244-0903	307-12A	¥1,029	¥1,200	あぶない! 入ってはいけません	穴4カ所	450×600	1	250	-
253-2816	329-03	¥1,029	¥1,200	最大積載荷重1スパン	穴4カ所	450×600	1	250	139(80)
253-2824	329-04	¥1,029	¥1,200	最大積載荷重1スパン 400kg	穴4カ所	450×600	1	250	17(81)
305-6121	329-06	¥1,029	¥1,200	最大積載荷重 ○kg	穴4カ所	450×600	1	250	54(68)
305-6139	329-07	¥1,029	¥1,200	ステージ積載荷重 ○kg/m ²	穴4カ所	450×600	1	250	18(300)
198-3603	363-01A	¥ 514	¥ 600	頭上注意	穴4カ所	450×300	1	120	133(89)
198-3605	363-02A	¥ 514	¥ 600	足もと注意	穴4カ所	450×300	1	120	104(69)
198-3602	363-07A	¥ 514	¥ 600	立入禁止	穴4カ所	450×300	1	120	139(55)
333-9688	333-07	¥ 600	¥ 700	開口部蓋	穴4カ所	225×300	1	70	54(180)

☎商品のお問い合わせ:03-5248-7302 <https://www.unit-signs.co.jp/>

ユニット Yard Sign
UNIT 日本 **構内標識**

同商品群
在庫数 **323** アイテム

特長 ●小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。
仕様 ●取付方法:ビス止め(ビス別売)
●明治山プレス加工
●取付穴径:4mm
材質 ●スチール(メラミン焼付塗装)
製造国 ●日本

別作
可能



発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
306-0730	832-80	¥4,714	¥5,500	安全第一	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	83(64)
306-0748	832-81	¥4,714	¥5,500	整理+整頓	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	51(71)
306-0756	832-83	¥4,714	¥5,500	関係者以外立入禁止	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	94(168)
306-0764	832-84	¥4,714	¥5,500	火気厳禁	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	13(28)
306-0772	832-85	¥4,714	¥5,500	構内禁煙	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	11(48)
306-0781	832-86	¥4,714	¥5,500	場内禁煙	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	5(16)
306-0799	832-89	¥4,714	¥5,500	頭上に注意	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	83(126)
306-0802	832-92	¥4,714	¥5,500	指差呼称の励行	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	4(13)
306-0811	832-93	¥4,714	¥5,500	保護具着用	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	18(63)
306-0829	832-94	¥4,714	¥5,500	高さ制限○○M	穴上3カ所/下3カ所	300×1200	1	1500	153(97)

☎商品のお問い合わせ:03-5248-7302 <https://www.unit-signs.co.jp/>