

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ねじ・ボルト・ナットは2-685~874ページに掲載

ユニット Emergency Exit Guidance Sign Passageway
UNIT 日本 高輝度蓄光式誘導標識

同商品群 在庫数 42 アイテム



836-01



836-02



836-03



836-04



836-05



836-011



836-021



836-031



836-041



836-051



836-010



836-020

特長 ●照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。
●平成21年12月1日施行 消防法 施行規則改正適合品です。

材質 ●蓄光塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本

品番	樹脂フレーム厚(mm)
836-01	10
836-02	10
836-03	10
836-04	10
836-05	10



樹脂フレームタイプ 仕様 ●取付方法:貼付またはビス止め(両面テープ付、ビス別売) ●壁面取付用フレーム付

発注単位1セット		ユニット(個)[959628]							
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	表示内容	取付仕様	縦×横(mm)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
412-6572	836-01	¥8,143	¥9,500	矢印無	両面テープ/穴4カ所(4mm)	136.5×376.5	1	300	290(115)
412-6602	836-02	¥8,143	¥9,500	矢印無	両面テープ/穴4カ所(4mm)	216.5×216.5	1	275	126(99)
412-6637	836-03	¥6,857	¥8,000	左矢印	両面テープ/穴4カ所(4mm)	116.5×316.5	1	230	28(35)
412-6653	836-04	¥6,857	¥8,000	右矢印	両面テープ/穴4カ所(4mm)	116.5×316.5	1	230	26(42)
412-6670	836-05	¥6,857	¥8,000	両矢印	両面テープ/穴4カ所(4mm)	116.5×316.5	1	230	46(103)

樹脂フレームなしタイプ 仕様 ●取付方法:貼付タイプ(両面テープ付) ●フレームなし

発注単位1枚		ユニット(個)[959628]							
発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
412-6599	836-011	¥6,429	¥7,500	矢印無(表示板のみ)	両面テープ	120×360	1	80	748(95)
412-6629	836-021	¥6,429	¥7,500	矢印無(表示板のみ)	両面テープ	200×200	1	75	232(69)
412-6645	836-031	¥5,143	¥6,000	左矢印(表示板のみ)	両面テープ	100×300	1	65	143(43)
412-6661	836-041	¥5,143	¥6,000	右矢印(表示板のみ)	両面テープ	100×300	1	65	149(54)
412-6688	836-051	¥5,143	¥6,000	両矢印(表示板のみ)	両面テープ	100×300	1	65	24(20)

天井ビス固定タイプ 仕様 ●取付方法:ビス止め(ビス別売) ●天井取付用アルミ金具付

発注単位1セット		ユニット(個)[959628]							
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	表示内容	取付仕様	縦×横(mm)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
412-6581	836-010	¥12,000	¥14,000	矢印無	穴2カ所(5mm)	139×365	1	440	30(51)
412-6611	836-020	¥12,000	¥14,000	矢印無	穴2カ所(5mm)	219×205	1	340	56(58)

☎商品のお問い合わせ:03-5248-7302 https://www.unit-signs.co.jp/

ユニット Emergency Exit Guidance Sign Passageway
UNIT 日本 中輝度蓄光式誘導標識

同商品群 在庫数 42 アイテム



319-60B



319-61B



319-62B



319-63B



319-64B



319-65B



319-66B

特長 ●(財)日本消防設備安全センター認定品です。
●長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。

仕様 ●取付方法:貼付タイプ(両面テープ付)

材質 ●硬質蓄光板
製造国 ●日本

発注単位1枚		ユニット(個)[959628]							
発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
125-6560	319-60B	¥2,400	¥2,800	左矢印(中輝度蓄光)	両面テープ	120×360	1	48	730(115)
125-6561	319-61B	¥2,400	¥2,800	右矢印(中輝度蓄光)	両面テープ	120×360	1	48	666(101)
125-6562	319-62B	¥2,400	¥2,800	両矢印(中輝度蓄光)	両面テープ	120×360	1	48	160(87)
125-6563	319-63B	¥2,400	¥2,800	矢印無(中輝度蓄光)	両面テープ	120×360	1	48	2779(102)
125-6565	319-64B	¥2,143	¥2,500	左矢印(中輝度蓄光)	両面テープ	100×300	1	40	776(86)
125-6566	319-65B	¥2,143	¥2,500	右矢印(中輝度蓄光)	両面テープ	100×300	1	40	776(88)
125-6567	319-66B	¥2,143	¥2,500	両矢印(中輝度蓄光)	両面テープ	100×300	1	40	348(126)

☎商品のお問い合わせ:03-5248-7302 https://www.unit-signs.co.jp/