


施工方法

●注意 ●接着面の油、ヨゴレ、水分などを拭き取ってから使用してください。



① 裏紙に文字がつかないよう、リタックシートに押しつけながら裏紙をはがします。



② リタックシートを接着面に軽くあて、中心部から外側へ空気を押し出すようにして接着します。



③ リタックシートの上からスキージやタオル等でこすり、文字部分をしっかりと接着させます。



④ リタックシートをゆっくりはがして、施工完了です。 ※貼込むと文字だけが残ります。

■スキージ(460-80)

施工用品



スキージ

460-80

サイズ:75×105×3.4mm厚  
材質:プラスチック

関連品

詳しくは P.28 ▶




404-99

矢印カッティング文字

共通 ステッカー

サイズ:36×36×  
約0.1mm厚(5枚)

材質:マーキングフィルム



404-99W

↑冷却水(注)

カッティング文字

横管用

冷水

430-150 NEW

冷水(注)

430-101

冷水(還)

430-102

冷温水(注)

430-103

冷温水(還)

430-104

温水(注)

430-105

温水(還)

430-106

高温水

430-151 NEW

冷却塔

430-171 NEW

冷却水(注)

430-107

冷却水(還)

430-108

蒸気

430-109

蒸気(注)

430-152 NEW

蒸気(還)

430-153 NEW

蒸気ドレン

430-154 NEW

補給水

430-110

加湿給水

430-111

給湯

430-112

給湯(注)

430-113

給湯(還)

430-114

返湯

430-115

給水

430-116

上水

430-117

揚水

430-155 NEW

水道水

430-124

処理水

430-156 NEW

市水

430-157 NEW

中水

430-118

工水

430-158 NEW

工業用水

430-123

井水

430-159 NEW

雑用水

430-129

汚水

430-119

雨水

430-120

ろ過

430-168 NEW

純水

430-127

排水

430-121

雑排水

430-122

厨房排水

430-161 NEW

高温排水

430-162 NEW

オーバーフロー

430-125

膨張

430-126

膨張タンク

430-173 NEW

通気

430-128

空気

430-130

給気

430-131

給気ファン

430-174 NEW

外気

430-132

選気

430-133

排気

430-134

排煙

430-141

圧空

430-135

圧縮空気

430-164 NEW

エアードレン

430-163 NEW

空調ドレン

430-148

空調ドレン

430-165 NEW

消火

430-136

屋内消火

430-137

屋内消火栓

430-166 NEW

泡消火

430-138

スプリンクラー

430-139

連結送水

430-140

連結送水

430-140W (白文字)

都市ガス

430-143

ガス

430-142

窒素

430-144

冷媒

430-147

ブライン

430-169 NEW

A重油

430-145

灯油

430-146

バイパス

430-170 NEW

共通 ステッカー

仕上サイズ:35×116×0.1mm厚 材質:マーキングフィルム

カッティング文字の特注制作を承ります。  
▶詳しくは P.145

