

防犯用標識 他

■ 標識



802-60

共通 サイズ：200×400×1.2mm厚
材質：エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)



802-61



不審者への
威嚇に最適!

使用例

■ ステッカー



802-63

共通 サイズ：100×200mm 材質：PVCステッカー
5枚1組 ステッカー



802-64

材質：PVCステッカー



802-65 5枚1組 ステッカー 再帰反射

サイズ：50×200mm
材質：反射ステッカー

反射で
よく目立つ



802-66 5枚1組 ステッカー

サイズ：70×100mm
材質：PPステッカー

■ 防犯ステッカー



823-11 2枚1組 ステッカー 蛍光

サイズ：300×100mm
材質：蛍光ステッカー



使用例

■ たれ幕



使用例

823-401 (大) ヒモ付

サイズ：1500×450×0.4mm厚
材質：ターポリン
上下塩ビパイプ12φ×450mm
締りも1.9m2本通し

823-402 (小) ヒモ付

サイズ：1000×300×0.4mm厚
材質：ターポリン
上下塩ビパイプ10φ×300mm
締りも1.9m2本通し

■ 腕章



366-88A 安全ピン NEW

サイズ：95×400mm
材質：軟質ビニール
(ホック止め・上部安全ピン付)

その他の腕章は P.309



使用例