

ゴーグル

■ 球面カーブ防災面

- 耐衝撃性に優れ、割れにくい。難燃素材で燃えにくく、比較的熱にも強い。



※ヘルメット形状により止め具が異なります。
右記番号でご指定ください。

共通
サイズ：330×220mm
材質：ポリカーボネート
重量：185g

- 379-251-1 3 MP型帽体用
- 379-251-2 3 溝付型帽体用
- 379-251-3 3 野球帽型帽体用
- 379-251-4 3 浅溝張出型帽体用
- 379-251-5 3 全周ツバ付型帽体用
- 379-251-6 3 MP帽体用／樹脂止具
- 379-251-7 3 溝付帽体用／樹脂止具

■ マスク対応防災面

- 防毒マスク等吸収缶を使う現場でも使用可能。



※ヘルメット形状により止め具が異なります。
右記番号でご指定ください。

共通
サイズ：400×280mm
材質：アクリル
重量：180g

- 379-252-1 3 MP型帽体用
- 379-252-2 3 溝付型帽体用
- 379-252-3 3 野球帽型帽体用
- 379-252-4 3 浅溝張出型帽体用
- 379-252-5 3 全周ツバ付型帽体用
- 379-252-6 3 MP帽体用／樹脂止具
- 379-252-7 3 溝付帽体用／樹脂止具



仮囲い
ゲート周辺

事務所用品

安全掲示板

リスク
危険予知

撮影用黒板

安全標識

石綿・酸欠
粉じん対策

廃棄物分別
ISO推進

避難誘導
消防・防犯

ワンタッチ
シート標識

たれ幕
横断幕・旗

テープ

身につける
用品

安全ベスト

コーン・区画
バリケード

路面
交通用品

工事看板

養生用品

安全機器

イメージ
アップ用品

手作り表示

取付具・素材
特注品

品名索引

品番索引

■ ゴグル型保護めがね



872-31 (85g) **NEW**

フレーム：軟質ビニール
フレームカラー：透明
レンズ：ミストレス(1.2mm)
仕様：フレームベンチレーションシステム、
回転式ベルト、レンズ交換可、
メガネ併用可、マスク併用可
フレームクッション

■ ヘルメット取付型保護メガネ



379-25
透明レンズ



379-26
グリーンレンズ(紫外線遮光用)



耳栓

■ イヤーマフ

- 騒音から耳を保護



377-79



ヘルメットの
上からでも
装着できる!

■ 耳栓(使い捨てタイプ)

- 高音域で高い遮音性を実現します。



872-19A 10個1組 **NEW**

挿入度合いの
分かりやすい
釣鐘型

■ 耳栓



872-16 JIS第1種型



872-17 JIS第1種型



872-18 JIS第1種型