

安全靴



(短靴)

378-01-5	25.0cm
378-01-6	25.5cm
378-01-7	26.0cm
378-01-8	26.5cm
378-01-9	27.0cm
378-01-10	27.5cm
378-01-11	28.0cm

JIS T8101 S種合格 (V式)



(編上靴)

378-02-5	25.0cm
378-02-6	25.5cm
378-02-7	26.0cm
378-02-8	26.5cm
378-02-9	27.0cm
378-02-10	27.5cm
378-02-11	28.0cm

JIS T8101 S種合格 (V式)



(長編上靴)

378-03-5	25.0cm
378-03-6	25.5cm
378-03-7	26.0cm
378-03-8	26.5cm
378-03-9	27.0cm
378-03-10	27.5cm
378-03-11	28.0cm

JIS T8101 S種合格 (V式)



(半長靴)

378-04-5	25.0cm
378-04-6	25.5cm
378-04-7	26.0cm
378-04-8	26.5cm
378-04-9	27.0cm
378-04-10	27.5cm
378-04-11	28.0cm

JIS T8101 S種合格 (V式)



カラー：ブルー
標準重量：800g

378-45M-5	25.0cm
378-45M-6	25.5cm
378-45M-7	26.0cm
378-45M-8	26.5cm
378-45M-9	27.0cm
378-45M-10	27.5cm
378-45M-11	28.0cm

共通 先芯：樹脂製 (ワイド) 甲被：牛クロム革 (ペロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格



カラー：ブルー
標準重量：820g

378-46M-5	25.0cm
378-46M-6	25.5cm
378-46M-7	26.0cm
378-46M-8	26.5cm
378-46M-9	27.0cm
378-46M-10	27.5cm
378-46M-11	28.0cm

プロテクティブスニーカー



カラー：グレー
標準重量：728g (26cm)

378-33A-5	25.0cm
378-33A-6	25.5cm
378-33A-7	26.0cm
378-33A-8	26.5cm
378-33A-9	27.0cm
378-33A-10	27.5cm
378-33A-11	28.0cm



カラー：青
標準重量：728g (26cm)

378-36-5	25.0cm
378-36-6	25.5cm
378-36-7	26.0cm
378-36-8	26.5cm
378-36-9	27.0cm
378-36-10	27.5cm
378-36-11	28.0cm



カラー：赤
標準重量：728g (26cm)

378-37-5	25.0cm
378-37-6	25.5cm
378-37-7	26.0cm
378-37-8	26.5cm
378-37-9	27.0cm
378-37-10	27.5cm
378-37-11	28.0cm

メッシュ



カラー：黒 **NEW**
標準重量：750g (26cm)

378-39-5	25.0cm
378-39-6	25.5cm
378-39-7	26.0cm
378-39-8	26.5cm
378-39-9	27.0cm
378-39-10	27.5cm
378-39-11	28.0cm



カラー：黒
標準重量：830g (26cm)

378-35A-5	25.0cm
378-35A-6	25.5cm
378-35A-7	26.0cm
378-35A-8	26.5cm
378-35A-9	27.0cm
378-35A-10	27.5cm
378-35A-11	28.0cm

撥水

共通 先芯：鋼製 (ワイド) 甲革：人工皮革+テロンメッシュ
靴底：EVA+エアバック+耐油性合成ゴム 幅：EEE JSAA規格 A種合格

共通 先芯：鋼製 (ワイド) 甲革：はっ水性人工皮革
靴底：EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
幅：EEE JSAA規格 A種合格



カラー：白 **NEW**
標準重量：720g

378-44-5	25.0cm
378-44-6	25.5cm
378-44-7	26.0cm
378-44-8	26.5cm
378-44-9	27.0cm
378-44-10	27.5cm
378-44-11	28.0cm

先芯：樹脂製 (ワイド) 甲被：人工皮革
靴底：発泡ポリウレタン2層底 幅：EEE
JSAA規格 A種認定



カラー：ホワイト
標準重量：720g

378-47M-5	25.0cm
378-47M-6	25.5cm
378-47M-7	26.0cm
378-47M-8	26.5cm
378-47M-9	27.0cm
378-47M-10	27.5cm
378-47M-11	28.0cm

先芯：樹脂製 (ワイド)
甲被：人工皮革 (リサイクル)
JSAA規格 A種認定品