

単管バリケード

■ カラー単管バリケードU型



386-05 ☆
(オレンジ)

386-06 ☆
(ライトグリーン) **3**

386-08 ☆
(ブルー) **3**

共通 サイズ：790×615×48.6mmφ厚 材質：鉄 重量：約3kg

■ セフティバリケード



386-52 (イエロー) ☆

386-53 (グリーン) ☆

共通 サイズ：820×635×55mm厚 材質：ポリプロピレン
重 量：2.1kg



使用例

■ KYプラガードA型

- 弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加。軽くて丈夫です。
- 3カ所の突起がズレを防ぎ、10段重ねも可能です。



386-12A ☆

386-121A (反射テープ付) ☆

共通 サイズ：820×450×50mm厚
材 質：超高分子ポリエチレン樹脂
重 量：2.3kg



使用例

■ 安全たぬき

- 軽くて丈夫、持運びも簡単です。
- オレンジ地色で視認性アップ。



AT-2 ☆

サイズ：本体／819×460×50mm厚
クランプ間／540mm
材 質：本体／超高分子ポリエチレン
クランプ／鉄(クロメート仕上げ)
重 量：約2.2kg



使用例

視線誘導パネル(単管バリケード用)

- 高輝度反射シートの採用で夜間も安心です。
- 上下の切込口に単管を通すだけで簡単に装着できます。
- 下の固定部が楕円形なので、さまざまな寸法の単管バリケードに対応できます。



■ ボード型

389-45 **3** ☆

サイズ：900×290×3mm厚
材 質：発泡ポリカーボネート
高輝度反射シート貼り
単管上下間の内寸が485～548mm
までのものに使用できます。



■ シェvron型(左側用)

389-46 **3** ☆

サイズ：900×370×3mm厚
材 質：発泡ポリカーボネート
高輝度反射シート貼り
単管上下間の内寸が485～548mm
までのものに使用できます。



使用例

1mおきの
使用が効果的



夜間

再帰反射


反射回転器クルピカ

- 風力や車の風圧で反射部分がクルクルと回転します。
- 弾力性・耐性に優れたポリプロピレン製で丈夫です。
- 電力不要の省エネタイプで、短期間の工事に最適です。

注意：10mを超える連続風速環境下では回転部がはずれるおそれがあるため、強風時は使用を避けてください。



386-13 (コーン・頭部用)
サイズ：142×222mm



386-14 (単管用)
サイズ：142×199mm



386-15 (バリケード用)
サイズ：142×179mm

再帰反射

仮囲い
ゲート周辺

事務所用品

安全掲示板

リスク
危険予知

撮影用黒板

安全標識

石綿・酸欠
粉じん対策

廃棄物分別
ISO推進

避難誘導
消防・防犯

ワンタッチ
シート標識

たれ幕
横断幕・旗

テープ

身につける
用品

安全ベスト

コーン・区画
バリケード

路面
交通用品

工事看板

養生用品

安全機器

イメージ
アップ用品

手作り表示

取付具・素材
特注品

品名索引

品番索引