

高圧ガス関係標識

一般高圧ガス保安規則 (定置式製造設備に係る技術上の基準) 第6条 第1項第1号、第42号イ

- 1 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
- 42 容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
- イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。



827-22A (鉄板)
827-221 (エコユニ)



827-23A (鉄板)
827-231 (エコユニ)

鉄板 共通

サイズ: 300×600mm
材質: 鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ) 本体 **¥1,500**(税抜)

エコユニ 共通

サイズ: 300×600×1.2mm厚
材質: エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ) 本体 **¥1,500**(税抜)



827-01A (鉄板)
827-011 (エコユニ)

鉄板 共通

サイズ: 600×300mm
材質: 鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ) 本体 **¥1,500**(税抜)

エコユニ 共通

サイズ: 600×300×1.2mm厚
材質: エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ) 本体 **¥1,500**(税抜)



827-02A (鉄板)
827-021 (エコユニ)



827-17



827-18



827-19



827-20



827-21

共通
サイズ: 300×600mm
材質: 鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ)
本体 **¥1,500**(税抜)



804-41B

サイズ: 450×300mm

共通 **NEW**

材質: 鉄板(普通山・4mmφ穴4スミ) 本体 **¥1,800**(税抜)



804-42B

サイズ: 300×450mm



818-35

サイズ: 300×600×1.2mm厚
材質: エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

本体 **¥1,500**(税抜)

他の種類は P.152

※818-35の空欄に貼ってご使用ください。



818-48

共通 **ステッカー**
サイズ: 132×312mm
材質: PVCステッカー

本体 **¥450**(税抜)



818-49

高圧ガス製造施設	
ガス名	
許可年月日	年 月 日
許可番号	第 号
保安正統括者代	
保安正保員代	

827-55

高圧ガス貯蔵所	
ガス名	
許可年月日	年 月 日
許可番号	第 号
貯蔵量	
取扱責任者	

827-56

特定高圧ガス消費施設	
ガス名	
受理年月日	年 月 日
受理番号	第 号
取扱責任者	

827-57

高圧ガス容器置場	
収納ガス種	
容器置場面積	m ²
最大収納量	
許可年月日	年 月 日
許可番号	第 号
販売主任者	第1種 第2種

827-58

緊急連絡先	
消防	119
警察	110

827-60

LPガス貯蔵設備	
最大貯蔵量	
名称	
所在地	
電話番号	
管理者氏名	

827-61

LPガス貯蔵施設	
最大貯蔵量	
名称	
所在地	
電話番号	
管理者氏名	

827-62

LPガス供給施設	
届出許可	
最大貯蔵量	
名称	
所在地	
電話番号	
管理者氏名	

827-63

共通 サイズ: 450×600×1.2mm厚 材質: エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ) 本体 **¥2,880**(税抜)