

消火用品方向表示

壁面用



825-37

共通 ステッカー

サイズ：240×80mm
材質：PVCステッカー
本体 **¥260** (税抜)



825-371



825-38

共通 ステッカー 反射タイプ

サイズ：240×80mm
材質：反射ステッカー
本体 **¥450** (税抜)



825-381



825-39

共通 ステッカー 蓄光タイプ

サイズ：240×80mm
材質：蓄光ステッカー
本体 **¥700** (税抜)



825-391



使用例
■ 消火器 → P.341

安全標識

スタンド看板

コーン・
区画用品

交通標識・
用品

路面表示

テープ

安全クッション

施設案内表示

避難誘導・
消防用品

防災・訓練・
防犯

身につける用品

たれ幕・
横幕・旗

掲示板・ボード

事務所・
物流用品

安全機器

手作り表示

ISO・推進用品

配管識別・
バルブ表示板

取付具

特注品・素材



825-85

共通

サイズ：240×80×1.2mm厚
材質：エコユニボード
(2.5mmφ穴上1下1)
本体 **¥400** (税抜)



825-86



825-76

共通

サイズ：300×225×1.2mm厚
材質：エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
本体 **¥900** (税抜)



825-77



825-40

共通 ステッカー 蓄光タイプ サイズ：225×300mm 材質：蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) 本体 **¥2,500** (税抜)



825-41



825-42



825-43



825-72

共通 サイズ：225×300×1.2mm厚 材質：エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ) 本体 **¥900** (税抜)



825-73



825-74



825-75

消火用品方向表示(床面貼付タイプ)

ステッカー 床面用



825-52



825-53

共通 蓄光タイプ

サイズ：300×300mm
(表面保護フィルム/350×350mm)
材質：蓄光ステッカー
(表面保護フィルム/ペット)
本体 **¥3,200** (税抜)



使用例
■ 消火器 → P.341
■ 消火器置場 → P.343