

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

磁気ボール盤は5-225～230ページに掲載



Metacore-Max25

“メタコアマックス25”



MX25シリーズ

商品紹介動画



ユニカ側 [969420]

- 特長**
- ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。
 - 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。
 - 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
- 用途**
- 被削材: 鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など。
- 仕様**
- 適合電動機: 小型磁気ボール盤
 - 適合機種: 日東工機 (LO-3000A、LO-3550A)、育良精機 (IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)
- 材質**
- 刃部: 超硬チップ
- 製造国**
- 日本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	最大加工板厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
469-0885	MX25-11.5	¥5,225	¥7,600	11.5	25	1	68	54(86)
448-7915	MX25-12.0	¥5,225	¥7,600	12.0	25	1	70	134(102)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	最大加工板厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
448-7923	MX25-13.0	¥5,225	¥7,600	13.0	25	1	71	109(158)
448-7931	MX25-13.5	¥5,225	¥7,600	13.5	25	1	72	6(29)

注意

●大見工業製、ハイコーキ製磁気ボール盤には育良精機用センターピンをご使用ください。

MXCP25-6
(センターピン)

センターピン

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合機種	全長×径 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
448-8857	MXCP25-6	¥1,375	¥2,000	11.5～13.5mm用	81×6.35	1	18.5	66(81)
760-3983	MXCP25-6S	¥1,375	¥2,000	11.5～13.5mm用(育良精機)	81×6.35	1	17.0	37(98)

☎商品のお問い合わせ: 03-3864-8711 <http://www.unika.co.jp/>

Metacore-Max35

“メタコアマックス35”

- 特長**
- ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。
 - 3枚組刃(刃径17mm以下は2枚組刃)、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。
 - 35mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
- 用途**
- 被削材: 鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など。
- 仕様**
- 適合電動機: 磁気ボール盤
- 材質**
- 刃部: 超硬チップ
- 製造国**
- 日本



MX35シリーズ

商品紹介動画



品番	適合機種
MX35-14.0～25.0	日東工機 (QA-4000、QA6500、A-3000、A-5000、AR-3000、LO-3000A、LO-3550A)、育良精機 (IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW、IS-LB25V)、ハイコーキ (BM 40M2)
MX35-25.5～30.0	日東工機 (QA-4000、QA6500、A-3000、A-5000、AR-3000、LO-3000A、LO-3550A)、育良精機 (IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)、ハイコーキ (BM 40M2)
MX35-31.0～35.0	日東工機 (QA-4000、QA6500、A-5000、LO-3550A)、育良精機 (IS-LB40SW、IS-LB50SW)、ハイコーキ (BM 40M2)
MX35-36.0～40.0	日東工機 (QA-4000、QA6500、A-5000)、育良精機 (IS-LB40SW、IS-LB50SW)、ハイコーキ (BM 40M2)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	最大加工板厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
448-7940	MX35-14.0	¥5,569	¥8,100	14.0	35	1	75	211(78)
448-7958	MX35-14.5	¥5,569	¥8,100	14.5	35	1	76	42(120)
448-7966	MX35-15.0	¥5,569	¥8,100	15.0	35	1	76	278(107)
448-7974	MX35-16.0	¥5,569	¥8,100	16.0	35	1	73	111(103)
448-7982	MX35-17.0	¥5,569	¥8,100	17.0	35	1	76	56(115)
448-7991	MX35-17.5	¥5,569	¥8,100	17.5	35	1	78	18(129)
448-8008	MX35-18.0	¥5,569	¥8,100	18.0	35	1	79	206(93)
448-8016	MX35-19.0	¥5,569	¥8,100	19.0	35	1	82	113(85)
448-8024	MX35-20.0	¥5,569	¥8,100	20.0	35	1	86	44(58)
448-8032	MX35-21.0	¥5,569	¥8,100	21.0	35	1	89	51(204)
448-8041	MX35-21.5	¥5,706	¥8,300	21.5	35	1	90	1(50)
448-8059	MX35-22.0	¥5,706	¥8,300	22.0	35	1	92	140(120)
448-8067	MX35-22.5	¥5,706	¥8,300	22.5	35	1	93	5(84)
448-8075	MX35-23.0	¥5,706	¥8,300	23.0	35	1	95	38(68)
448-8083	MX35-23.5	¥5,706	¥8,300	23.5	35	1	96	3(30)
448-8091	MX35-24.0	¥5,706	¥8,300	24.0	35	1	98	74(103)
448-8105	MX35-24.5	¥5,706	¥8,300	24.5	35	1	100	8(80)
448-8113	MX35-25.0	¥5,706	¥8,300	25.0	35	1	101	50(82)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	刃径 (mm)	最大加工板厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
448-8121	MX35-25.5	¥5,844	¥8,500	25.5	35	1	103	2(-)
448-8130	MX35-26.0	¥5,844	¥8,500	26.0	35	1	104	47(152)
448-8148	MX35-26.5	¥5,844	¥8,500	26.5	35	1	106	0(-)
448-8156	MX35-27.0	¥5,844	¥8,500	27.0	35	1	107	23(64)
448-8164	MX35-28.0	¥5,844	¥8,500	28.0	35	1	111	43(308)
448-8172	MX35-29.0	¥5,844	¥8,500	29.0	35	1	114	14(156)
448-8181	MX35-30.0	¥5,844	¥8,500	30.0	35	1	117	38(109)
448-8199	MX35-31.0	¥6,394	¥9,300	31.0	35	1	120	16(124)
448-8202	MX35-32.0	¥6,394	¥9,300	32.0	35	1	123	24(150)
448-8211	MX35-33.0	¥6,394	¥9,300	33.0	35	1	126	17(107)
448-8229	MX35-34.0	¥6,394	¥9,300	34.0	35	1	129	3(150)
448-8237	MX35-35.0	¥6,394	¥9,300	35.0	35	1	133	38(224)
448-8245	MX35-36.0	¥6,600	¥9,600	36.0	35	1	136	3(34)
448-8253	MX35-37.0	¥6,600	¥9,600	37.0	35	1	139	0(-)
448-8261	MX35-38.0	¥6,600	¥9,600	38.0	35	1	142	16(534)
448-8270	MX35-39.0	¥6,600	¥9,600	39.0	35	1	145	6(86)
448-8288	MX35-40.0	¥6,600	¥9,600	40.0	35	1	148	18(225)

注意

●大見工業製、ハイコーキ製磁気ボール盤には育良精機用センターピンをご使用ください。



MXCP35-6(センターピン)

センターピン

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合機種	全長×径 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
448-8865	MXCP35-6	¥1,375	¥2,000	14.0～17.0mm用	91×6.35	1	20	229(96)
448-8873	MXCP35-8	¥1,375	¥2,000	17.5mm以上用	91×8.00	1	33	125(118)
760-3991	MXCP35-6S	¥1,375	¥2,000	14.0～17.0mm用(育良精機)	86×6.35	1	19	75(103)
835-8113	MXCP35-8S	¥1,375	¥2,000	17.5mm以上用(育良精機)	86×8.00	1	34	37(83)

☎商品のお問い合わせ: 03-3864-8711 <http://www.unika.co.jp/>

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

他、多数の切削工具は1701即納リストへ