

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**福徳産業**  Anti-slip Gloves **RoHS**

**FUKUTOKU** **すべり止め手袋“日本一郎” (5双入)**

同商品群在庫数 **41** アイテム



拡大図

540-5P

特長 ●吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付です。

仕様 ●厚さ:1.5mm  
●10ゲージ編

材質 ●繊維部:綿100%  
●すべり止め部:塩化ビニール

製造国 ●日本

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
23.5	20.0	7.5

1双あたり目安単価 **¥197** (価格改定日 19.09) 福徳産業㈱ [837211]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
787-1295	540-5P	¥986		オープン	ホワイト	L	5	60	205 (252/116)

☎商品のお問い合わせ:084-955-0806 <http://www.fukutoku-sangyo.co.jp/>

**福徳産業**  Anti-slip Gloves **RoHS**

**FUKUTOKU** **すべり止め手袋“日本小次郎” (5双入)**

同商品群在庫数 **41** アイテム



拡大図

542-5P

特長 ●吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付、手の小さい人向けのちょっと小さめタイプです。

仕様 ●厚さ:1.5mm  
●10ゲージ編

材質 ●繊維部:綿100%  
●すべり止め部:塩化ビニール

製造国 ●日本

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
21.5	19.0	7.0

1双あたり目安単価 **¥197** (価格改定日 19.09) 福徳産業㈱ [837211]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
787-1317	542-5P	¥986		オープン	ホワイト	M	5	60	190 (120/112)

☎商品のお問い合わせ:084-955-0806 <http://www.fukutoku-sangyo.co.jp/>

**丸和ケミカル**  Anti-slip Gloves **RoHS**

**“シリコンボツうす手タイプ”**

同商品群在庫数 **22** アイテム



拡大図

4020

特長 ●シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリが付きにくいです。

仕様 ●厚さ:1.5mm  
●10ゲージ編

材質 ●繊維部:綿、他  
●すべり止め部:シリコン樹脂


製造国 ●日本

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
M	21.5	19.0	7.5
L	22.5	19.5	8.0

丸和ケミカル㈱ [886938]


発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
324-7899	4024	¥216		オープン	ホワイト	M	12	42	9733(97)
324-7881	4020	¥216		オープン	ホワイト	L	12	44	7706(105)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

**丸和ケミカル**  Anti-slip Gloves **RoHS**

**“シリコンボツうす手タイプ 白粒”**

同商品群在庫数 **22** アイテム



拡大図

4024-W

特長 ●薄手(10ゲージ)で細かい作業に最適です。  
●すべり止めの色は白です。

仕様 ●厚さ:1.5mm  
●10ゲージ編

材質 ●繊維部:綿、他  
●すべり止め部:シリコン樹脂

製造国 ●日本

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
M	21.5	19.0	7.5
L	22.5	19.5	8.0

丸和ケミカル㈱ [886938]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
495-4980	4024-W	¥216		オープン	ホワイト	M	12	42	1087(332)
495-4971	4020-W	¥216		オープン	ホワイト	L	12	44	67(25)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

**勝星**  Anti-Slip Gloves

**KACHIBOSHI** **すべり止め手袋“ゴムソフト#550/#551”**

同商品群在庫数 **25** アイテム



拡大図

NO30551

特長 ●吸汗性に優れた純綿手袋を使用しています。  
●粒状のすべり止め加工なので蒸れにくいです。

仕様 ●10ゲージ編

材質 ●手袋:綿  
●すべり止め:天然ゴム

製造国 ●ベトナム

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
M	21.5	20.0	7.5
L	23.0	20.0	8.0

勝星産業㈱ [289035]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
820-0092	NO30551	¥229		白	M	300	35	462(154)	
820-0091	NO30550	¥229		オープン	白	L	300	40	245(147)

☎商品のお問い合わせ:0763-82-2696 <http://kachiboshi.net/>

**勝星**  Anti-slip Gloves **RoHS**

**KACHIBOSHI** **すべり止め手袋“ソフトドライブ”**

同商品群在庫数 **25** アイテム



拡大図

101

特長 ●吸汗性に優れた純綿手袋を使用しています。  
●塩化ビニールのすべり止め加工をしております。

仕様 ●厚さ:2mm  
●10ゲージ編

材質 ●綿  
●すべり止め部:塩化ビニール

製造国 ●ベトナム

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
23.0	19.0	8.0

勝星産業㈱ [289035]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
820-0077	101	¥220		オープン	ホワイト	L	12	43.5	2241(180)

☎商品のお問い合わせ:0763-82-2696 <http://kachiboshi.net/>

**ユニワールド**  Anti-slip Gloves

**UNI WORLD** **すべり止め手袋“ビニダズントプラス” (5双入)**

同商品群在庫数 **3** アイテム



拡大図

2201-M

1双あたり目安単価 **¥143**

特長 ●薄手純綿すべり止め手袋です。

仕様 ●10ゲージ編

材質 ●繊維部:綿100%  
●すべり止め部:塩化ビニール

製造国 ●中国

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
S	20.5	18.0	8.5
M	21.5	18.0	9.5
L	22.5	18.0	9.5

ユニワールド [937390]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	厚さ (mm)	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-0409	2201-S	¥714		オープン	ホワイト	S	2.00	5	60	195 (58/290)
819-0410	2201-M	¥714		オープン	ホワイト	M	2.50	5	60	211 (87/66)
819-0411	2201-L	¥714		オープン	ホワイト	L	2.75	5	60	219 (147/68)

☎商品のお問い合わせ:0120-393-663 <https://www.uniworld.jp/>

**別注品** 勝星産業 (株) [289035]

**オリジナル手袋作成のお問い合わせ**

用途:ノベルティ、記念品、店頭販売用



小ロット対応100双〜国内生産で短納期色指定できます。甲・平、両面できます。フルカラー一名入れ可デザインの校正お受けします。どんなデザインでもご相談ください。

**勝星産業 (株)**  
TEL:0763-82-2696  
URL:<http://www.kachiboshi.net/>