

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

## セーフティジョーガー Working Gloves ALLFLEX 組立・作業用手袋“アルフレックス” New

同商品群在庫数 **4** アイテム

ベルギー

特長 ●優れた通気性、柔軟性により軽作業に最適です。  
 仕様 ●厚さ:0.85mm ●13ゲージ編  
 ●タッチスクリーン機能付  
 材質 ●繊維部:スパンデックス ●すべり止め部:発泡ポリウレタン/ニトリル  
 製造国 ●中国



ALLFLEX-09 拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	22	16.5	7.3
M	23	18.5	7.8
L	24	19.5	8.1
XL	25	20.5	9.1

発注単位1双

コルティナ社[408404]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	質量(g)	実績(前年比%)
246-4637	ALLFLEX-07	¥571		オープン グレー	S	5.0	-
246-4638	ALLFLEX-08	¥571		オープン グレー	M	6.7	-
246-4636	ALLFLEX-09	¥571		オープン グレー	L	7.3	-
246-4635	ALLFLEX-10	¥571		オープン グレー	XL	7.8	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

## アンセルヘルスケアジャパン PU Coated Gloves HyFlex 11-600 組立・作業用手袋“ハイフレックス 11-600”

同商品群在庫数 **101** アイテム

ベルギー

特長 ●軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。  
 仕様 ●厚さ:0.96mm  
 材質 ●手袋部:ナイロン100% ●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)  
 製造国 ●ベトナム



11-600-9

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	20.0~26.0	17.0	7.2
M	20.0~26.0	19.0	7.5
L	20.0~26.0	19.4	7.9
LL	20.0~26.0	20.0	8.2

発注単位1双

株式会社アンセルヘルスケア・ジャパン[145693]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
116-3261	11-600-7	¥210	¥300	ホワイト	S	1	20.1	30(167)
116-3262	11-600-8	¥210	¥300	ホワイト	M	1	22.5	24(26)
116-3263	11-600-9	¥210	¥300	ホワイト	L	1	25.4	95(76)
116-3265	11-600-10	¥210	¥300	ホワイト	LL	1	27.1	85(709)

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>

## uvex Unipur ウレタン背抜き手袋“ユニプール6639”

同商品群在庫数 **108** アイテム

ドイツ

特長 ●高い柔軟性と指先触感性があります。  
 仕様 ●厚さ:0.8~1.2mm ●13ゲージ編  
 材質 ●繊維部:ポリアミド ●すべり止め部:ポリウレタン  
 製造国 ●中国



6024869 拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
XS	22.0	15.2	6.7
S	23.0	17.8	6.9
M	24.0	20.3	7.3
L	25.0	22.9	7.7

発注単位1双

UVEX社[130111]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9350	6024866	¥356		オープン ブラック	XS	200	23	71(78)
819-9351	6024867	¥356		オープン ブラック	S	200	25	82(48)
819-9352	6024868	¥356		オープン ブラック	M	200	27	316(95)
819-9353	6024869	¥356		オープン ブラック	L	200	28	232(42)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

## ショーワグローブ Palm Coated Gloves すべり止め手袋“ピッタリ背抜き袖口カバー” RoHS

同商品群在庫数 **145** アイテム

日本

特長 ●99%紫外線カットで日焼けを防ぎます。  
 仕様 ●厚さ:約1mm ●13ゲージ編  
 材質 ●繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他  
 ●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)  
 製造国 ●マレーシア



NO262-L-BK 拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	27.0	16.5	7.2
M	30.0	18.5	7.7
L	31.0	19.5	8.0

発注単位1双

ショーワグローブ株式会社[476840]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
409-2341	NO262-S-BK	¥409		オープン ブラック	S	10	22	361(91)
409-2333	NO262-M-BK	¥409		オープン ブラック	M	10	27	819(119)
409-2325	NO262-L-BK	¥409		オープン ブラック	L	10	28	542(84)

☎商品のお問い合わせ:0120-641-245 <http://www.showaglove.co.jp/>

## ユニワールド Palm Coated Gloves ウレタン背抜き手袋“やわらかフィット”(10双入)

同商品群在庫数 **65** アイテム

日本

特長 ●ホコリの発生が少ないポリエステルを使用しています。  
 仕様 ●厚さ:1.05mm ●13ゲージ編  
 材質 ●繊維部:ポリエステル ●すべり止め部:ポリウレタン  
 製造国 ●中国



1500-L-10P 拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	22.0	17.0	7.5
M	23.0	18.0	8.0
L	24.0	19.0	8.5
LL	25.0	20.0	8.8

発注単位1組

ユニワールド[937390]

発注コード	品番	取扱価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	リストカラー	組入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
819-0462	1500-S-10P	¥1,250		オープン ホワイト	S	ホワイト	10	30	234	978(105)
819-0463	1500-M-10P	¥1,250		オープン ホワイト	M	グリーン	10	30	247	2950(102)
819-0464	1500-L-10P	¥1,250		オープン ホワイト	L	グレー	10	30	265	2794(93)
819-0465	1500-LL-10P	¥1,250		オープン ホワイト	LL	ブルー	10	30	311	272(99)

☎商品のお問い合わせ:0120-393-663 <https://www.uniworl.com/>

## アズワン Gloves “アズピュア PUコート手袋オーバーロック手のひらコート”(10双入)

同商品群在庫数 **22** アイテム

日本

特長 ●手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。  
 仕様 ●厚さ:0.8mm ●13ゲージ編  
 材質 ●繊維部:ポリエステル100% ●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)  
 製造国 ●中国



2-2131-03 拡大図

サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	ホワイト	22.5	17.0	7.0
M	グリーン	23.5	18.0	7.5
L	グレー	24.5	19.0	8.0

発注単位1袋

アズワン株式会社[104294]

発注コード	品番	取扱価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
828-6402	2-2131-04	¥1,380	¥1,380	ホワイト	S	10	1	190	57(67)
828-6403	2-2131-03	¥1,380	¥1,380	ホワイト	M	10	1	220	139(155)
828-6404	2-2131-02	¥1,380	¥1,380	ホワイト	L	10	1	230	266(130)

☎商品のお問い合わせ:0120-700-875 <http://www.as-1.co.jp/>

## アズワン Gloves “アズピュア PUコート手袋オーバーロック手のひらコート”(10双入)

同商品群在庫数 **22** アイテム

日本

特長 ●手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。●伸縮性があり、フィット感に優れています。  
 仕様 ●厚さ:1mm ●13ゲージ編  
 材質 ●繊維部:ナイロン100% ●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)  
 製造国 ●中国



1-2262-13 拡大図

サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	ホワイト	21.5	15.0	6.5
M	グリーン	22.5	16.0	7.0
L	グレー	23.5	17.0	7.5

発注単位1袋

アズワン株式会社[104294]

発注コード	品番	取扱価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
819-3124	1-2262-14	¥1,649	¥1,650	ホワイト	S	10	1	250	121(146)
819-3125	1-2262-13	¥1,649	¥1,650	ホワイト	M	10	1	250	186(96)
819-3126	1-2262-12	¥1,649	¥1,650	ホワイト	L	10	1	250	142(106)

☎商品のお問い合わせ:0120-700-875 <http://www.as-1.co.jp/>

## アズワン Gloves “アズピュア PUコート手袋手のひらコート”(10双入)

同商品群在庫数 **22** アイテム

日本

特長 ●精密・弱電・一般機械の組み立て作業、検査工程に適した低発じん性の手袋です。  
 仕様 ●厚さ:1mm ●13ゲージ編  
 材質 ●繊維部:ナイロン100% ●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)  
 製造国 ●韓国



1-4804-13 拡大図

サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	ホワイト	21.0	17.0	6.5
M	グリーン	22.0	18.0	7.0
L	グレー	23.0	19.0	7.5
LL	イエロー	24.0	20.0	8.0

発注単位1袋

アズワン株式会社[104294]

発注コード	品番	取扱価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
819-3097	1-4804-14	¥2,300	¥2,300	ホワイト	S	10	1	250	20(400)
819-3098	1-4804-13	¥2,300	¥2,300	ホワイト	M	10	1	250	69(85)
819-3099	1-4804-12	¥2,300	¥2,300	ホワイト	L	10	1	250	181(108)
819-3100	1-4804-11	¥2,300	¥2,300	ホワイト	LL	10	1	250	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-700-875 <http://www.as-1.co.jp/>