

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

耐切創保護服は6-672~683ページに掲載

TOWA Cut-resistant Anti-slip Gloves  
耐切創手袋“K-300ケブラー”軍手

同商品群 在庫数 100アイテム

EN388 耐切創 LV.  
2003 3 2016 -



特長 ●耐切創性、耐摩耗性に優れています。  
●手のひらにビニールドット加工を施しているため、グリップ力に優れています。  
仕様 ●厚さ:約4.0mm ●7ゲージ編  
材質 ●繊維部:ケブラー繊維 ●すべり止め部:塩化ビニール樹脂  
製造国 ●日本

発注単位1双 (株東和コーポレーション [680849])

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
478-5771	K-300-1P-M	¥1,143		オープンイエロー	M	紺	22.8	21.0	7.8	10	64.7	113(189)
478-5762	K-300-1P-L	¥1,143		オープンイエロー	L	白	23.3	21.0	8.3	10	70.8	148(83)

10双入 まとめ買い 1双あたり目安単価 ¥1,071

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (袋)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
478-5789	K-300-M	¥10,714		オープンイエロー	M	紺	22.8	21.0	7.8	10	12	647	16(107)
474-6864	K-300-L	¥10,714		オープンイエロー	L	白	23.3	21.0	8.3	10	12	708	99(127)

商品のお問い合わせ: 0120-62-1001 http://www.towaco.jp/

TOWA Cut-resistant Gloves  
耐切創手袋“K-100ケブラー”軍手

同商品群 在庫数 100アイテム

EN388 耐切創 LV.  
2003 3 2016 -



特長 ●ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。  
仕様 ●厚さ:約1.2mm ●7ゲージ編 材質 ●ケブラー繊維 製造国 ●日本

発注単位1双 (株東和コーポレーション [680849])

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (袋)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
474-6546	428-S	¥936		オープンイエロー	S	21.6	20.0	7.3	10	10	49.0	309(157)
474-6538	428-M	¥936		オープンイエロー	M	22.8	21.0	7.8	10	10	51.4	264(146)
474-6511	428-L	¥936		オープンイエロー	L	23.3	21.0	8.3	10	10	57.5	542(88)
474-6520	428-LL	¥936		オープンイエロー	LL	25.3	23.0	8.5	10	10	62.0	140(59)

10双入 まとめ買い 1双あたり目安単価 ¥814

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (袋)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
474-6503	427-M	¥8,143		オープンイエロー	M	22.8	21.0	7.8	10	12	514	103(167)
474-6481	427-L	¥8,143		オープンイエロー	L	23.3	21.0	8.3	10	12	575	398(107)
474-6490	427-LL	¥8,143		オープンイエロー	LL	25.3	23.0	8.5	10	12	620	131(81)

商品のお問い合わせ: 0120-62-1001 http://www.towaco.co.jp/

ユニワールド Cut-Resistant Gloves  
耐切創手袋“ワンダグリップ”カットアラミド

同商品群 在庫数 3アイテム

EN388 耐切創 LV.  
2003 4 2016 -



特長 ●手の平部にはタコの吸盤のような吸引効果のあるコーティングを施しているため、グリップ力が良く滑りにくいです。  
仕様 ●厚さ:1.5mm ●13ゲージ編  
材質 ●繊維部:アラミド繊維・グラスファイバー・ナイロン  
●すべり止め部:ニトリルゴム  
製造国 ●中国

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
M	24.0	17.4	7.6
L	25.0	18.0	8.0
XL	26.0	18.6	8.4

発注単位1双 (株ユニワールド [937390])

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-0574	WG-757-M	¥857		オープンブルー	M	120	61	6049(95)
819-0575	WG-757-L	¥857		オープンブルー	L	120	72	8287(87)
819-0576	WG-757-XL	¥857		オープンブルー	XL	120	73	2754(85)

商品のお問い合わせ: 0120-393-663 https://www.uneworld.jp/

TOWA Cut-resistant Gloves  
耐切創手袋“ケブラー”K165裏綿

同商品群 在庫数 100アイテム

EN388 耐切創 LV.  
2003 3 2016 -



特長 ●手袋の表側には、耐切創性に優れたケブラー繊維を使用しています。  
●裏に綿を使用することにより汗を吸収し、手のフィット感を失いません。  
●耐熱性があり、しかも熔融、熱収縮がないなどの優れた熟特性を持っています。  
仕様 ●厚さ:約1.2mm ●7ゲージ編  
材質 ●ケブラー繊維、綿  
製造国 ●日本

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
23.0	21.0	8.3

発注単位1双 (株東和コーポレーション [680849])

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
432-3424	442	¥741		オープンイエロー	フリー	10	64	1598(74)

商品のお問い合わせ: 0120-62-1001 http://www.towaco.co.jp/

TOWA Cut-resistant Gloves  
アラミド下履き手袋

同商品群 在庫数 100アイテム

EN388 耐切創 LV.  
2003 2 2016 -



特長 ●うす手で、手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。  
●下履きとしての使用にも適しています。  
仕様 ●厚さ:約0.9mm  
●13ゲージ編  
材質 ●アラミド繊維、スパンデックス  
製造国 ●日本

全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
22.5	17.8	7.3

発注単位1双 (株東和コーポレーション [680849])

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
432-3548	889	¥679		オープンイエロー	フリー	10	27	949(80)

商品のお問い合わせ: 0120-62-1001 http://www.towaco.co.jp/

ダンロップ Cut-resistant Gloves  
耐切創手袋“サミテックRV9”

同商品群 在庫数 12アイテム

EN388 耐切創 LV.  
2003 3 2016 -



特長 ●手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ性に優れています。  
仕様 ●厚さ:1.7mm ●10ゲージ編  
材質 ●繊維部:ケブラー  
●すべり止め部:天然ゴム  
製造国 ●インド

サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)
S	24.0	18.0	8.0
M	25.0	19.0	8.0
L	26.0	20.4	9.0

発注単位1双 (株ダンロップホームプロダクツ [591667])

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
473-5421	4493	¥1,400		ダークブルー/イエロー	S	10	116	110(28)
473-5439	4494	¥1,400		ダークブルー/イエロー	M	10	126	43(37)
473-5447	4495	¥1,400		ダークブルー/イエロー	L	10	136	113(80)

商品のお問い合わせ: 06-6120-7390 http://www.dhp-dunlop.co.jp/