

## 耐切創手袋(特殊繊維)

耐切創保護服は6-672~683ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

**トラスコ** Sanitized Cut Resistant Gloves  
**抗菌仕様 耐切創手袋** **New**

同商品群  
在庫数 **120** アイテム

EN388 **耐切創 LV.**  
2003 **5** 2016 **XB**

特長 ●抗菌加工がなされています。  
●人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。  
仕様 ●厚さ:1.13mm ●15ゲージ編  
材質 ●ライナー: HPPE、ナイロン、スパンデックス  
●コーティング: ポリウレタン  
製造国 ●ベトナム

拡大図

TCB-HGBKL

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)  
S 22.0 17.2 7.5  
M 23.0 19.0 8.0  
L 24.0 19.6 8.5  
XL 25.0 20.0 9.0

**アトム** 10G Spectra Arm Guard  
**耐切創手袋“スペクトラアームガード”** **New** **RoHS**

同商品群  
在庫数 **98** アイテム

EN388 **耐切創 LV.**  
2003 **5** 2016 **E**

特長 ●高強度・高耐切創性のロングタイプです。  
仕様 ●厚さ:1.35mm  
●10ゲージ編  
材質 ●手袋表地: スペクトラ・ポリ  
エステル・ガラス繊維・金属線  
●手袋裏地: 綿  
製造国 ●日本

拡大図

HG-76

使用例

全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)  
43.0 21.0 7.6

発注単位1双 トラスコ中山株[706280]

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格<br>(1双) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1双) | サイズ | 梱包数<br>(双) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-----------|--------------|------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 261-9860 | TCB-HGBKS | ¥583         | ¥680                   | S   | 10         | 34        | -            |
| 261-9858 | TCB-HGBKM | ¥583         | ¥680                   | M   | 10         | 40        | -            |
| 261-9859 | TCB-HGBKL | ¥583         | ¥680                   | L   | 10         | 50        | -            |
| 261-9861 | TCB-HGBKL | ¥583         | ¥680                   | XL  | 10         | 66        | -            |

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注単位1双 アトム株[752800]

| 発注コード    | 品番    | 税抜価格<br>(1双) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1双) | 色   | サイズ | 梱包数<br>(双) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------|--------------|------------------------|-----|-----|------------|-----------|--------------|
| 131-1232 | HG-76 | ¥4,914       | ¥6,875                 | グレー | フリー | 5          | 108       | -            |

商品のお問い合わせ: 0846-26-0021 <http://www.atom-glove.co.jp/>

**uvex** Cut-Resistant Gloves C500  
**耐切創手袋“C500 シリーズ”**

同商品群  
在庫数 **110** アイテム

EN388 **耐切創 LV.**  
2003 **5** 2016 **XC**

特長 ●耐油性、耐水性があります。  
●竹繊維を使っているため、**冷却効果**があります。  
●エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。  
仕様 ●厚さ:1.2~1.6mm ●13ゲージ編  
材質 ●竹レーヨン ●ダイニーマ繊維  
●ガラス ●ポリアミド  
製造国 ●ドイツ

拡大図

6049670 (手の甲部分コーティング) 6060068 (手の甲全面コーティング)

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)  
S 23.0 17.8 6.9  
M 24.0 20.3 7.1  
L 25.0 22.9 7.3  
XL 26.0 25.4 7.7

発注単位1双 UVEX社[130111]

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格<br>(1双) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1双) | 色       | サイズ | 梱包数<br>(双) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------------|
| 836-6681 | 6049267 | ¥3,246       | オープン                   | ライムグリーン | S   | 100        | 58        | 45(137)      |
| 836-6682 | 6049268 | ¥3,246       | オープン                   | ライムグリーン | M   | 100        | 65        | 37(62)       |
| 836-6683 | 6049269 | ¥3,246       | オープン                   | ライムグリーン | L   | 100        | 75        | 38(47)       |
| 836-6684 | 6049270 | ¥3,246       | オープン                   | ライムグリーン | XL  | 100        | 80        | 36(39)       |

手の甲部分コーティング

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格<br>(1双) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1双) | 色       | サイズ | 梱包数<br>(双) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------------|
| 836-6685 | 6049667 | ¥3,389       | オープン                   | ライムグリーン | S   | 100        | 68        | 0(-)         |
| 836-6686 | 6049668 | ¥3,389       | オープン                   | ライムグリーン | M   | 100        | 68        | 17(50)       |
| 836-6687 | 6049669 | ¥3,389       | オープン                   | ライムグリーン | L   | 100        | 84        | 24(54)       |
| 836-6688 | 6049670 | ¥3,389       | オープン                   | ライムグリーン | XL  | 100        | 91        | 1(8)         |

手の甲全面コーティング

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格<br>(1双) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1双) | 色       | サイズ | 梱包数<br>(双) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------------|
| 836-6689 | 6060067 | ¥3,537       | オープン                   | ライムグリーン | S   | 80         | 72        | 14(35)       |
| 836-6690 | 6060068 | ¥3,537       | オープン                   | ライムグリーン | M   | 80         | 73        | 72(79)       |
| 836-6691 | 6060069 | ¥3,537       | オープン                   | ライムグリーン | L   | 80         | 74        | 106(102)     |
| 836-6692 | 6060070 | ¥3,537       | オープン                   | ライムグリーン | XL  | 80         | 76        | 35(100)      |

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**勝星** Cut-Resistant Gloves  
**KACHIBOSHI** **耐切創手袋“セーフティグラブ ハード”**

同商品群  
在庫数 **11** アイテム

EN388 **耐切創 LV.**  
2003 **5** 2016 **D**

特長 ●高強度ポリエチレンを使用した耐切創手袋です。  
●ニトリル加工が施されており耐油性もあります。  
仕様 ●厚さ:2.0mm  
●13ゲージ編  
材質 ●高強度ポリエチレン、玄武糸  
●すべり止め部:ニトリルゴム  
製造国 ●中国

拡大図

8600-L

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)  
S 22.0 17.0 7.5  
M 23.5 18.0 8.0  
L 24.5 20.0 8.0  
LL 25.5 20.0 9.0

発注単位1双 勝星産業株[289035]

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格<br>(1双) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1双) | 色   | サイズ | リストカラー | 梱包数<br>(双) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|-----|-----|--------|------------|-----------|--------------|
| 868-8342 | 8600-S  | ¥1,220       | オープン                   | グレー | S   | レッド    | 100        | 80        | 39(163)      |
| 868-8345 | 8600-M  | ¥1,220       | オープン                   | グレー | M   | イエロー   | 100        | 82        | 117(244)     |
| 868-8343 | 8600-L  | ¥1,220       | オープン                   | グレー | L   | グリーン   | 100        | 92        | 239(124)     |
| 868-8344 | 8600-LL | ¥1,220       | オープン                   | グレー | LL  | ブラック   | 100        | 97        | 141(157)     |

商品のお問い合わせ: 0763-82-2696 <http://kachiboshi.net/>

**TRUSCO** デジタル  
**オレンジブック** **携帯に便利!**

いつでも、どこでも、すぐに使える!  
オレンジブックがデジタル画面で  
ペラペラ、サクサク閲覧!!

デジタルブック  
“3つの特長”

01. 設定いらず
02. 動画が見れる
03. 商品カテゴリ索引

オレンジブック.Comにて公開中!