

耐切創手袋(特殊繊維)

耐切創保護服は6-672~683ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タフティカルグローブ

耐切創手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

ウベックス C500 dry
ドイツ **耐切創手袋“C500 ドライ”**

同商品群在庫数 **110** アイテム

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XC

特長 ●竹繊維を使っているため、**冷却効果**があります。
●極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。

仕様 ●厚さ:1.2~1.6mm
●**ポツタイプ**

材質 ●繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ®、ガラス、ポリアミド
●すべり止め部:高性能ピニール(HPV)、SoftGripフォーム

製造国 ●ドイツ

拡大図 

6049969

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	23.0	17.8	7.3
M	24.0	20.3	7.4
L	25.0	22.9	7.6

ウベックス C500 liner
ドイツ **耐切創手袋“C500 ライナー”**

同商品群在庫数 **110** アイテム

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XC

特長 ●竹繊維を使っているため、**冷却効果**があります。
●極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。

仕様 ●厚さ:1.2~1.6mm
●**コーティングなし**

材質 ●繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ®、ガラス、ポリアミド

製造国 ●ポーランド

拡大図 

6049768

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	23.0	17.8	7.2
M	24.0	20.3	7.2
L	25.0	22.9	7.4

発注単位1双 UVEX社[130111]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9369	6049967	¥2,943	オープン	ライムグリーン	S	100	64	23(136)
819-9370	6049968	¥2,943	オープン	ライムグリーン	M	100	65	225(84)
819-9371	6049969	¥2,943	オープン	ライムグリーン	L	100	67	145(86)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注単位1双 UVEX社[130111]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9366	6049767	¥2,777	オープン	ライムグリーン	S	100	43	59(152)
819-9367	6049768	¥2,777	オープン	ライムグリーン	M	100	46	106(117)
819-9368	6049769	¥2,777	オープン	ライムグリーン	L	100	53	221(95)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス C500 foam
ドイツ **耐切創手袋“C500 フォーム”**

同商品群在庫数 **110** アイテム

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XC

特長 ●竹繊維を使っているため、**冷却効果**があります。
●極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。

仕様 ●厚さ:1.2~1.6mm
●ソフトグリップコーティング

材質 ●繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ®、ガラス、ポリアミド
●すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム

製造国 ●ドイツ

拡大図 

6049469

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	23.0	17.8	7.5
M	24.0	20.3	7.7
L	25.0	22.9	7.9

ウベックス C500 sleeve
ドイツ **耐切創手袋“C500 スリーブ”(1枚入)**

同商品群在庫数 **110** アイテム

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XC

特長 ●竹繊維を使っているため、**冷却効果**があります。
●極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。

仕様 ●厚さ:1.2~1.6mm

材質 ●繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ®、ガラス、ポリアミド

製造国 ●ポーランド

拡大図 

6049167

サイズ	全長(cm)
M	34.0
L	40.0

発注単位1双 UVEX社[130111]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9363	6049467	¥3,106	オープン	ライムグリーン	S	100	54	26(48)
819-9364	6049468	¥3,106	オープン	ライムグリーン	M	100	59	122(76)
819-9365	6049469	¥3,106	オープン	ライムグリーン	L	100	67	133(75)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注単位1枚 UVEX社[130111]

発注コード	品番	取扱価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	サイズ	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9361	6049167	¥3,350	オープン	ライムグリーン	M	100	49	136(79)
819-9362	6049170	¥3,350	オープン	ライムグリーン	L	100	51	283(80)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス Cut-Resistant Gloves Phynomic C5
ドイツ **耐切創手袋“フィノミック C5”**

同商品群在庫数 **110** アイテム

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XC

特長 ●ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感と高レベルの耐切創性を実現しています。
●優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。

仕様 ●厚さ:1.2~1.6mm
●15ゲージ編

製造国 ●ドイツ

拡大図 

6008169

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	23.0	17.8	6.9
M	24.0	20.3	7.1
L	25.0	22.9	7.3
XL	26.0	25.4	7.7

ウベックス Protector NK Chemical
ドイツ **耐切創手袋“プロテクター NK Chemical”**

同商品群在庫数 **110** アイテム

EN388 耐切創 LV. 2003 5 2016 XC

特長 ●耐油性、耐薬品性に優れています。
●厚さ:1.2~1.8mm

仕様 ●繊維部:サンドイッチ、ライニング両面編みコットン、ダイニーマ®、ガラス、ポリアミド
●すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)

製造国 ●ドイツ

拡大図 

6053569

品番	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
6053569	22.9	8.4
6053570	25.4	8.6
6053669	22.9	7.5
6053670	25.4	7.7

発注単位1双 UVEX社[130111]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6694	6008167	¥2,363	オープン	スカイブルー	S	100	36	10(143)
836-6695	6008168	¥2,363	オープン	スカイブルー	M	100	39	23(72)
836-6696	6008169	¥2,363	オープン	スカイブルー	L	100	39	57(95)
836-6697	6008170	¥2,363	オープン	スカイブルー	XL	100	40	7(175)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注単位1双 UVEX社[130111]

発注コード	品番	取扱価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9382	6053569	¥6,461	オープン	ブルー	L	25.0	50	189	31(115)
819-9383	6053570	¥6,461	オープン	ブルー	XL	26.0	50	203	20(125)
819-9384	6053669	¥8,506	オープン	ブルー	L	40.0	40	246	41(103)
819-9385	6053670	¥8,506	オープン	ブルー	XL	40.0	40	272	27(58)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>