

グランドパッキン/マンホールパッキン/シール材

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

マテックス **Carbon Fiber Gland Packing**

同商品群在庫数 **66** アイテム

汎用ポンプ・回転機器用グランドパッキン



特長 ●柔らかいために非常に馴染が良いです。
用途 ●汎用ポンプ、回転機器。
仕様 ●最高使用温度:200℃ ●圧力:1MPa(ポンプ)、4.9MPa(回転機器) ●周速限界:20m/s
材質 ●炭化繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
製造国 ●日本



5500L-3Mタイプ

発注単位1巻

ジャパンマテックス株式会社[524864]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	高さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
442-3046	5500L-6.5-3M	¥9,290	オープン	黒	6.5×3	6.5	1	187	34(85)
442-3054	5500L-8.0-3M	¥12,860	オープン	黒	8×3	8	1	280	41(72)
442-3062	5500L-9.5-3M	¥14,190	オープン	黒	9.5×3	9.5	1	390	39(68)
442-3011	5500L-10.0-3M	¥17,150	オープン	黒	10×3	10	1	430	42(69)
442-3020	5500L-11.0-3M	¥21,330	オープン	黒	11×3	11	1	513	11(100)
442-3038	5500L-12.5-3M	¥28,470	オープン	黒	12.5×3	12.5	1	610	17(74)

☎商品のお問い合わせ:072-485-1001 <http://www.japanmatex.co.jp/>

マテックス **Biosoluble Refractory Fiber Gland Packing**

同商品群在庫数 **66** アイテム

高温用マンホールパッキン



特長 ●RCF規制対応品です。●柔軟性があり、耐熱性も優れております。
用途 ●排気ダクトなどの継手部分。
仕様 ●最高使用温度:1000℃
 ●圧力:0.49MPa
材質 ●生体溶解性繊維(金属線材補強)
製造国 ●日本



3520B-3Mタイプ

発注単位1巻

ジャパンマテックス株式会社[524864]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	高さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
820-2827	3520B-6.5-3M	¥5,757	オープン	白緑	6.5×3	6.5	1	112	20(91)
820-2828	3520B-8.0-3M	¥7,114	オープン	白緑	8.0×3	8.0	1	153	4(45)
820-2829	3520B-9.5-3M	¥9,629	オープン	白緑	9.5×3	9.5	1	209	2(50)
820-2830	3520B-11.0-3M	¥12,714	オープン	白緑	11.0×3	11.0	1	353	0(-)
820-2831	3520B-12.5-3M	¥16,386	オープン	白緑	12.5×3	12.5	1	355	1(20)
820-2832	3520B-14.5-3M	¥21,114	オープン	白緑	14.5×3	14.5	1	481	0(-)
820-2833	3520B-16.0-3M	¥25,371	オープン	白緑	16.0×3	16.0	1	584	7(78)
820-2834	3520B-19.0-3M	¥35,371	オープン	白緑	19.0×3	19.0	1	815	2(29)

☎商品のお問い合わせ:072-485-1001 <http://www.japanmatex.co.jp/>

バルカー **VALFLON® PTFE Pressure Sensitive Adhesive Tape**

同商品群在庫数 **225** アイテム

“バルフロン®PTFE粘着テープ”



特長 ●耐熱、耐候、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性に優れています。
用途 ●電線、ケーブルおよびコイルの絶縁ならびに電気炉周辺での結束。
 ●樹脂成形用離型板、コンベアベルト・ポッパパー・シューターの耐摩耗ライニング。
仕様 ●粘着力:7.4N/25mm(対ステンレス) ●引張強度:70.6N/25mm
 ●使用温度範囲:0~180℃ ●切断にはカッターが必要
材質 ●基材:フッ素樹脂(PTFE) ●粘着剤:シリコン系
製造国 ●日本



7910シリーズ

発注単位1巻

株/バルカー[818296]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
119-2161	7910-008013010	¥1,816	オープン	グレー	13×10	0.08	1	24	78(51)
119-2165	7910-008019010	¥2,653	オープン	グレー	19×10	0.08	1	35	174(178)
119-2158	7910-008025010	¥3,409	オープン	グレー	25×10	0.08	1	46	134(89)
119-2164	7910-008050010	¥6,734	オープン	グレー	50×10	0.08	1	90	31(62)
119-2163	7910-013013010	¥1,734	オープン	グレー	13×10	0.13	1	39	71(111)
119-2160	7910-013019010	¥2,756	オープン	グレー	19×10	0.13	1	56	146(90)
119-2162	7910-013025010	¥3,591	オープン	グレー	25×10	0.13	1	73	353(162)
119-2157	7910-013050010	¥7,143	オープン	グレー	50×10	0.13	1	145	60(80)

☎商品のお問い合わせ:080-8316-1969 <http://www.valqua.co.jp/>

ニチアス **NICHIAS SOFT SEAL**

同商品群在庫数 **614** アイテム

ソフトシール“TOMBONo.9096”



Com **SDS**
含有化学物質調査票



9096-3.0MMX6MMX15M

使用例

特長 ●PTFE製のソフトタイプのガスケットで柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途 ●配管シーラント・タンク・ケーシング・ダクト・圧力容器・反応槽・ライニング容器・大口径機器などに。
仕様 ●使用温度:-100~260℃
材質 ●フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
製造国 ●日本

梱包数:1巻

ニチアス株式会社[743057]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
283-0183	9096-1.5MMX3MMX30M	¥15,400	オープン	3×30	1.5	260	126(112)
283-0191	9096-3.0MMX6MMX15M	¥15,400	オープン	6×15	3.0	260	420(102)
283-0205	9096-4.5MMX9MMX8M	¥15,400	オープン	9×8	4.5	300	353(100)
283-0213	9096-6.0MMX12MMX5M	¥15,400	オープン	12×5	6.0	300	247(105)

☎商品のお問い合わせ:06-6252-1373 <http://www.nichias.co.jp/>

ニチアス **NAFLON Paste**

同商品群在庫数 **614** アイテム

ナフロンペースト“TOMBONo.9400”



Com **SDS**
含有化学物質調査票



9400-65CC

使用例

特長 ●フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。
 ●耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペーストです。
用途 ●各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール。
仕様 ●最高使用温度:260℃
材質 ●フッ素樹脂(PTFE)
製造国 ●日本

発注単位1個

ニチアス株式会社[743057]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	内容量(cc)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
283-0345	9400-65CC	¥6,820	オープン	65	1	100	1646(104)

☎商品のお問い合わせ:06-6252-1373 <http://www.nichias.co.jp/>