

回転グリップ





Order
注文例

型式 (Type-M)
HZ-M6

型式 (Type-No.)
HZ-1/4



■アルミ亜鉛合金メッキ/ サンドブラスト回転グリップ



型式	M 材質	S 表面処理
HZ-□	アルミ亜鉛合金	電気メッキ
HZA-□		サンドブラスト





■ストレートメッキ/ サンドブラスト回転グリップ



型式	M 材質	S 表面処理
HI-□	SUM23	電気メッキ
HIA-□		サンドブラスト



■アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ



	M 材質	S 表面処理
ハンドル	アルミ亜鉛合金	亜鉛メッキ
ねじ部	SUM23	電気メッキ



■メートルネジ

型式		D	H	ℓ	t	L	E	質量 (g)
Type	M							
HZ (電気メッキ)	M6	16	46	8	6	10	64	70
	M8	19	64					82
HZA (サンドブラスト)	M10	23	75	10	8	12	97	170
	M12	29	85	12	10	22	119	280

■インチネジ

型式		D	M	H	ℓ	t	L	E	質量 (g)
Type	No.								
HZ	1/4	16	1/4"	46	8	6	10	64	70
	5/16	19	5/16"	64					82
HZA	3/8	23	3/8"	75	10	8	12	97	170
	1/2	29	1/2"	85	12	10	22	119	280

■メートルネジ

型式		D	H	ℓ	t	L	E	質量 (g)
Type	M							
HI (電気メッキ)	M6	16	50	8	6	10	68	110
	M8	19	62					80
HIA (サンドブラスト)	M10	23	80	10	8	12	102	260
	M12	28	90	12	10	22	124	430

■インチネジ

型式		D	M	H	ℓ	t	L	E	質量 (g)
Type	No.								
HI	1/4	16	1/4"	50	8	6	10	68	110
	5/16	19	5/16"	62					80
HIA	3/8	23	3/8"	80	10	8	12	102	1260
	1/2	28	1/2"	90	12	10	22	124	430

■メートルネジ

型式		D	M	H	ℓ	t	L	E	質量 (g)
Type	M								
HIZ	M6	20	M6	50	8	6	10	68	80
	M8	24	M8	60					78
	M10	28		73	10	8	13	96	200
	M10-1	29	M10	80					103

■インチネジ

型式		D	M	H	ℓ	t	L	E	質量 (g)
Type	No.								
HIZ	1/4	20	1/4"	50	8	6	10	68	80
	5/16	24	5/16"	60					78
	3/8	28	3/8"	73	10	8	13	96	200
	1/2	29	1/2"	80					103