


ミスミ

689~756ページ商品の追加工について

FW取付位置


(単位: mm)



※図は代表例 FSAタイプとしております

LW取付位置


(単位: mm)



※図は代表例 FSAタイプとしております

図面ホルダについて

(単位: mm)



材質: SPHC
板厚: 1.6mm
※単品販売を開始しました。
ZHシリーズ [O1136ページ](#)

取付可能サイズ

FSA/FTA/PFSA/FSH/FJSAシリーズ
→ W: 400mm以上 H: 500mm以上

FSB/PFSB/FSD/FSP/RFSP/RFSB/RFSBシリーズ
→ W: 350~700mm H: 500mm以上

