

ミスミ

## センサ対応 M8・M12コネクタケーブル

自由長

センサー

3 日日出荷



ココが特長

オプションケーブルにない長さにも対応

- 電線を固定用耐油・耐屈曲耐油の2種類からお選びいただけます。
- ケーブルの相手側(センサ側引出コード)に専用工具なしで取り付けられるM8,M12コネクタもセットでご購入いただけます。詳細はP668ページ

結線・線色ページ ▶667

価格表ページ ▶667

部材ページ ▶671

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~10
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order  
注文例

コネクタタイプ  
FSC9

CN2側形状※  
CUT

ケーブルタイプ  
B

指定長(m) 0.1m毎に指定可  
2.8

有料オプション(コネクタセットのカスタムNo.)は型番末尾にお付けください

※FSC10, FSC13はCN2側形状の指定はありません。

コネクタタイプ	CN2側形状	外形イメージ図	ケーブルタイプ	指定長(m)
FSC9	CUT 切落し		B 固定用耐油ケーブル VW-1 難燃 FSC9.10 NASEU-23-* AWG23 30V UL20276 紺色	0.1m毎に指定可 但し FSC10は 1 . 2 . 3 . 5 . 10mのみ
	YT Y端子付		C 耐屈曲耐油ケーブル VW-1 難燃 FSC9.10 NA3SER-23-* AWG23 30V UL20276 紺色	
FSC10				
FSC12 4芯ケーブル 使用タイプ	CUT 切落し		B 固定用耐油ケーブル VW-1 難燃 NA3SEU-21-* AWG21 300V UL2464 紺色 ミスミオリジナル	0.1m毎に指定可 但し FSC13は 1 . 2 . 3 . 5 . 10mのみ
	YT Y端子付		C 耐屈曲耐油ケーブル VW-1 難燃 NASSER-21-* AWG21 300V UL2464 紺色 ミスミオリジナル	
FSC13				

注)上図はイメージ図であり、結線仕様を示すものではありません。結線仕様はP667ページの結線図でご確認ください。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合は番号巻-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

センサ対応  
ナイロンコネクタ  
ケーブル  
センサ対応  
M8・M9コネクタ  
ケーブル  
オムロンセンサ  
対応ケーブル  
取扱一覧