

ミスミ

汎用EMI対策・薄型フードタイプ

自由長



結線・線色ページ 1025

部材ページ 701

L(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ココが特長

オムロン製の薄型フードを使用したケーブルです

- フードが薄いため機器と干渉しにくくなっております。
- 従来比35%の細径ケーブル、柔軟ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- 無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと結線変更やマークチューブ印字文字指定等簡単なカスタムが可能です。指定方法は958ページ



ご注意

- ・RS232C通信でご利用の際は15m以内でご利用ください。
- ・細径ケーブルは30V対応です。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo.の付け忘れにご注意ください。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・コネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。
- ・一般的なクロス結線を用意したRS232Cケーブルは、2059ページをご覧ください。
- ・Dsubコネクタと他のコネクタの組合せケーブルは「Web設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは937ページ

1~20本

2 日目出荷

21~50本

5 日目出荷

急 ストック A

巻末-9

5本まで
翌日出荷 ¥500/本
翌日出荷品(Aストック)
希望とお申し付けください。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価



Order
注文例

コネクタタイプ
NSDJ

形状仕様タイプ
PY

ケーブルタイプ
SB

芯数
9

指定長(m)
0.2

無料追加工・カスタムNo.は
型番末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価				
						基本単価	ケーブル単価/m			
						KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル	
NSDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ オムロン	P (オス)		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	9	0.2	1,465	184	224	114	161
				15		1,927	250	308	156	189
				25		2,237	342	418	214	260
	S (メス)		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	9		1,502	184	224	114	161
				15		1,995	250	308	156	189
				25		2,363	342	418	214	260
NSDU EMI対策型 #4-40ショートネジ オムロン	PP (オス・オス)		SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	9	50 0.1m 毎に 指定可	2,846	184	224	114	161
				15		3,665	250	308	156	189
				25		4,316	342	418	214	260
	SS (メス・メス)		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	9		2,930	184	224	114	161
				15		3,812	250	308	156	189
				25		4,557	342	418	214	260
PS (オス・メス)		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	9	2,888	184	224	114	161		
			15	3,738	250	308	156	189		
			25	4,431	342	418	214	260		
						5,754	462	570	315	374

ミスミ VONA 配線部品

検索

WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。