

ミスミ

M3.5スクリーロックタイプ

自由長



結線・線色ページ

1034~

部材ページ

766

L(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ココが特長

M3.5スクリーロックフードを採用

- 各種制御機器の接続に使用できるセントロニクスコネクタを使用したケーブルです。ケーブルにはシールドツイストペアケーブルを、コネクタにはM3.5スクリーロック式フードを採用したEMI対策型のケーブルです。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やマークチューブ印字指定等のカスタムが可能です。指定方法▶958ページ



ご注意

- ・細径ケーブルは30V対応です。
- ・パネロック式とは結合できません。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・コネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。
- ・シールドはフード接続です。
- ・セントロニクスコネクタと他のコネクタの組合せケーブルは「Web設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは▶937ページ

1~20本

2 日目出荷

21~50本

5 日目出荷

急 ストック A

巻末-9

5本まで
翌日出荷 ¥500/本
翌日出荷品(Aストック)
は、注文時にAストック
希望とお申し付けくだ
さい。


価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価



Order
注文例



無料追加加工・カスタムNo.は
型番末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価				
						基本単価	ケーブル単価/m			
						KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル	
ND76 EMI対策型 ハンダ式コネクタ M3.5スクリー ロックタイプ 第一電子工業	P (オス)		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	24	0.2	2,069	342	418	214	260
						2,532	462	250	315	373
						2,900			386	473
	PP (オス・オス)		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震(低速移動用) 黒色	24	0.2	4,137	342	342	214	260
						5,064	462	462	315	373
						5,799			386	473
	PY (オス・Y端子FO.3-3相品) ピン番入り マークチューブ付		SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	24	0.1m 毎に 指定可	4,137	342	342	214	260
						5,635	462	462	315	373
						7,210			386	473
	PT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	24	0.1m 毎に 指定可	3,570	342	342	214	260
						4,291	462	462	315	373
						5,926			386	473

WEBでご確認
お願いします。

※0.1mに指定可
※-はお取り扱いがございません。

コネクタ付
ケーブル

コネクタ付
ケーブル
選定方法
角型
コネクタ付
ケーブル
同軸
コネクタ付
ケーブル
丸型
コネクタ付
ケーブル
ナイロン
コネクタ付
ケーブル

カスタム
サービス

コネクタ付
ケーブル資料