

ミスミ

汎用EMI対策タイプ



D/I/O 圧接 金メッキ 盤間接続

1~20本 3 日目出荷

21~50本 5 日目出荷

在庫 ストック A  
巻末 -9  
5本まで  
即日出荷 ¥500/本  
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

ココが特長

I/Oカード等FA機器に対応するケーブルです

- カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は**958ページ**
- 追加加工をご利用頂きますと、シース剥き長さ・アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。指定方法は**958ページ**
- PCRハンダコネクタを使用したケーブルは「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは**937ページ**



・I/Oカードメーカーによってコネクタピン番号の考え方が異なる場合があります。当社は本多通信工業指定の方法でピンNo.を割振っております。I/Oボードと接続される場合には十分にご注意ください。  
・シールドはフード内接続です。

結線・線色ページ 1051~

部材ページ 802


指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価



無料追加加工・カスタムNo.は型番末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価		
						基本単価	ケーブル単価/m	SBケーブル
SPCR EMI対策 金属フード付 本多通信工業	H (メス)		A	20	0.2	2,289	176	373
				28		2,552	267	436
				36		2,814	315	510
				50		3,255	386	562
				68		3,518	653	730
				96		5,156	864	1,061
	HH (メス・メス)		A	20	0.2	3,308	176	373
				28		3,686	267	436
				36		4,683	315	510
				50		5,313	386	562
				68		6,311	653	730
				96		8,274	864	1,061
HY (メス・Y端子)		SB	20	0.1m 毎に 指定可	3,612	176	373	
			28		4,316	267	436	
			36		4,872	315	510	
			50		6,332	386	562	
			68		8,390	653	730	
			96		10,469	864	1,061	
HT (メス・バラ線) ピン番号入りマーク チューブ付き		A	20	0.2	2,457	176	373	
			28		3,283	267	436	
			36		3,518	315	510	
			50		3,9	386	562	
			68		5,250	653	730	
			96		5,912	864	1,061	
HU (メス・融着) ミスオリジナル結線 HUC (メス・融着)折り結線 HUJ (メス・融着)原列結線		A	20	1	2,499	176	373	
			28		2,825	267	436	
			36		3,140	315	510	
			50		3,560	386	562	
			68		4,515	653	730	
			96		8,358	864	1,061	
HBU (メス・融着2分岐) ミスオリジナル結線		A	96	0.1m 毎に 指定可	7,728	1,276	1,061	
			36		7,980	615	510	
HCP (メス・セントロクス コネクタオス)		A	50	0.1m 毎に 指定可	9,576	1,250	562	
			36		7,980	615	510	

Dsub  
コネクタ付  
ケーブル  
MILソケット  
コネクタ付  
ケーブル  
FCN  
コネクタ付  
ケーブル  
コネクタ付  
変換・分岐  
ケーブル  
セントロクス  
コネクタ付  
ケーブル  
IEEE1284ハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
MR  
コネクタ付  
ケーブル  
PCRハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
PCSハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
HDRA・HDR  
コネクタ付  
ケーブル  
DX31ハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
8840ハーフ  
ピッチコネクタ付  
ケーブル  
Han防水  
コネクタ付  
ケーブル

WEBでご確認  
お願いします。