

ミスミ

EMI対策タイプ

自由長



結線・線色ページ ▶1064

部材ページ ▶809

細径 ハンタ EMI対策

1~20本

3 日目出荷

21~50本

5 日目出荷

急 ストック A

巻末-9

5本まで
翌日出荷 ¥500/本
翌日出荷品(Aストック)
は、注文時にAストック
希望とお申し付けくだ
さい。

ココが
特長

フードが小さいハーフピッチコネクタを使用

- 本多通信工業PCSシリーズハーフピッチコネクタを使用。
- ㈱キーエンス製のプログラマブル表示器などのFA機器に
対応するケーブルです。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更
やマークチューブ印字指定のカスタムが可能です。
指定方法▶958ページ



ご注意

- ・PCRコネクタとは嵌合しません。ご注意ください。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチュー
ブ付のみとなります。
- ・コネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。
- ・㈱キーエンス製のプログラマブル表示器で使用される場合は
カスタムNo.が必要です。
キーエンスVT3・VT2用ケーブル▶597ページ

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。


価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価



Order
注文例



無料追加加工・カスタムNo.は
型番末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価		
						基本単価	ケーブル単価/m	
						SBケーブル	Aケーブル	
NPCS EMI対策 金属フード付 本多通信工業	S (メス)		A	20	0.2 50 0.1m 毎に 指定可	3,308	176	525
				28		3,969	267	630
				36		4,505	315	693
				50		5,303	386	798
				68		6,164	653	1,008
				96		8,159	864	1,260
	SS (メス・メス)		SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	20		6,048	176	525
				28		7,361	267	630
				36		8,400	315	693
				50		9,692	386	798
				68		11,130	653	1,008
				96		14,543	864	1,260
	ST (メス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付き		A NA20276 AWG28 ツイストペア 1重シールド 30V UL 紺色	20		4,505	267	630
				28		5,471	267	630
				36		6,290	315	693
				50		7,602	386	798
				68		8,841	653	1,008
				96		11,151	864	1,260
	SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付き		A	20		4,946	176	525
				28		5,964	267	630
				36		6,825	315	693
				50		8,243	386	798
				68		9,755	653	1,008
				96		12,747	864	1,260

WEBでご確認
をお願いします。