

ミスミ

MASWG-CP3KK CCC/UL/CE/PSE対応



ココが
特長

<MASTER-CABLE>~SWING-MASTER Class-C

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、"SWING-MASTER Class-C"です。
- CCC、UL、CE、PSEなど多様な規格に対応しております。
- 複合撚り導体、極細の導体を使用しており、工業用ロボットなどの低速可動部に適しています。
- 柔らかい素材を使用しており、耐摩耗性・耐捻性があります。



ご注意

- ・本シリーズの6芯以上については、CCC、UL、c-ULのみ適合。
- ・ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、返品はできませんのでご注意ください。
- ※単価は全てm当りの単価です。
- 単価計算方法
[式：型番末尾の数字(m数)×m単価(円)]
- ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

サンプル提供

☎ P.1692



1本単位 1巻単位

電力ケーブル	型番	断面積 (mm ²)	芯数	全長 もしくは 指定長 (m)	¥通常単価		¥指定長単価				
					販売単位	100m(巻) ×3本~	100m(巻) ×1~2本	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m
					通常出荷日	都度見積	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品	
制御・計装ケーブル	MASWG-CP3KK	0.75	2	1 ~ 100 (指定1m単位)	72	73	90	98	99	103	
電気・電子・通信機器用絶縁電線			3		90	91	113	121	124	127	
機械用ロボットケーブル			4		110	111	138	148	151	155	
省配線・ネットワークケーブル			6		163	165	167	179	190	230	
フラットケーブル			8		233	235	237	255	271	327	
ケーブル			12		351	355	360	385	411	496	
カーコード		1.5	2		72	73	WEBでご確認 お願いします。				
情報通信ケーブル			3		90	91			99	103	
防災用警報用ケーブル			4		110	111			124	127	
エコ電線ケーブル		2.5	2		97	98	122	131	134	137	
同軸ケーブル			3		124	125	155	166	170	175	
電線・ケーブル (オプション・その他)			4		153	155	192	207	211	218	
電線規格に関するガイド	2.5	2	130	131	163	174	177	182			
UL規格ケーブルについて/ULリストケーブルのご案内		3	167	169	210	225	229	237			
電線取り扱いと選定について		4	226	228	284	300	307	315			



ご注意

- ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
- ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 - ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 - ※上記の単価は全てm当りの単価です。
 - 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]



Order
注文例



※「(」: 半角括弧、「1」: イチ、「I」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。