

ミスミ

SSCL3R ULリステッド(CL3)対応



電気用品安全法を取得しておりません。

UL LISTED

VW-1

300V

より線

編織化導体

耐屈曲

耐油

ココが特長

300V ULCL3規格 可動信号ケーブル
●耐油・柔軟シースを使用しています。



・この商品は「ULトラサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。



在庫品

1~99m(5本まで)

2 日日出荷

100m

1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください



ストック T

巻末-9

翌日出荷 ¥1,000/本



ストック A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本

※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

サンプル提供

P.1692



1本単位

販売単位

		1本単位		販売単位		通常 出荷日		¥通常単価		通常 出荷日		¥指定長単価								通常 出荷日	
型番	AWG サイズ	芯数	全長 ^{※3} もしくは 指定長	通常 出荷日	100m(巻) ×1~2本		通常 出荷日	99~50m		49~20m		19~10m		9~1m		通常 出荷日					
					ストーク ^{※1}			ストーク ^{※1}		ストーク ^{※1}		ストーク ^{※1}									
					メートル 単価 ^{※2}			メートル 単価 ^{※2}		メートル 単価 ^{※2}		メートル 単価 ^{※2}									
SSCL3R	24	2	1 ; 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	都度見積	94		在庫品	121		160		177		220		在庫品					
		3			130		在庫品	171		219		239		291		在庫品					
		4			142		在庫品	183		240		262		317		在庫品					
		6			254		在庫品	328		416		446		527		在庫品					
		8			335		在庫品	431		546		582		685		在庫品					
		10			422	T	1日目	542	T/A	681	T/A	724	T/A	847	T/A	2日目					
		12			525		在庫品	681		858		918		1,086		在庫品					
		16			559		在庫品	716		913		977		1,155		在庫品					
		20			685		在庫品	879		1,129		1,208		1,428		在庫品					
		2			133		在庫品	179		223		243		295		在庫品					
	22	3			WEBでご確認 をお願いします。		在庫品	209		261		281		350		在庫品					
		4				在庫品	250		296		316		391		在庫品						
		6				在庫品	372		427		466		566		在庫品						
		8				在庫品	548		643		724		944		在庫品						
		10				在庫品	671		812		870		1,134		在庫品						
		12				1日目	896	T/A	1,029	T/A	1,029	T/A	1,098	T/A	2日目						
		20				在庫品	1,168		1,466		1,466		1,955		在庫品						
		2				在庫品	192		250		278		343		在庫品						
		4				在庫品	241		315		355		448		在庫品						
		6				在庫品	502		653		711		864		在庫品						
20	8		在庫品	639		826		900		1,094		在庫品									
	10		在庫品	798		1,037		1,131		1,374		在庫品									



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。

Order
注文例

型番	AWGサイズ	芯数	長さ
SSCL3R	24	2	10

※「(」: 半角括弧、「」: イチ、「I」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

ミスミ VONA 配線部品

検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。