

ミスミ

MASW-CSNT UL対応



電気用品安全法を取得しておりません。

※この商品は「UL」トレーサビリティプログラム/プロセス「ト・ワイヤ」に対応しております。(c・UL未対応)

UL
AWM

VW-1

耐油

信号用

30V



在庫品

ココが
特長

< MASTER-CABLE > ~ SWING-MASTER Class-C

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、“SWING-MASTER Class-C”です。
- この商品はUL規格に対応しております。
- 複合より導体を使用しており、工業用ロボットなどの低速可動部に適しています。
- 耐油PVCを使用しており、耐油性に優れています。
- ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、返品はできませんのでご注意ください。
- ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。



ご注意

サンプル提供

P.1692



1本単位

1巻単位

型番	断面積 (mm ²)	芯数	全長 もしくは 指定長	¥通常単価		¥指定長単価			
				100m(巻) ×3本~	100m(巻) ×1~2本	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m
				販売単位 通常出荷口	都度見積 在庫品	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品
型番	断面積 (mm ²)	芯数	全長 もしくは 指定長	メー トル 単価 ^①	メー トル 単価 ^①	メー トル 単価 ^①	メー トル 単価 ^①	メー トル 単価 ^①	メー トル 単価 ^①
MASW-CSNT	0.2	2	1 ~ 100 (指定1m単位)	69	70	88	99	101	104
		3		96	97	128	145	148	153
		4		128	129	170	194	197	203
		5		137	138	182	208	211	217
		6		177	179	236	270	276	284
		8		237	239	313	358	365	376
		10		325	328	431	492	501	516
		12		362	366	481	549	560	577
		16		441	445	586	669	682	702
		20		633	639	840	958	977	1,006
	0.3	2		81	82	104	119	121	125
		3		116	117	155	177	180	185
		4		149	151	199	227	232	239
		6		210	212	278	318	325	334
		8		295	297	385	455	465	469
		10		371	375	490	560	571	588
		12		415	419	552	631	644	663
		16		516	521	685	782	797	821
		20		692	699	919	1,051	1,072	1,103
	0.5	2		88	89	116	132	135	138
		3		122	123	162	184	188	194
		4		152	154	202	233	237	244
		5		183	185	243	280	285	293
		6		204	206	272	311	317	327
		8		312	315	415	474	483	497
		10		391	395	520	592	605	622
		12		425	429	564	644	657	676
		16		526	531	724	798	814	838
		20		674	681	894	1,021	1,041	1,072

WEBでご確認をお願いします。



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

※1 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もののご注文は承ることができません)。

Order
注文例

型番	断面積	芯数	長さ
MASW-CSNT	0.2	2	10

※「(」: 半角括弧、「1」: イチ、「I」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。