

ミスミ

コルゲートチューブ チューブ本体



難燃

◎印のみ

在庫品

ココが  
特長

標準型と耐熱型の2種類のコルゲートチューブ

- 配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使えます。
- 延長方向にスリットがあり、配線済みの電線束にかぶせるだけで作業が完了します。
- UL規格難燃性グレードに相当する材料を使用しています。


CTUB5~19(5~50m)  
CTUB22~32(5~20m)  
KCN5~19(5~50m)  
KCN22~32(5~20m)

3 日日出荷

CTUB5~19(100m)  
CTUB22~32(50m)  
KCN5~19(100m)  
KCN22~32(50m)

5 日日出荷

使用例



仕様

■標準型(CTUB)

材質	難燃性ポリプロピレン UL94-HB
使用温度範囲	-40℃~+70℃
色	黒

■耐熱型(KCN)

材質	ナイロン6 UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+125℃
色	ダークグレー

規格表

■標準型

型番	サイズ					重量 (g/m)
	φd±0.5	φD±0.4	(P)	(A)	t±0.1	
CTUB5	5.3	7.5	2.3	1.3	0.15	7.3
CTUB7	7.4	10.2				12.2
CTUB10	10.7	14.1	2.7	1.5		19.6
CTUB13	13.2	17.5	3.5	2.2	0.25	28.6
CTUB15	15.3	19.5	3.6	2.0		31.0
CTUB19	19.4	23.8				39.0
CTUB22	22.3	27.1	4.3	2.4	0.3	47.1
CTUB28	28.5	34.2				70.0
CTUB32	32.4	38	4.4	2.5	0.35	74.0

■耐熱型

型番	サイズ					重量 (g/m)
	φd±0.5	φD±0.4	(P)	(A)	t±0.1	
KCN5	5.3	7.5	2.3	1.3	0.2	10.3
KCN7	7.3	10.2				15.0
KCN10	10.3	14.1	2.7	1.5		23.8
KCN13	13.2	17.5	3.5	2.2	0.3	31.1
KCN15	15.3	19.5	3.6	2.0		37.7
KCN19	19.3	23.8				44.6
KCN22	22.3	27.1	4.3	2.4		56.4
KCN28	28.5	34.2			0.35	79.4
KCN32	32.4	38	4.4	2.5		83.0



1本単位

型番	サイズ	タイプ	¥通常単価(単位: m)											
			5	10	15	20	25	30	35	40	50	100		
CTUB	5	標準型												
	7													
	10													
	13													
	15													
	19													
	22													
KCN	5	耐熱型												
	7													
	10													
	13													
	15													
	19													
	22													

WEBでご確認  
お願いします。

※表に◎印のある製品は在庫品です。



Order  
注文例

型番	全長
KCN5	5

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号-11