

ミスミ

CAT6 UTP(より線)



CAT6 ツイストペア

在庫品

ココが
特長

画像データなどの高速通信に適しています!

●UTP(シールド無)タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については▶1959ページをご参照ください。

仕様

規格	IEEE802.3/u/ab, EIA/TIA-854(1000BASE-TXまで対応)		
ケーブル	ケーブル型番	NW06G-R4P-T24	
	導体	より線	
	外径	6.2mm	
	導体サイズ	AWG24	
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍	
重量	36g/m(コネクタ部除く)		
結線タイプ	ストレート		
使用温度範囲	0℃~50℃		
保管温度範囲	-20℃~75℃		
定格電圧	30V		
定格電流	1.5A		



Order
注文例

型番	色	全長
NWGM6C-STN-SUMB	BL	1

1本単位

型番	色	全長(m)	¥通常単価
NWGM6C-STN-SUMB	BL(青)	1	250
		2	350
		3	WEBでご確認 お願いします。
	GY(灰)	5	740
		7	740
		10	870

結線図



ミスミ

CAT6 UTP(単線)



CAT6 ツイストペア

在庫品

ココが
特長

シールド無長尺CAT6ケーブル

●UTP(シールド無)タイプで、長距離に向いている単線タイプです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については▶1959ページをご参照ください。

仕様

規格	IEEE802.3/ab, EIA/TIA-854(1000BASE-TXまで対応)		
ケーブル	ケーブル型番	NW06G-R4P-S24-GY	
	導体	単線	
	外径	5.0mm	
	導体サイズ	AWG24	
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍	
重量	45g/m(コネクタ部除く)		
結線タイプ	ストレート		
使用温度範囲	0℃~50℃		
保管温度範囲	-20℃~75℃		
定格電圧	30V		
定格電流	1.5A		

RoHS

お値引き

10~29本	4%
30~49本	9%
50~99本	15%
100本~	都度見積



Order
注文例

型番	色	全長(m)
NWNMC6-SON-SUMB	BL	20

1本単位

型番	色	全長(m)	¥通常単価
NWNMC6-SON-SUMB	BL(青)	20	2,270
	GY(灰)	30	3,170

結線図

