



斜めからも早回しが可能
最大傾き角 **25°**
(設計値)

ボール形状のトルクスレンチです。
斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業など狭い箇所に有効です。



いじり止め付きネジにも対応

いじり止め付きトルクスネジは、リセス中央部に突起があり通常のトルクスでは差し込めない構造になっています。(いじり止めトルクス)

*突起部の寸法を大きくしたトルクス規格外の類似ネジには対応していません。

TORX®

ベッセルは米国アキュメント・インテレクトチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No.8500BTX ボールエンドトルクスレンチ



EX 新登場 傾き角 25° 全長 標準仕様

No.8500BTX

EDP	サイズ	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
143961	T8	16 80	10	025586	750
143962	T9	16 80	10	025593	780
143963	T10	17 90	10	025609	800
143964	T15	18 100	10	025616	830
143965	T20	19 112	10	025623	850
143966	T25	20 126	10	025630	900
143967	T27	25 140	10	025647	950
143968	T30	28 160	5	025654	1,030
143969	T40	32 180	5	025661	1,180

No. 8500TXH いじり止めトルクスレンチ



EX 新登場 傾き角 25° 全長 標準仕様

No.8500TXH

EDP	サイズ	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
143971	T8H	16 80	10	025685	580
143972	T9H	16 80	10	025692	580
143973	T10H	17 90	10	025708	600
143974	T15H	18 100	10	025715	600
143975	T20H	19 112	10	025722	630
143976	T25H	20 126	10	025739	650
143977	T27H	25 140	10	025746	700
143978	T30H	28 160	5	025753	730
143979	T40H	32 180	5	025760	830

No. 8509BTX ボールエンドトルクスレンチ 9本組



EX 新登場 傾き角 25° 全長 標準仕様

No.8509BTX

EDP	セット内容
143970	サイズ T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
ホルダー	245×105×27	5	025678	7,900

No. 8509TXH いじり止めトルクスレンチ 9本組



EX 新登場 傾き角 25° 全長 標準仕様

No.8509TXH

EDP	セット内容
143980	サイズ T8H,T9H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H

付属品	台紙サイズ (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	標準小売価格 (税別)
ホルダー	245×105×27	5	025777	6,150