

ベッセル



Sliding Air Nipper(Horizontal Type)

VESSEL

日本


スライドエアニッパ(ヨコ型)

修理
可能 RoHS

- 特長**
- スペースを有効に利用できる機型スライドタイプです。
 - チャック盤への取り付けに最適です。
 - 小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。
 - ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
- 用途**
- 樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
 - ABS樹脂などカット用。
- 製造国** ●日本

GT-NY05
(別売)

取付穴寸法図



注意

●替刃/別途お問い合わせください。

※ベッセル [830900]

引き切断タイプ

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			加圧力 (N)	空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	取付穴 (A×B)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				鉄線	銅線	ABS樹脂								
★465-0824	GT-NY05	¥24,000	¥26,700	1.0	1.6	3.0	343	48	0.4~0.5	23×75.9×47.6	15×25	1	155	42(140)
★810-6739	GTNY054	¥24,000	¥26,700	1.0	1.6	3.0	343	48	0.4~0.5	23×75.9×47.6	15×25	1	155	23(122)
★465-0841	GT-NY10	¥24,834	¥27,500	-	-	3.5	490	68	0.4~0.5	28×82.1×51.6	20×30	1	210	38(109)
★810-6741	GTNY104	¥24,834	¥27,500	-	-	3.5	490	68	0.4~0.5	28×82.1×51.6	20×30	1	210	10(39)
★465-0875	GT-NY15	¥26,334	¥29,200	-	-	4.0	784	136	0.4~0.5	33×93.0×58.0	25×35	1	319	49(154)
★810-6743	GTNY154	¥26,334	¥29,200	-	-	4.0	784	136	0.4~0.5	33×93.0×58.0	25×35	1	319	22(130)
★465-0891	GT-NY25	¥27,334	¥30,400	-	-	5.0	980	184	0.5~0.6	42×108.5×69.0	30×40	1	580	15(45)
★810-6745	GTNY256	¥27,334	¥30,400	-	-	5.0	980	184	0.4~0.5	42×108.5×69.0	30×40	1	580	31(104)

押し切断タイプ

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			加圧力 (N)	空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	取付穴 (A×B)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				鉄線	銅線	ABS樹脂								
★465-0832	GT-NY05R	¥24,000	¥26,700	1.0	1.6	3.0	343	48	0.4~0.5	23×75.9×47.6	15×25	1	155	6(-)
★810-6740	GTNY05R4	¥24,000	¥26,700	1.0	1.6	3.0	343	48	0.4~0.5	23×75.9×47.6	15×25	1	155	2(-)
★465-0859	GT-NY10R	¥24,834	¥27,500	-	-	3.5	490	68	0.4~0.5	28×82.1×51.6	20×30	1	210	0(-)
★810-6742	GTNY10R4	¥24,834	¥27,500	-	-	3.5	490	68	0.4~0.5	28×82.1×51.6	20×30	1	210	2(34)
★465-0883	GT-NY15R	¥26,334	¥29,200	-	-	4.0	784	136	0.4~0.5	33×93.0×58.0	25×35	1	319	26(200)
★810-6744	GTNY15R4	¥26,334	¥29,200	-	-	4.0	784	136	0.4~0.5	33×93.0×58.0	25×35	1	319	13(100)
★465-0905	GT-NY25R	¥27,334	¥30,400	-	-	5.0	980	184	0.5~0.6	42×108.5×69.0	30×40	1	580	10(100)
★810-6746	GTNY25R6	¥27,334	¥30,400	-	-	5.0	980	184	0.4~0.5	42×108.5×69.0	30×40	1	580	11(123)

☎商品のお問い合わせ: 06-6976-7771 <https://www.vessel.co.jp/>

ベッセル



Sliding-off Air Nipper(Vertical Type)

VESSEL

日本


スライドエアニッパ

修理
可能 RoHS

- 特長**
- ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。
 - ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
 - ブレードの刃開きが調整できます。
 - コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
 - スライドストロークが自由に選択できます。(0~3mm、NT20は0~8mm)
- 用途**
- ABS樹脂などカット用。
- 製造国** ●日本

GT-NT05
(別売)

取付穴寸法図



注意

●替刃/別途お問い合わせください。

※ベッセル [830900]

引き切断タイプ

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			加圧力 (N)	空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	取付穴 (A×B)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				鉄線	銅線	ABS樹脂								
★465-0743	GT-NT03	¥26,334	¥29,200	-	-	1.5	147	27	0.4~0.5	19×62×68.1	14×43	1	178	25(278)
★810-6713	GTNT034	¥26,334	¥29,200	-	-	1.5	147	27	0.4~0.5	19×62×68.1	14×43	1	178	2(-)
★465-0760	GT-NT05	¥26,334	¥29,200	-	-	2.5	196	47	0.4~0.5	32×64×71.1	20×45	1	325	21(48)
★810-6716	GTNT054	¥26,334	¥29,200	-	-	2.5	196	47	0.4~0.5	32×64×71.1	20×45	1	325	13(26)
★465-0786	GT-NT10	¥27,834	¥30,900	-	-	3.5	441	82	0.4~0.5	38×73×88.1	24×53	1	515	20(334)
★810-6718	GTNT106	¥27,834	¥30,900	-	-	3.5	441	82	0.4~0.5	38×73×88.1	24×53	1	515	15(215)
★465-0808	GT-NT20	¥32,666	¥36,400	-	-	5.0	931	203	0.5~0.6	44×103×102.1	28×80	1	930	12(100)
★810-6735	GTNT206	¥32,666	¥36,400	-	-	5.0	931	203	0.5~0.6	44×103×102.1	28×80	1	930	7(175)

押し切断タイプ

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			加圧力 (N)	空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧 (MPa)	幅×奥行×高さ (mm)	取付穴 (A×B)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				鉄線	銅線	ABS樹脂								
★465-0751	GT-NT03R	¥26,334	¥29,200	-	-	1.5	147	27	0.4~0.5	19×62×68.1	14×43	1	178	5(125)
★810-6715	GTNT03R4	¥26,334	¥29,200	-	-	1.5	147	27	0.4~0.5	19×62×68.1	14×43	1	178	0(-)
★465-0778	GT-NT05R	¥26,334	¥29,200	-	-	2.5	196	47	0.4~0.5	32×64×71.1	20×45	1	325	4(100)
★810-6717	GTNT05R4	¥26,334	¥29,200	-	-	2.5	196	47	0.4~0.5	32×64×71.1	20×45	1	325	1(34)
★465-0794	GT-NT10R	¥27,834	¥30,900	-	-	3.5	441	82	0.4~0.5	38×73×88.1	24×53	1	515	8(100)
★810-6734	GTNT10R6	¥27,834	¥30,900	-	-	3.5	441	82	0.4~0.5	38×73×88.1	24×53	1	515	1(-)
★465-0816	GT-NT20R	¥32,666	¥36,400	-	-	5.0	931	203	0.5~0.6	44×103×102.1	28×80	1	930	5(167)
★810-6736	GTNT20R6	¥32,666	¥36,400	-	-	5.0	931	203	0.5~0.6	44×103×102.1	28×80	1	930	0(-)

☎商品のお問い合わせ: 06-6976-7771 <https://www.vessel.co.jp/>