

No. 3200VA-1 VA線ストリッパー

PAT.

- エコ電線も軽い力できれいにはぎとることができる。
- 電線メーカーの違いによる被覆の硬さに対応し、刃の切り込み深さが5段階で調整可能。
- メタルインジェクション製法による精密ブレードは切れ味抜群。
- 電線被覆を押さえて、常に芯線が中央になるように設計し、食い込みを防止。



←47ページ参照

品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	適用電線	外装 (T)	JAN (4907587)
3200VA-1	180	370	VVF (VA線) / EM-EEF (エコ電線) 1.6mm×2芯 / 2.0mm×2芯 1.6mm×3芯 / 2.0mm×3芯	5	014511

台紙サイズ…250×115×63mm

No. WB-013 VA線ストリッパー用 交換用ブレード

品番No.	適用機種	台紙サイズ (mm)	内装 (枚)	JAN (4907587)
WB-013	3200VA-1	120×45×3	10	014139

No. 3500E-1/2 ワイヤーストリッパー

- 軽量(100g)、コンパクト、ハンディタイプ。
- 刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。
- グリップは、AWG、mm、mmの換算表付き。



品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	色	内装 (T)	外装 (T)	JAN (4907587)
3500E-1	155	100	赤	5	30	014108
3500E-2	155	100	黄	5	30	014115

台紙サイズ…220×75×13mm

品番 No.	AWG	線芯直径 (mm)						
		12	14	16	18	20	22	24
3500E-1	線芯直径 (mm)	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	0.65	0.5
	公称断面積 (mm ²)	3.3	2.0	1.3	0.8	0.5	0.3	0.2
3500E-2	AWG	18	20	22	24	26	28	30
	線芯直径 (mm)	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25
	公称断面積 (mm ²)	0.8	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05

No. 3700KS/KM ケーブルストリッパー NEW

- 本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
- 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
- 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
- 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。



品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	適用電線 (ストリップ範囲)	内装 (T)	JAN (4907587)
3700KS	130	78	シース外径 4~16mm	10	014641
3700KM	130	78	シース外径 8~28mm	10	014658

付属品 交換用ブレード1本(本体に収納)

台紙サイズ…185×75×32mm

No. 3000 ワイヤーストリッパー

- 1回の操作で完璧にすばやく被覆をはぎとることができる。
- テレビ・ラジオその他の電気器具、電気工事、自動車の電気回路、電信電話機の配線など多用途に使える。
- ストリップゲージ付。



品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	適用電線	柄色	外装 (T)	JAN (4907587)
3000A	170	350	単線用 0.5/1.2/1.6/2.0mm	緑	20	014009
3000B	170	350	単線用 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm	赤	20	014016
3000C	170	350	より線用 0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm ²	黒	20	014023

ストリップゲージは部品としてご用意しております。ストリップゲージセット部品番号22(3000シリーズ共通)

箱サイズ…175×75×13mm

ワイヤーストリッパー 台紙付き



品番No.	適用電線	台紙サイズ (mm)	外装 (T)	JAN (4907587)
300001	単線用 0.5/1.2/1.6/2.0mm	250×110×38	5	060761
300002	単線用 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm	250×110×38	5	060778
300005	より線用 0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm ²	250×110×38	5	060792

ワイヤーストリッパーブレード

品番No.	適用機種	適用電線	箱サイズ (mm)	内装 (枚)	JAN (4907587)
WB-001	3000 A, 300001	単線用	95×30×15	5	014412
WB-002	3000 B, 300002	単線用	95×30×15	5	014429
WB-003	3000 C, 300005	より線用	95×30×15	5	014436

3000シリーズに付け替え可能

One point

ワイヤーストリッパーの特長

3200VA-1



VA線・エコ電線の専用ストリッパー (VVF/EM-EEF)

単線 1.6mm×2/3芯
単線 2.0mm×2/3芯

3000



IV、VSFをはじめとする各種電線・コードのストリップに

単線 0.5mm~3.2mm
より線 0.9mm²~5.5mm²

3500E-1/3500E-2



KVに代表される各種電子ワイヤーの切断・ストリップに

単線 0.25mm~2.0mm
より線 0.05mm²~3.3mm²

3700KS/3700KM



キャブタイヤをはじめ各種ケーブル・シースのストリップに

シース外径 4mm~16mm (3700KS)
8mm~28mm (3700KM)

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS