

10-1228

在庫 45アイテム

WARING

WARING

同商品群 12 アイテム

WARING X-TREME MILL

アメリカ

粉碎機“ワーリング エキストリームミル”

修理可能

220mm

360mm

MX1100XTM

220mm

MX1100XTM

操作パネル

MX1100XTM

MX1200XTM

150mm

280mm

CAC90B (SUS304)

CAC95 (ポリカーボネート)

特長

- 150mlのミル容器(微粉碎)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉碎・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。
- 乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉碎。
- 消費電力:1100W ●電源コード長さ:1.8m
- 材質:容器・カッター:ステンレス(SUS304)
- 製造国:アメリカ

用途

- 乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉碎。

仕様

- 消費電力:1100W ●電源コード長さ:1.8m

材質

- 容器・カッター:ステンレス(SUS304)

製造国

- アメリカ

30秒タイマーモデル

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	回転数(rpm)	幅×奥行×高さ(mm)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
456-0892	MX1100XTM	¥177,000	¥177,000	16000、24000	220×220×360	単相100	7	0(-)

無段変速のバリエアブルスピードモデル

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	回転数(rpm)	幅×奥行×高さ(mm)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
456-0906	MX1200XTM	¥188,000	¥188,000	1300~18000、24000(パルス)	220×220×360	単相100	7	0(-)

専用容器

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	材質	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
456-0876	CAC90B	¥79,000	¥79,000	150×150×280	2	ステンレス(SUS304)	1	1.70	0(-)
452-7003	CAC95	¥40,000	¥40,000	150×150×280	2	ポリカーボネート	1	1.26	0(-)

大阪ケミカル株式会社[198183]

商品のお問い合わせ:06-6311-1050 http://www.daichem.co.jp/

WARING

WARING

同商品群 12 アイテム

Bottle Blender

アメリカ

ボトルブレンダー

修理可能

275mm

190mm

200mm

7011HBC

7010HBC (タイマー付)

107mm

100mm

BC250 (ボトルカップコンプリート)

PN-T04 (ミニボトル/ガラス)

PN-T08 (パッキン)

PN-T05 (ミニボトル/スチロール)

PN-T06W (ダブルカッター)

PN-JW03 (容器アダプター)

PN-T06 (カッター)

特長

- 700W 1馬力のモーターを装備しています。
- 便利で使い勝手の優れたオスター社の容器類が全てご利用できます。
- 容器からカッターを容易に取り外しできますので、洗浄が簡単です。
- 高速と低速を選択できる2スピード型です。
- 乾燥もしくは水分を含んだ食品の粉碎などに。

用途

- 乾燥もしくは水分を含んだ食品の粉碎などに。

仕様

- 処理容量:250ml ●電源コード長さ:1.75m

製造国

- 日本

275mm

190mm

200mm

7011HBC

7010HBC (タイマー付)

107mm

100mm

BC250 (ボトルカップコンプリート)

PN-T04 (ミニボトル/ガラス)

PN-T08 (パッキン)

PN-T05 (ミニボトル/スチロール)

PN-T06W (ダブルカッター)

PN-JW03 (容器アダプター)

PN-T06 (カッター)

枝豆(10g)

10秒(始動4速)+

20秒(後動7速)=30秒

木材チップ(10g)

10秒(始動4速)+

20秒(後動7速)=30秒

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	回転数(rpm)	幅×奥行×高さ(mm)	電源(V)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
102-7157	7011HBC	¥105,000	¥105,000	18000/14000 (2段変速)	190×200×275	単相100	700	5.2	0(-)

タイマー付 製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	回転数(rpm)	幅×奥行×高さ(mm)	電源(V)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
102-7156	7010HBC	¥110,000	¥110,000	18000/14000 (2段変速)	190×200×275	単相100	700	5.2	0(-)

タコメータージャック付 特長 ●別売のCAC24(デジタルタコメーター)を接続すれば、回転数がリアルタイムで確認できます。

製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	回転数(rpm)	幅×奥行×高さ(mm)	電源(V)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
★102-7158	7009HBC	¥120,000	¥120,000	18000/14000 (2段変速)	190×200×275	単相100	700	5.2	0(-)

ボトルカップコンプリート 製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
102-7402	BC250	¥26,000	¥26,000	100×100×107	1	500	2(67)

交換部品

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	品名	幅×奥行×高さ(mm)	材質	製造国	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
102-7403	PN-T04	¥26,000	¥26,000	ミニボトル(ガラス・5個入)	80×80×98	ソーダガラス	中国	1	1830	0(-)
102-7405	PN-JW03	¥12,000	¥12,000	容器アダプター	100×100×25	POM	日本	1	87	0(-)
102-7407	PN-T06	¥4,900	¥4,900	カッター	65×65×55	ステンレス	メキシコ	1	60	4(-)
102-7408	PN-T08	¥3,500	¥3,500	パッキン(10枚入)	67×67×3	シリコン	日本	1	37	0(-)

オプション 製造国 ●メキシコ

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	品名	幅×奥行×高さ(mm)	材質	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
102-7404	PN-T05	¥8,000	¥8,000	ミニボトル(スチロール・2個入)	75×75×95	スチロール	1	240	0(-)
★102-7406	PN-T06W	¥6,000	¥6,000	ダブルカッター(1L容器用)	65×65×85	ステンレス	1	85	0(-)

大阪ケミカル株式会社[198183]

商品のお問い合わせ:06-6311-1050 http://www.daichem.co.jp/

10-1228

発注コード黄色…在庫商品 紫色 青色…メーカー取り寄せ商品

納期目安

★…メーカー在庫

★…実働7日以内で出荷可能

★…都度問い合わせ