

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

渡部 Safety Rubber Gloves 日本 高圧ゴム手袋(普通型・そでぐり無) RoHS

同商品群 在庫数 45 アイテム



530

特長 ●厚生労働省検定合格品です。
 用途 ●高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
 仕様 ●厚さ:1.6mm ●普通型
 ●使用電圧:7000V以下
 材質 ●天然ゴム
 製造国 ●日本

注意 ●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

発注単位1双		渡部工業㈱[992368]									
発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	試験電圧(1分間)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
251-0924	530-S	¥20,800	¥20,800	小	46.0	24.0	7.9	20000V	1	500	-
429-9621	530	¥20,800	¥20,800	大	46.0	25.0	8.0	20000V	1	500	560(85)
251-0923	530-LL	¥20,800	¥20,800	特大	46.0	27.0	8.0	20000V	1	520	-

☎商品のお問い合わせ:03-3541-3071 http://www.watabe-kogyo.co.jp/

渡部 Safety Rubber Gloves 日本 高圧ゴム手袋(NU型・そでぐり有) RoHS

同商品群 在庫数 45 アイテム



540

特長 ●厚生労働省検定合格品です。
 ●作業性および絶縁性に優れています。
 用途 ●高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
 仕様 ●厚さ:1.6mm ●NU型 ●電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)
 ●定期自主点検:必要
 材質 ●天然ゴム
 製造国 ●日本

注意 ●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

発注単位1双		渡部工業㈱[992368]									
発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	試験電圧(1分間)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
429-9647	540-S	¥20,800	¥20,800	小	46.0	24.0	7.9	20000V	1	460	65(76)
429-9639	540-L	¥20,800	¥20,800	大	46.0	25.0	8.0	20000V	1	480	956(120)
251-0925	540-LL	¥20,800	¥20,800	特大	46.0	27.0	8.0	20000V	1	500	-

☎商品のお問い合わせ:03-3541-3071 http://www.watabe-kogyo.co.jp/

渡部 Safety Rubber Gloves 日本 高圧ゴム手袋(胴太型・そでぐり有) RoHS

同商品群 在庫数 45 アイテム



550

特長 ●絶縁性、作業性に優れています。
 ●絶縁衣ジャンパー型の袖を手袋の中に入れ、保護具同士を重ねることで高い安全性を確保できます。
 用途 ●高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
 仕様 ●使用電圧:7000V以下 ●厚さ:1.6mm
 ●厚生労働省検定合格品 ●定期自主点検:必要
 材質 ●天然ゴム 製造国 ●日本

注意 ●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

発注単位1双		渡部工業㈱[992368]									
発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	試験電圧(1分間)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
835-9811	550S	¥22,000	¥22,000	S	41.0	24.0	7.9	20000V	1	490	5(167)
835-9812	550M	¥22,000	¥22,000	M	41.0	27.0	7.9	20000V	1	510	38(91)
835-9813	550L	¥22,000	¥22,000	L	41.0	27.0	8.2	20000V	1	520	149(138)
835-9814	550LL	¥23,900	¥23,900	LL	41.0	28.0	8.6	20000V	1	540	40(167)

☎商品のお問い合わせ:03-3541-3071 http://www.watabe-kogyo.co.jp/

渡部 Safety Rubber Gloves 日本 高圧ゴム手袋(胴太型・そでぐり有) RoHS

同商品群 在庫数 45 アイテム



555

特長 ●絶縁性、作業性に優れています。
 ●絶縁衣ジャンパー型の袖を手袋の中に入れ、保護具同士を重ねることで高い安全性を確保できます。
 用途 ●高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
 仕様 ●使用電圧:7000V以下 ●厚さ:1.6mm
 ●厚生労働省検定合格品 ●定期自主点検:必要
 材質 ●天然ゴム 製造国 ●日本

注意 ●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

発注単位1双		渡部工業㈱[992368]									
発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	試験電圧(1分間)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
820-2435	555-S	¥22,000	¥22,000	S	46.0	24.0	7.9	20000V	1	540	2(100)
820-2434	555-M	¥22,000	¥22,000	M	46.0	27.0	7.9	20000V	1	560	25(157)
820-2432	555-L	¥22,000	¥22,000	L	46.0	27.0	8.2	20000V	1	580	98(107)
820-2433	555-LL	¥23,900	¥23,900	LL	46.0	28.0	8.6	20000V	1	600	21(42)

☎商品のお問い合わせ:03-3541-3071 http://www.watabe-kogyo.co.jp/

渡部 Safety Rubber Gloves 日本 高圧ゴム手袋(NU型・そでぐり有) RoHS

同商品群 在庫数 45 アイテム



510

特長 ●厚生労働省検定合格品です。
 ●作業性および絶縁性に優れています。
 用途 ●高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。
 仕様 ●厚さ:1.3mm ●電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)
 ●定期自主点検:必要
 材質 ●天然ゴム
 製造国 ●日本

注意 ●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

発注単位1双		渡部工業㈱[992368]									
発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	試験電圧(1分間)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
429-9612	510-S	¥17,300	¥17,300	小	41.0	24.0	7.9	12000V	1	400	87(94)
429-9604	510-L	¥17,300	¥17,300	大	41.0	25.0	8.0	12000V	1	400	516(103)

☎商品のお問い合わせ:03-3541-3071 http://www.watabe-kogyo.co.jp/