

YOTSUGI
YOTSUGI
同商品群
在庫数 23 アイ
テム

High Voltage Rubber Insulating Gloves 405mm S

高圧ゴム手袋



YS-101-27-02

- 特長 ●作業性および絶縁性に優れています。
●袖口を斜めにカットしているタイプです。
- 用途 ●電気工事。
- 仕様 ●厚さ:1.8mm ●厚生労働省検定合格品
●使用電圧:7000V以下 ●定期自主点検:必要
- 材質 ●天然ゴム
- 製造国 ●日本

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	試験電圧 (1分間)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
466-6089	YS-101-29-02	¥25,500	¥25,500	小	40.5	24.6	7.0	20000V	1	470	3(28)
466-6071	YS-101-28-02	¥25,500	¥25,500	中	40.5	26.0	7.2	20000V	1	490	73(61)
466-6062	YS-101-27-02	¥25,500	¥25,500	大	40.5	26.4	7.4	20000V	1	510	127(133)

☎商品のお問い合わせ:03-3563-5611 http://www.yotsugi.co.jp/

注意
●7000V以下の電気回路の活線作業
および活線近接作業などに使用する
ものです。使用に際しては、保護革手
袋の併用が必要です。

ヨツギ株式会社[972159]

YOTSUGI
YOTSUGI
同商品群
在庫数 23 アイ
テム

High Voltage Rubber Insulating Gloves 455mm S

高圧ゴム手袋



YS-101-21-01

- 特長 ●作業性および絶縁性に優れています。
- 用途 ●電気工事。
- 仕様 ●厚さ:1.8mm ●厚生労働省検定合格品
●定期自主検査必要 ●使用電圧:7000V以下
- 材質 ●天然ゴム
- 製造国 ●日本

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	試験電圧 (1分間)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
466-6054	YS-101-23-01	¥25,100	¥25,100	小	45.5	24.6	7.0	20000V	1	530	15(108)
466-6046	YS-101-22-01	¥25,100	¥25,100	中	45.5	26.0	7.4	20000V	1	550	134(97)
466-6038	YS-101-21-01	¥25,100	¥25,100	大	45.5	26.4	7.9	20000V	1	570	399(114)
466-6020	YS-101-20-01	¥25,100	¥25,100	特大	45.5	27.4	7.8	20000V	1	600	50(107)

☎商品のお問い合わせ:03-3563-5611 http://www.yotsugi.co.jp/

注意
●7000V以下の電気回路の活線作業
および活線近接作業などに使用する
ものです。使用に際しては、保護革手
袋の併用が必要です。

ヨツギ株式会社[972159]

渡部
同商品群
在庫数 45 アイ
テム

Cover for Safety Rubber Gloves

高圧ゴム手袋用保護カバー

734-S
(手袋別売)

- 特長 ●耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
- 用途 ●電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。
- 仕様 ●厚さ:0.8mm
●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)
- 材質 ●ポリウレタン合皮
- 製造国 ●中国

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	全長 (cm)	適合手袋	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
429-9663	734-S	¥4,600	¥4,600	小	26.0	510-S・530-S・540-S	1	70	30(120)
429-9655	734-L	¥4,600	¥4,600	大	26.0	510-L・530-L・540-L	1	70	382(111)
251-0926	734-LL	¥4,600	¥4,600	特大	27.0	530-LL・540-LL	1	70	-

☎商品のお問い合わせ:03-3541-3071 http://www.watabe-kogyo.co.jp/

渡部工業株式会社[992368]

渡部
同商品群
在庫数 45 アイ
テム

Cover for Safety Rubber Gloves

高圧ゴム手袋用保護カバー

733
(手袋別売)

- 特長 ●耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
- 用途 ●高圧ゴム手袋(胴太型)の保護カバーとして。
- 仕様 ●厚さ:0.8mm
●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)
- 材質 ●ポリウレタン合皮
- 製造国 ●中国

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	全長 (cm)	適合手袋	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
758-8275	733S	¥4,600	¥4,600	S	27.0	550-S・555-S	1	78	7(88)
758-8267	733M	¥4,600	¥4,600	M	27.0	550-M・555-M	1	78	30(215)
758-8241	733L	¥4,600	¥4,600	L	27.0	550-L・555-L	1	78	126(152)
758-8259	733LL	¥4,600	¥4,600	LL	27.0	550-LL・555-LL	1	80	64(97)

☎商品のお問い合わせ:03-3541-3071 http://www.watabe-kogyo.co.jp/

渡部工業株式会社[992368]

渡部
同商品群
在庫数 45 アイ
テム

Cover for Safety Rubber Gloves

高圧ゴム手袋用革カバー

730
(手袋別売)

- 特長 ●天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
- 用途 ●高圧ゴム手袋の保護カバーとして。
- 仕様 ●厚さ:0.8mm
●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)
- 材質 ●牛皮
- 製造国 ●中国

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	サイズ	全長 (cm)	適合手袋	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-9815	730	¥5,300	¥5,300	フリー	26.0	510・530・540	1	125	166(142)

☎商品のお問い合わせ:03-3541-3071 http://www.watabe-kogyo.co.jp/

渡部工業株式会社[992368]