

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Hex Lobe Screwdriver
TRUSCO 日本 **ヘクスローブドライバー**

同商品群 在庫数 11 アイテム



特長 ●滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様 ●全身焼入 ●DIN規格適合品(ドイツ工業規格)
材質 ●特殊鋼(SVCM) ●グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
製造国 ●台湾

発注単位1本

トラスコ中山機[706280]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 刃先 | 軸長(mm) | 全長(mm) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|-----|--------|--------|--------|-------|----------|
| 819-5307 | THD-6 | ¥514 | ¥600 | T 6 | 75 | 145 | 10 | 25 | 147(86) |
| 819-5308 | THD-7 | ¥540 | ¥630 | T 7 | 75 | 145 | 10 | 25 | 212(90) |
| 819-5309 | THD-8 | ¥540 | ¥630 | T 8 | 75 | 145 | 10 | 25 | 231(85) |
| 819-5310 | THD-9 | ¥540 | ¥630 | T 9 | 75 | 145 | 10 | 25 | 148(116) |
| 819-5300 | THD-10 | ¥583 | ¥680 | T10 | 100 | 200 | 10 | 62 | 222(91) |
| 819-5301 | THD-15 | ¥583 | ¥680 | T15 | 100 | 200 | 10 | 62 | 330(100) |
| 819-5302 | THD-20 | ¥583 | ¥680 | T20 | 100 | 200 | 10 | 62 | 610(149) |
| 819-5303 | THD-25 | ¥583 | ¥680 | T25 | 100 | 210 | 10 | 86 | 130(127) |
| 819-5304 | THD-27 | ¥737 | ¥860 | T27 | 100 | 210 | 10 | 86 | 34(114) |
| 819-5305 | THD-30 | ¥737 | ¥860 | T30 | 100 | 210 | 10 | 86 | 68(114) |
| 819-5306 | THD-40 | ¥831 | ¥970 | T40 | 100 | 210 | 10 | 103 | 19(127) |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



ウェラ TORX, HF Driver
Wera ドイツ **“トルクス®HFドライバー”**

同商品群 在庫数 70 アイテム

特長 ●特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
 ●Wera独自の「トルクス®HF」はトルクス®のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されており、吸いつくようにビットを保持します。
製造国 ●チェコ

発注単位1本

Wera社[120487]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 刃先 | 軸長(mm) | 全長(mm) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 411-7301 | 028048 | ¥1,289 | | オープン T 8 | 60 | 141 | 10 | 28.8 | 186(116) |
| 411-7310 | 028049 | ¥1,289 | | オープン T 9 | 60 | 141 | 10 | 31.0 | 27(62) |
| 411-7328 | 028050 | ¥1,289 | | オープン T10 | 80 | 161 | 10 | 33.2 | 156(89) |
| 411-7336 | 028051 | ¥1,303 | | オープン T15 | 80 | 178 | 10 | 53.1 | 126(63) |
| 411-7344 | 028052 | ¥1,336 | | オープン T20 | 100 | 198 | 10 | 59.3 | 174(117) |
| 411-7352 | 028053 | ¥1,406 | | オープン T25 | 100 | 205 | 10 | 79.7 | 66(74) |
| 411-7361 | 028054 | ¥1,535 | | オープン T27 | 115 | 220 | 10 | 87.1 | 7(42) |
| 411-7379 | 028055 | ¥1,631 | | オープン T30 | 115 | 220 | 10 | 92.7 | 33(65) |
| 411-7387 | 028056 | ¥1,838 | | オープン T40 | 130 | 242 | 10 | 130.2 | 5(27) |

☎商品のお問い合わせ:03-6895-7386 <https://www.orange-book.com/>



ウェラ Ballpoint TORX, Driver
Wera ドイツ **ボールポイント“トルクス®ドライバー”**

同商品群 在庫数 70 アイテム

特長 ●先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、トルクス®を回すことができます。
 ●特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
製造国 ●チェコ

発注単位1本

Wera社[120487]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 刃先 | 軸長(mm) | 全長(mm) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 411-7239 | 027950 | ¥1,693 | | オープン T15 | 80 | 178 | 5 | 56 | 8(134) |
| 411-7247 | 027952 | ¥1,760 | | オープン T20 | 100 | 198 | 5 | 62 | 37(206) |
| 411-7255 | 027954 | ¥1,854 | | オープン T25 | 100 | 205 | 5 | 87 | 14(175) |
| 411-7263 | 027956 | ¥2,018 | | オープン T27 | 115 | 220 | 5 | 89 | 8(400) |
| 411-7271 | 027958 | ¥2,134 | | オープン T30 | 115 | 220 | 5 | 94 | 23(384) |

☎商品のお問い合わせ:03-6895-7386 <https://www.orange-book.com/>



ウェラ TORX Plus, Driver
Wera ドイツ **“トルクスプラス®ドライバー”**

同商品群 在庫数 70 アイテム

特長 ●トルクスプラス®はトルクス®よりも面接触部分が大きくなっており、トルク伝達率が增大しています。
製造国 ●チェコ

⚠注意
●トルクスプラス,専用ドライバーです。

発注単位1本

Wera社[120487]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 刃先 | 軸長(mm) | 全長(mm) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 434-7528 | 028029 | ¥1,404 | | 5IP | 60 | 130 | 5 | 19.0 | 7(117) |
| 434-7536 | 028030 | ¥1,404 | | 6IP | 60 | 130 | 5 | 20.0 | 17(52) |
| 434-7544 | 028031 | ¥1,456 | | 7IP | 60 | 130 | 5 | 20.0 | 45(89) |
| 434-7552 | 028032 | ¥1,504 | | 8IP | 60 | 130 | 5 | 20.0 | 21(88) |
| 434-7561 | 028033 | ¥1,556 | | 9IP | 60 | 141 | 5 | 33.2 | 7(42) |
| 434-7579 | 028034 | ¥1,601 | | 10IP | 80 | 141 | 5 | 34.8 | 14(61) |
| 434-7587 | 028035 | ¥1,651 | | 15IP | 80 | 178 | 5 | 56.0 | 36(75) |
| 434-7595 | 028036 | ¥1,706 | | 20IP | 100 | 198 | 5 | 62.0 | 16(115) |
| 434-7609 | 028037 | ¥1,760 | | 25IP | 100 | 205 | 5 | 81.2 | 8(160) |

☎商品のお問い合わせ:03-6895-7386 <https://www.orange-book.com/>

