

# speedE

## 世界初、電動アシスト式ドライバー…スピーディE…

今まで  
見たことのない  
不思議  
ドライバー

1. 最初は充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さで、0.4Nmまでのねじ締めをします。
2. 次に人の手により、本締めをします。
3. トルク管理のできるアダプターを使用することにより、本締め時に0.8~4.0Nmまでの締め付けトルクを調整できます。
4. 絶縁仕様ですので、1,000VACまで安全に作業ができます。



動画

[www.wiha.com/speedE](http://www.wiha.com/speedE)



※スピーディEは下記の各セットとしてご購入いただけますが、他のWiha製品とは全く価格体系が異なりますので、ご注意ください。

### スピーディE セット1

型番: 590SPDE1SET ¥51,400



### スピーディE セット3

型番: 590SPDE3SET ¥86,900

収納ケース 1ヶ



### スピーディE セット2

型番: 590SPDE2SET ¥58,800



### スピーディE用の絶縁スリムビットと絶縁イーゼートルクアダプターの単品価格表

絶縁スリムビット写真	仕様	型番	価格	アダプター写真・型番	Max. トルク値
	⊖ 3.5	2831-10S35	¥1,540		0.8Nm
	⊖ 5.5	2831-10S55	¥1,540	型番: ETEA0.8N	¥7,600
	⊕ PH1	2831-11PH1	¥1,540		2.0Nm
	⊕ PH2	2831-11PH2	¥1,540	型番: ETEA2.0N	¥7,600
	⊕ PZ1	2831-12PZ1	¥1,540		2.5Nm
	⊕ PZ2	2831-12PZ2	¥1,540	型番: ETEA2.5N	¥7,600
	⊕ SL/PZ1	2831-14SL/PZ1	¥1,540		2.8Nm
	⊕ SL/PZ2	2831-14SL/PZ2	¥1,540	型番: ETEA2.8N	¥7,600
	⊕ T10	2831-15T10	¥1,540		4.0Nm
	⊕ T15	2831-15T15	¥1,540	型番: ETEA4.0N	¥7,600
	⊕ T20	2831-15T20	¥1,540		
	⊕ T25	2831-15T25	¥1,540		
	⊕ 3.0	2831-18H3	¥1,540		
	⊕ 4.0	2831-18H4	¥1,540		
	⊕ 5.0	2831-18H5	¥1,540		
	⊕ 6.0	2831-18H6	¥1,540		

※スリムビット全長: 75mm、取付部は六角6mm。

絶縁イーゼートルクアダプターは、すでに販売中のソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオハンドルを接続して使用することができます。ブレードは絶縁スリム交換ビットを利用します。

絶縁スリム交換ビット

絶縁イーゼートルクアダプター

ソフトフィニッシュ  
絶縁スリムバリオハンドル

型番: 2831-00  
価格: ¥5,050

